



- (DE) Montageanleitung
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (PL) Instrukcja montażowa
- (IT) Istruzioni di montaggio

W.1, RJ45 - Cat. 6a STP 140935xx, 141035xx

Technische Daten (DE)	Technical specifications (GB)	Technische gegevens (NL)
<ul style="list-style-type: none"> - Gemäß Normen: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Kompatibel RJ45, RJ12 und RJ11. - Anschluss mit Schneidklemmen, ohne Werkzeug. - Farbcode nach EIA/TIA 568 A&B. - Kategorie 6a: Klasse Ea at 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compliance with the standards: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Compatible RJ45, RJ12 & RJ11. - Perforation of insulation, without a tool. - Colour code std EIA/TIA 568 A&B. - Category 6a: Class Ea at 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conform normen: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173 - Compatibel RJ45, RJ12 en RJ11. - Aansluiting met snijklemmen, zonder gereedschap. - Kleurcode conform EIA/TIA 568 A&B. - Categorie 6a: Klasse Ea 500 MHz.
Tekniske data (DK)	Dane techniczne (PL)	Dati tecnici (IT)
<ul style="list-style-type: none"> - I henhold til standarder: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Kompatibel RJ45, RJ12 og RJ11. - Tilslutning med skæreklemmer, uden værktøj. - Farvekoder efter EIA/TIA 568 A&B. - Kategori 6a: Klasse Ea 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zgodne z normami: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - kompatybilne z RJ45, RJ12 i RJ11. - Podłączenie za pomocą zacisków łączeniowych, bez użycia narzędzi. - Kod barwny zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. - Kategoria 6a: Klasa Ea 500 MHz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secondo le norme: ISO 11801 ed 2.0, EN 50173. - Compatibile con RJ45, RJ12 e RJ11. - Collegamento con morsetti IDT, senza attrezzi. - Codice colore secondo EIA/TIA 568 A&B. - Categoria 6a: classe Ea 500 MHz.



