



- (FR) (FR)
- (DE) (DE)
- (EN) (EN)
- (NL) (NL)
- (ES) (ES)
- (PT) (PT)
- (SV) (SV)
- (NO) (NO)



Télécommande infrarouge  
 Infrarotfernbedienung  
 Infra-red remote control  
 IR-afstandsbediening  
 Mando a distancia infrarrojo  
 Telecomando infravermelhos  
 Infraröd fjärrkontroll  
 Infraröd fjernbetjening



## EE806

### Description / Beschreibung / Description

### Utilisation / Benutzung / Use / Gebruik / Utilización / Utilização / Användning / Bruk



#### FR

La télécommande permet d'effectuer ou de modifier des réglages sur les détecteurs de mouvement confort, réf. EE85., EE86., EE87., WYC110C et WYC220C. Chaque appui sur une touche correspond à une commande. La LED clignote à chaque appui. Les 4 boutons du haut sont accessibles même quand la télécommande est verrouillée. Pour verrouiller/déverrouiller la télécommande et les réglages, il suffit d'appuyer sur **I** et **J** pendant 1 sec.

#### DE

Die Fernbedienung ermöglicht das Einstellen bzw. Verändern der Einstellungen an den Komfort-Bewegungsmeldern EE85., EE86., EE87., WYC110C und WYC220C. Jede Tastenbetätigung entspricht einem Steuerbefehl. Die LED blinkt bei jeder Tastenbetätigung. Die 4 oberen Knöpfe sind zugänglich, auch wenn die Fernbedienung verriegelt ist. Zum Ver-/Entriegeln der Fernbedienung und der Einstellungen genügt es, die Tasten **I** und **J** 1 Sekunde lang gedrückt zu halten.

#### EN

The remote control allows you to set or modify settings on the comfort movement detectors, ref. EE85., EE86., EE87., WYC110C and WYC220C. Every button corresponds to a command. The LED flashes every time a button is pressed. The 4 buttons at the top can be accessed even when the remote control is locked. To lock/unlock the remote control and the settings, just press **I** and **J** for 1 sec.

#### Légende

- (A) commandes utilisateur : mode Auto, vacances (simulation de présence) forçage ON, forçage OFF
- (B) réglages Lux (jour, crépuscule, nuit, apprentissage luminosité ambiante)
- (C) réglages sensibilité
- (D) réglages temporisation
- (E) Verrouiller/ déverrouiller les réglages du détecteur
- (F) ON/OFF de la LED A (détection) du détecteur
- (G) ON/OFF de la détection 220° des détecteurs EE87x
- (H) ON/OFF de la détection 360° des détecteurs EE87x
- (I) Test
- (J) Reset, retour aux réglages usine

#### Legende

- (A) Bedienerbefehle : Automatikmodus, Ferien (Anwesenheitssimulation) Zwangsbetrieb ON, Zwangsbetrieb OFF
- (B) Lux-Einstellungen (Tag, Dämmerung, Nacht, Lernmodus Helligkeit im Raum)
- (C) Sensibilitätseinstellungen
- (D) Einstellungen Zeitverzögerung
- (E) Einstellungen des Melders Ver-/Entriegeln
- (F) ON/OFF der LED A (Meldebetrieb) des Melders
- (G) ON/OFF des 220°-Meldebetriebs der Melder EE87x
- (H) ON/OFF des 360°-Meldebetriebs der Melder EE87x
- (I) Test
- (J) Reset, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

#### Key

- (A) user commands: mode Auto, holidays (simulation of presence) presetting ON, presetting OFF
- (B) setting Lux (day, twilight, night, ambient lighting learning)
- (C) sensitivity settings
- (D) fixed time settings
- (E) To lock/unlock the settings of the detector
- (F) ON/OFF of the LED A (detection) of the detector
- (G) ON/OFF of the 220° detection of the EE87x detectors
- (H) ON/OFF of the 360° detection of the EE87x detectors
- (I) Test
- (J) Reset, return to manufacturer's settings

#### Spécifications techniques



- Alimentation : 1x 3V CR2032
- Durée de vie de la pile : 5 ans
- Indice de protection : IP 30

#### Technische Spezifikationen

- Speisung : 1x 3V CR2032
- Lebensdauer der Batterie : 5 Jahre
- Schutzart : IP 30

#### Technical specifications

- Power supply : 1x 3V CR2032
- Shelf life of battery : 5 years
- Protection index : IP 30



NL

Met de afstandsbediening kunnen de instellingen van de bewegingsmelders comfort (ref. EE85., EE86., EE87., WYC110C en WYC220C) worden uitgevoerd of gewijzigd.

Elke toetsdruk stemt overeen met een bediening. De LED knippert bij elke toetsdruk.

De 4 toetsen bovenaan zijn toegankelijk zelfs als de afstandsbediening vergrendeld is. Om de afstandsbediening en de instellingen te vergrendelen/ontgrendelen, drukt u gedurende 1 sec. gewoon op en .

#### Legende

- (A) Gebruikersbedieningen :  
Automodus, vakantiemodus (aanwezigheidssimulatie) geforceerd inschakelen, geforceerd uitschakelen
- (B) Lux-instellingen (dag, schemering, nacht, inlezen omgevingslicht)
- (C) Gevoeligheidsinstelling
- (D) Tijdsinstelling
- (E) Vergrendelen/ontgrendelen van de de instellingen van de bewegingsmelder
- (F) ON/OFF van LED A (detectie) van de bewegingsmelder
- (G) ON/OFF van de 220°-detectie van de EE87x melders
- (H) ON/OFF van de 360°-detectie van de EE87x melders
- (I) Test
- (J) Reset, terugkeer naar de fabrieksinstellingen

#### Technische kenmerken

- Voedingsspanning : 1x 3V CR2032
- Levensduur van de batterij : 5 jaar
- Beschermingsgraad : IP 30

PT

O telecomando permite efectuar ou modificar regulações nos detectores de movimento Evolução, ref. EE85., EE86., EE87., WYC110C e WYC220C.

Cada pressão numa tecla corresponde a um comando. O LED pisca a cada pressão.

Os 4 botões de cima são acessíveis mesmo quando o telecomando estiver bloqueado. Para bloquear/desbloquear o telecomando e as regulações, basta pressionar em e durante 1 seg.

#### Legenda

- (A) comandos utilizador :  
modo Auto, férias (simulação de presença) forçagem ON, forçagem OFF
- (B) regulações Lux (dia, crepúsculo, noite, aprendizagem luminosidade ambiente)
- (C) regulações sensibilidade
- (D) regulações temporização
- (E) Bloquear / desbloquear as regulações do detector
- (F) ON/OFF do LED A (detecção) do detector
- (G) ON/OFF da detecção 220° dos detectores EE87x
- (H) ON/OFF da detecção 360° dos detectores EE87x
- (I) Teste
- (J) reinicialização (reset), regresso às regulações de fábrica

#### Especificações técnicas

- Alimentação : 1x 3V CR2032
- Duração de vida da pilha : 5 anos
- Índice de protecção : IP 30

ES

El mando a distancia permite efectuar o modificar arreglos en los detectores de movimiento confort, ref. EE85., EE86., EE87., WYC110C y WYC220C.

Cada pulsación en un botón corresponde a un mando. El LED parpadea a cada pulsación.

Los 4 botones de la parte arriba son accesibles incluso quando el mando a distancia está cerrado. Para cerrar/activar el mando a distancia y los arreglos, basta pulsar en y durante 1 sec.

#### Legenda

- (A) mandos utilizador :  
modo Auto, vacaciones (simulación de presencia) forzamiento ON, forzamiento OFF
- (B) arreglos Lux (día, crepúsculo, noche, aprendizaje luminosidad ambiente)
- (C) arreglos sensibilidad
- (D) arreglos temporización
- (E) Cerrar / activar los arreglos del detector
- (F) ON/OFF del LED A (detección) del detector
- (G) ON/OFF de la detección 220° de los detectores EE87x
- (H) ON/OFF de la detección 360° de los detectores EE87x
- (I) Prueba
- (J) Reset, retorno a los arreglos de fabrica

#### Especificaciones técnicas

- Alimentación : 1x 3V CR2032
- Duración de vida de la pila : 5 años
- Índice de protección : IP 30

SV

Fjärrkontrollen ger möjlighet att göra eller ändra inställningar på rörelsedetektorerna av komforttyp, bet. EE85., EE86., EE87., WYC110C och WYC220C.

Varje tangentintryckning motsvarar ett kommando. Lysdioden blinkar vid varje intryckning.

De övre 4 tangenterna är åtkomliga även när fjärrkontrollen är spärrad.

För att låsa in/upp fjärrkontrollen och inställningarna räcker det med att trycka på och i 1 sekund.

#### Bildbeskrivning

- (A) Användarkontroller :  
Auto-läge, semesterfrånvaro (närvarosimulering) ON-forcering, OFF-forcering
- (B) Lux-inställningar (dag, skymning, natt inlärning av omgivande ljusstyrka)
- (C) Inställningar av känsligheten
- (D) Inställningar av tidsfördröjning
- (E) Låsa in/upp detektorns inställningar
- (F) ON/OFF på lysdiod A (avkänning) till detektorn
- (G) ON/OFF på 220° avkänning till EE87x detektorerna
- (H) ON/OFF på 360° avkänning till EE87x detektorerna
- (I) Test
- (J) Återställning, återgång till fabriksinställningarna

#### Tekniska data

- Strömförsörjning : 1x 3V CR2032
- Batteriets livslängd : 5 år
- Skyddsindex : IP 30

NO

Fjernbetjeningen brukes til å utføre eller endre reguleringer på komfort bevegelsesdetektorer, ref. EE85., EE86., EE87., WYC110C og WYC220C.

Hvert trykk på en tast tilsvare en ordre.

LED-en blinker hver gang det trykkes.

De 5 øverste knappene er tilgjengelige selv når fjernbetjeningen er blokkert.

For å blokkere/deblokkere fjernbetjeningen og reguleringene, trykk på og i 1 sek.

#### Bildeforklaringer

- (A) Brukerbetjening :  
Auto-modus, ferie (tilstedeværelsessimulering), fremtvinget ON, fremtvinget OFF
- (B) Lux-reguleringer (dag, skymring, natt, innlæring av omgivende lysforhold)
- (C) regulering av følsomhet
- (D) regulering av tidsforsinkelse
- (E) Blokkere/deblokkere detektorens regulering
- (F) LED A (detektering) for detektoren ON/OFF
- (G) Detektering 220° av detektorene EE87x ON/OFF
- (H) Detektering 360° av detektorene EE87x ON/OFF
- (I) Test
- (J) Reset, tilbake til fabrikkinnstillinger

#### Tekniske spesifikasjoner

- Strømtilførsel : 1x 3V CR2032
- Batteriets levetid : 5 år
- Beskyttelsesgrad : IP 30