

PID:
02701200
CID:
CN.B0006F

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Serie PABLO)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

for the following products

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Series PABLO)

Emesso il | Issued on **2012-04-13**
Aggiornato il | Updated on **2014-07-08**
Sostituisce | Replaces **2012-05-18**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-04-13
Aggiornato il / Updated on 2014-07-08
Sostituisce / Replaces 2012-05-18

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione ***Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies***

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0253834-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	PABLO
<i>Classificazione / Classification</i>	involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment
<i>Metodo di fissaggio / Method of fixing</i>	a parete / wall mounting
<i>Materiale dell'involucro / Material of the enclosure</i>	isolante / insulating
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP65
<i>Temperatura installazione / Installation temperature</i>	- 25 / + 40 °C
<i>Condizioni di servizio / Service conditions</i>	normali / normal
<i>Luogo installazione / Intended location</i>	interno / internal
<i>Grado di protezione meccanico IK / IK code</i>	IK09
<i>Carico statico / Static load</i>	vedere Allegato 1 / see Annex 1
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	1000 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M001T8

<i>Marca / Trade mark</i>	BOCCHIOTTI (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	F-65/4
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	IP65 04 GRI (cod.06521)
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	4 modules 210x143x102 mm
<i>Potenza dissipabile / Power loss</i>	13 W

AR.M001T9

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/8**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 08 GRI (cod.06522)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 modules 210x215x105 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **19 W**

AR.M001TA

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/12**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 12 GRI (cod.06523)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 modules 263x314x143 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **30 W**

AR.M001TB

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/18**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 18 GRI (cod.06524)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **18 modules 288x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **37 W**

AR.M001TD

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/24**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 24 GRI (cod.06525)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 modules 420x314x143 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **42 W**

AR.M001TE

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/36**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 36 GRI (cod.06526)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **36 modules 470x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **54 W**

AR.M001TF

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/54**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 54 GRI (cod.06527)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 modules 657x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **72 W**

AR.M001TG

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-65/72**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 72 GRI (cod.06528)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 modules 903x426x168 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **91 W**

AR.M001TH

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-04M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 04M G / cod.06534)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **4 modules 210x143x102 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **13 W**

AR.M001TI

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-08M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 08M G (cod.06537)**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 modules 210x215x105 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **19 W**

AR.M001TJ

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-12M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 12M G (cod.06540)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 modules 263x314x143 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **30 W**

AR.M001TK

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-18M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 18M G (cod.06542)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **18 modules 288x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **37 W**

AR.M001TL

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-24M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 24M G (cod.06541)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **24 modules 420x314x143 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **42 W**

AR.M001TM

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-36M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 36M G (cod.06543)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **36 modules 470x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **54 W**

AR.M001TN

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **F-IP65-54M**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP65 54M G (cod.06544)**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 modules 657x426x148 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **72 W**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli/riferimenti a catalogo IP65 XX GRI sono destinati al mercato italiano;
Gli articoli/riferimenti a catalogo IP65 XXM G sono destinati al mercato francese.

Articles/catalogue references IP65 XX GRI are destined to the Italian market;
Articles/catalogue references IP65 XXM G are destined to the French market.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M0007N

BTO.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1



IMQ S.p.A.

Descrizione della serie / Description of the series: PABLO

Accessori / Accessory

Articolo / Article (Italy)	Articolo / Article (France)	Descrizione / Description
PC 65 12 GRI	PP 12M G	Pannello cieco / Blank cover panel
PC 65 18 GRI	PP 18M G	Pannello cieco / Blank cover panel
SEP CEN/12	SEP CEN/12	Separatore / Separator
SEP CEN/18	SEP CEN/18	Separatore / Separator
SEC	PATEFIX G	Staffe / Fixing brackets
A-KIT	A-KIT	Kit affiancamento / Coupling kit
DINO	DINO	Elemento trattenuta cavi / Cable retainer
SR 65	SR 65	Serratura / Safety lock with handle
COPRIMOD 4M GRI		Coprimoduli / Module cover
COPRIMOD 6M GRI	OBTUR 6M G	Coprimoduli / Module cover
TDI 28		Tappo doppio isolamento / Double insulation cap
RG	RG	Rialzo guida DIN / DIN rail elevator
AC 65/12 GRI	AC 65/12 GRI	Adattatore per canale / Cable trunking adapter
AC 65/18 GRI	AC 65/18 GRI	Adattatore per canale / Cable trunking adapter
	KITDIN 12	Kit supporto morsettiere / Support KIT for terminals
	KITDIN 18	Kit supporto morsettiere / Support KIT for terminals

Descrizione della serie / Description of the series: PABLO

Carichi massimi ammissibili (kg) / Maximum permissible loads (kg)

Rif a catalogo	Guida DIN	Pannello cieco	Massimo ammissibile
IP65 04 GRI	0.8	-	0.8
IP65 08 GRI	1.2	-	1.2
IP65 12 GRI	1.6	1.0	1.6
IP65 18 GRI	2.0	1.5	2.0
IP65 24 GRI	3.2	2.0	3.2
IP65 36 GRI	4.0	3.0	4.0
IP65 54 GRI	6.0	4.5	6.0
IP65 72 GRI	8.0	6.0	8.0
IP65 04M G	0.8	-	0.8
IP65 08M G	1.2	-	1.2
IP65 12M G	1.6	1.0	1.6
IP65 18M G	2.0	1.5	2.0
IP65 24M G	3.2	2.0	3.2
IP65 36M G	4.0	3.0	4.0
IP65 54M G	6.0	4.5	6.0
IP65 72M G	8.0	6.0	8.0