





6VF00600.b


















golf











- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (GB) Mounting instructions | (HR) Upute za montažu |
| (FR) Notice d'instructions | (HU) Szerelési útmutató |
| (DE) Montageanleitung | (LT) Montavimo instrukcija |
| (NL) Montage instructie | (LV) Montāžas instrukcija |
| (DK) Monteringsvejledning | (PL) Instrukcja montażowa |
| (FI) Asennusohje | (RO) Instrucțiuni de montare |
| (NO) Montasjeanvisning | (SK) Návod na montáž |
| (SE) Monteringsinstruktioner | (RU) Указания по установке |
| (IT) Istruzioni di montaggio | (BG) Инструкции за монтаж |
| (ES) Instrucciones de montaje | (GR) Οδηγίες χώνευσης |
| (PT) Instruções de montagem | (SI) Navodilo za montažo |
| (CZ) Montážní návod | (EE) Paigaldusjuhised |
| (BA) Uputstvo za montažu | (IS) Leiðbeiningar |
| (UK) Інструкції з установки | (AR) دليل التركيب |








	H (mm)	B (mm)	T (mm)
VF104	189	170	72
VF108	189	242	72
VF112	257	318	72
VF212	382	318	72
VF312	507	318	72
VF412	652	318	72
VF118	257	426	72
VF218	382	426	72
VF318	507	426	72
VF418	652	426	72
VF122	257	498	72













Attention!

It is critical that any enclosure is sized and selected to accommodate and dissipate heat rise generated from all installed devices. The table (right) provides maximum permissible heat dissipation for each golf enclosure size. Please ensure that you calculate internal heat generated from your installation and select the correct enclosure accordingly.

Reference	Admissible thermal dissipation loss for flush mounted distribution boards at temperature rise ΔT^*				
	10K W	15K W	20K W	25K W	30K W
VF104	2,5	4,1	5,9	7,7	9,7
VF108	2,8	4,6	6,5	8,6	10,8
VF112	4,4	7,2	10,4	13,7	17,2
VF212	5,7	9,5	13,5	17,9	22,4
VF312	7,1	11,7	16,8	22,1	27,8
VF412	8,7	14,4	20,5	27,1	34,0
VF118	5,8	9,6	13,8	16,2	22,8
VF218	7,6	12,6	17,9	23,7	29,7
VF318	9,2	15,3	21,9	28,9	36,2
VF418	11,2	18,5	26,5	35,0	43,9
VF122	6,8	11,2	16,0	21,1	26,5

^{*)} ΔT is the temperature difference between the upper limiting temperature of the installed equipment and the ambient air temperature of the distribution board.



- EN** The Assembly (DBO) designated markings must be completed as specified in IEC/EN 61439 - 3 clause 6.1.
- FR** Le marquage de l'installation à basse-tension (DBO) doit être renseigné avec les spécifications techniques indiquées dans la norme IEC/EN 61439-3 paragraphe 6.1.
- DE** Die Schaltgerätekombination (DBO) muss mit den Aufschriften nach IEC/EN 61439-3 Abschnitt 6.1 gekennzeichnet werden.
- NL** De voor Assemblage (DBO) bestemde markeringen moeten worden ingevuld zoals gespecificeerd in IEC/EN 61439-3 paragraaf 6.1.
- DA** DBO-mærkningerne (markeringsmærkerne) skal udfyldes som specificeret i IEC/EN 61439-3 punkt 6.1.
- FI** Maailikkokäyttöön tarkoitettujen jakokeskusten merkinnät on täytettävä IEC/EN 61439-3:n lausekkeen 6.1 mukaisesti.
- NO** Enhetsens (fordelingskort) merking må være komplett som spesifisert i IEC/EN 61439-3 klausul 6.1.
- SV** Kopplingsutrustningen måste märkas med etikett i enlighet med IEC / EN 61439-3 avsnitt 6.1.
- IT** Le marcature designate per l'assemblaggio (DBO) devono essere integrate come specificato nella norma IEC/EN 61439-3 sezione 6.1.
- ES** El conjunto de la aparatura debe estar señalado/marcado de acuerdo con la norma IEC 61439-3 sección 6.1.
- PT** As marcações designadas devem ser realizadas conforme especificado na IEC/EN 61439-3 cláusula 6.1 para o Conjunto (DBO).
- CS** Označení určena pro montáž (DBO) musí být vyplněny podle specifikace normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
- HR** Oznake za sklapanje (DBO) moraju biti navedene prema preporukama iz IEC/EN 61439-3, klauzule 6.1.
- HU** A berendezés (DBO) felirati megjelölésének összhangban kell lennie az IEC/EN 61439-3 szabvány 6.1 pontjában foglaltakkal.
- LT** Montážas (DBO) apžīmėjumiems jāatbilst IEC/NE 61439-3 6.1. punkta prasībām.
- LV** Montāžas (DBO) marķējums jāiekļauj Standarta IEC/EN 61439-3 6.1. punktā norādītā informācija.
- PL** Rozdzielnica musi być oznakowana zgodnie z IEC/EN 61439-3 rozdział 6.1.
- RO** Marcajele destinate ansamblurilor (DBO) trebuie completate conform precizărilor din standardul IEC/EN 61439-3 punctul 6.1.
- RU** Должна быть выполнена маркировка для сборки (Распределительные щиты, обслуживаемые лицами без специальной квалификации (DBO)) в соответствии с требованиями стандарта IEC/EN 61439-3, пункт 6.1.
- BG** Обозначенията за монтаж (DBO) трябва да отговарят на изискванията, посочени в IEC/EN 61439-3, точка 6.1.
- EL** Οι σημάνσεις συναρμολόγησης (DBO) πρέπει να συμμορφώνονται με τη ρήτρα 6.1 του προτύπου IEC/EN 61439-3.
- SL** Oznake, določene za sestav (DBO), morajo biti izpolnjene v skladu s klavzulo 6.1 standarda IEC/EN 61439-3.
- SK** Označenia určené pre montáž (DBO) musia byť vyplnené podľa špecifikácie normy IEC/EN 61439-3, článku 6.1.
- EE** Koosteale (DBO) lisatud märgised peavad vastama standardi IEC/EN 61439-3 punktile 6.1.
- IS** Merkingar samsetningar (DBO) verða að vera útfylltar eins og tilgreint er í ákvæði 6.1 í IEC/EN 61439-3.