

PID:

02054200

CID:

C.1993.361

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Colonne
(Serie BIS)**

*Service poles
(Series BIS)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on **2002-02-06**

Aggiornato il | Updated on **2011-12-21**

Sostituisce | Replaces **2002-02-06**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-02-06
Aggiornato il / Updated on 2011-12-21
Sostituisce / Replaces 2002-02-06

Prodotto | Product

Colonne
Service poles

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-4:2009
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-4:2009
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00258

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **BIS**

Grado di resistenza meccanica all'urto / Resistance to impact **5 J**

Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto /
Minimum storage and transport temperature **- 25 °C**

Temperatura minima di installazione / Minimum installation
temperature **- 5 °C**

Temperatura max di installazione / Max installation
temperature **+ 90 °C**

Caratteristiche elettriche / Electrical continuity characteristics **con continuità elettrica / with electrical continuity**

Caratteristiche isolanti / Electrical insulating characteristics **senza proprietà isolanti / without electrical insulating**

Trattamento pavimento / Floor treatment **trattamento a secco / dry-treatment**

Grado di protezione / Degree of protection **IP20**

Tipo di materiale / Type of material **metallico / metallic**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C0002B

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**

Riferimento di tipo / Type reference **BIS 2700 AN**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **03077**

Descrizione / Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 2700 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 2700 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.C0009U

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**

Riferimento di tipo | Type reference **BIS 1500 AN**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03075**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 1500 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 1500 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.C0009V

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 660 AN**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03073**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 660 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 660 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.C0009X

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 2700 NR**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03078**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 2700 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 2700 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.C0009Y

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 1500 NR**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03076**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 1500 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 1500 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.C0009Z

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 660 NR**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03074**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 660 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 660 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.L009AL

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 2700 AO**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03043**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 2700 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 2700 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.L009AM

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 1500 AO**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03042**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 1500 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 1500 mm/horizontal fixing wall/wall**

AR.L009AN

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO**
Riferimento di tipo | Type reference **BIS 660 AO**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **03041**
Descrizione | Description **fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 660 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 660 mm/horizontal fixing wall/wall**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Protezione contro l'accesso alle parti pericolose: IPXXD (escluse prese elettriche)

Grado di protezione tra base e pavimento: IP52

Le colonne "serie BIS" quando non sono equipaggiate con prese elettriche risultano avere il grado di protezione IP40.

La colonna serie BIS 660 non collegata ad un'altra superficie va considerata come torretta.

Le colonne serie "BIS" è completata dai seguenti componenti:

Scatola porta apparecchi 3 moduli	Art. SAN-3 2295
Scatola porta apparecchi 6 moduli	Art. SAN-6 2296
Supporto	Art. SA-MN 2294
Supporto	Art. TELAIO 4 AP BIS
Antiscivolo	Art. ANTI-SKID 03080
Elemento di fissaggio	Art. ZP1 06560
Fermacavo	Art. FC 02306
Centralino	Art. CMA-4N NR 03079
Separatore 2000mm	Art. SEP-E 00857

Colori: AN= alluminio anodizzato lucido; NR= nero antracite opaco; AO= alluminio anodizzato opaco .

Degree of protection against hazardous parts:IPXXD (excluded socket-outlets)

Degree of protection between base and floor:IP52

The service poles "Series BIS" when are not equipped with socket- outlets have the degree of protection IP40.

The service poles Series BIS 660 not connected to another surface is to be considered as the service posts.

The series "BIS" is complete by the following components:

Box for appliances 3 modules	Art. SAN-3 2295
Box for appliances 6 modules	Art. SAN-6 2296
Supporting frame	Art. SA-MN 2294
Supporting frame	Art. TELAIO 4 AP BIS
Anti-skid	Art. ANTI-SKID 03080
Fixing element	Art. ZP1 06560
Cable-stop	Art. FC 02306
Box with cover	Art. CMA-4N NR 03079
Partition wall 2000mm	Art. SEP-E 00857

Colour: AN= lucid anodized aluminium; NR= opaque black slate aluminium; AO= opaque anodized aluminium.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C0000Y

BTL.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.