

## Zertifikat mit SEV Konformitätszeichen

### Eurofins CERTIFEL CoC SEV

(Verfahren mit Typenprüfung und Fertigungsüberwachung)

Zertifikatsnummer	<b>IK-4364</b>
Lizenznummer	2407
Produkt	Einsätze (USB- und T13/23- Steckdose)
Lizenzinhaber	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND
Hersteller	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND
Fertigungsstätte	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND
Handelsmarke	:hager
Typ/Modell	Steckdose: WH105853 USB: WH0354A1, 100.040.375
Nenndaten	250 V~, 16 A, L+N+PE, IP20 250 V~, 10 A, L+N+PE, IP20 CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 CH-Typ 23, Normblatt SEV 5934-1
Normen	IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006, IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 SEV 1011:09 + A1:12
Zusätzliche Angaben	Siehe Seiten 2, 3
EU-Richtlinien und Verordnungen	---
CH-Verordnungen	SR 734.26      NEV



Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Eurofins bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase wird durch die kontinuierliche Fertigungsüberwachung nach harmonisierten europäischen Verfahren garantiert. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Hersteller im Besitz sämtlicher Produktrechte ist und die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Verordnungen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in folgendem Bericht festgehalten: 16-IK-0193.S01 + .S02

Dieses Zertifikat wird alle drei Jahre erneuert.

### Eurofins Electrosuisse Product Testing AG Swiss Certification Body

Martin Plüss  
Product Certification

**Anhang zum Zertifikat**

Eurofins CERTIFEL CoC SEV

Zertifikatsnummer

IK-4364

**Einsätze (USB- und T13/23- Steckdose)**

Handelsmarke	Einbauart	Bezeichnung	Verkaufsref.
Hager	UP / AP	Stdo Einsatz 1xT13/23	WH105853x

**Kombinationen**

Handelsmarke	Einbauart	Bezeichnung	Verkaufsref.
Hager	UP / AP	Einsatz USB + T13	WH xx 82 03 x

**"Schlüssel" der Artikelgruppen /-bezeichnungen**

Handelsmarke	Einbauart	Bezeichnung Design	Nummer erstes Ziffern paar	Bauart Apparat
Hager		neutraler Apparat	40 ...	E / F
Hager	UP	basico	41 ...	A / B
	AP		44 ...	Q
Hager	UP	kallysto	50 ...	A / B
	AP		53 ...	Q
Hager	UP	kallysto.art	24 ...	Z
Hager	UP	kallysto.line	55 ...	C
Hager	UP	kallysto.trend	56 ...	C
Hager	UP	kallysto.pro	57 ...	C
Hager	UP	FLF	66 ...	D / E / G

**Anhang zum Zertifikat**

Eurofins CERTIFEL CoC SEV

Zertifikatsnummer

IK-4364

Typ (zweites Ziffern paar)	
82	USB

Variant (drittes Ziffern paar)	
03	USB + T13
04	USB + T23

Farbe (viertes Ziffern paar)	
00	weiss
03	hellgrau
04	anthrazit
05	schwarz
07	beige
09	braun

Bauart	Beschreibung
A	Einsatz und Front für Kombinationen, ohne Befestigungs-/Abdeckplatte
B	Apparat ohne Abdeckplatte
C	Komplettapparat
D	Fertigapparat
E	Einsatz ohne Befestigungsplatte, ohne Front
F	Einsatz mit Befestigungsplatte, ohne Front
G	Frontset komplett, Abdeckplatte und Front
Q	AP-Gehäuse mehrteilig
Z	Zubehör

**Beispiel Hager Nummer:**

RTR		Erklärung
WH 55 82 03 00 C	Wiring Helvetica .....	Produkt, Land
WH 55 82 03 00 C	.....kallysto.line UP .....	Design, Einbauart
WH 55 82 03 00 C	.....USB .....	Typ
WH 55 82 03 00 C	.....mit T13.....	Variante
WH 55 82 03 00 C	.....weiss .....	Farbe
WH 55 82 03 00 C	..... Bauart C .....	Ausführung Bauart