

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 140/DE/2020
Wersja: 1.0
Aktualizacja: 30.04.2020

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta deklaruje, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: Szyny grzebieniowe widełkowe i kołkowe, poziome
Typ / model / rodzina wyrobów: K...

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 50581:2013-03 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **19.1180.03.19** z 08.03.2019,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Tychy, 30.04.2020

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 140/DE/2020

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. Szyny grzebieniowe widelkowe i kołkowe, poziome

Numer katalogowy	Opis
KB190B	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm2 57M
KB190C	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm2 24M
KB263A	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 10mm2 12M
KB263C	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 10mm2 24M
KB280B	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm2 56M
KB309N	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 do modułowych rozłączników bezpiecznikowych L7xM
KB363A	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 12M
KB363C	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 24M
KB380B	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 16mm2 57M
KB463A	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm2 12M
KB463C	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm2 24M
KB480B	Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 16mm2 57M
KC150	Mostek łączący 1P 10mm2, dł. 150mm
KC350	Mostek łączący 3P 10mm2, dł. 150mm
KD180U	Szyna grzebieniowa widelkowa 1P 16mm2 56M do SPD 56M
KD302M	Szyna fazowa widelkowa 3P do 2 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
KD303M	Szyna fazowa widelkowa 3P do 3 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
KD304M	Szyna fazowa widelkowa 3P do 4 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
KDN163A	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 10mm2 12M
KDN163B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 10mm2 57M
KDN180A	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 16mm2 12M
KDN180B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 16mm2 57M
KDN181B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 1P 16mm2 37M
KDN263A	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 10mm2 12M
KDN263B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 10mm2 56M
KDN363A	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 10mm2 12M
KDN363B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 10mm2 57M
KDN363F	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M
KDN380A	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 16mm2 12M
KDN380B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 16mm2 57M
KDN381B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 16mm2 59M
KDN383B	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 16mm2 48M
KDN451D	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 16mm2 do RCCB 2P 12M
KDN451E	Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 2P 16mm2 do RCCB 2P 54M



Numer katalogowy	Opis
KDN463A	Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm ² 12M
KDN463B	Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm ² 56M
KDN480A	Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm ² do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M
KDN480B	Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm ² do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M
KF30M	Zaciski przyłączeniowe 3P wyłączników silnikowych - do zasilania szyn 3x25mm ²
KZ022	Oslony końcowe do szyn grzeb. widełkowych i kołkowych 2P 10mm ² kpl=10szt.
KZ058	Oslona przed dotykiem do szyn grzebieniowych widełkowych KD303M
KZ059	Oslona przed dotykiem do szyn grzeb. kołkowych i widełkowych szerokość 5M
KZN021	Oslony końcowe do szyn grzebieniowych kołkowych KB163P/KB163N
KZN023	Oslony końcowe do szyn grzeb. kołkowych i widełkowych 3P 10mm ² / 2P 16mm ²
KZN024	Oslony końcowe do szyn grzeb. kołkowych i widełkowych 4P 10mm ² / 3P 16mm ²