



Hauptleitungsabzweigklemme 35², 1polig, IP20, grün

Hauptleitungsabzweigklemme für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze AC 400V gemäß DIN VDE0603

Verbindungsmaterial für Niederspannungs- Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke
Gemäß VDE 0613, Teil1 / DIN EN 60998-1

Technische Merkmale

Nennstrom	100A
Schutzart	IP20
Polanzahl	1P
Bemessungsbetriebsspannung U _e	400V AC
Isolationsspannung	1000 V AC / DC

für: Überspannungskategorie III (U_{imp} = 8 kV, feste Installation)
Verschmutzungsgrad 2 (z.B. Verteilereinbau)

Klemmstellen	2 x 35mm ² / 6 x 25mm ²
Anschlussart	Schraubtechnik

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (mit Aderendhülse)

Hauptleitungen	10mm ² - 25mm ²
Abzweigleitungen	1,5mm ² - 16mm ²

Anschlussquerschnitt bei starrem / mehrdrätigem Leiter

Hauptleitungen	10mm ² - 35mm ²
Abzweigleitungen	1,5mm ² - 25mm ²

Anzugsdrehmoment

Hauptleitungen (10mm ² - 35mm ²)	3,5Nm
Abzweigleitungen (1,5mm ² - 25mm ²)	2,5Nm

Höhe installiertes Produkt	37 mm
Breite installiertes Produkt	46 mm
Tiefe installiertes Produkt	55 mm
Montageart	auf Tragschiene nach DIN EN 50022
Farbe	grün