

Zertifikat mit SEV Konformitätszeichen

Eurofins CERTIFEL CoC SEV

(Verfahren mit Typenprüfung und Fertigungsüberwachung)

Zertifikatsnummer	IK-4174	
Lizenznummer	2407	
Produkt	Steckdoseneinsätze T13/T23, 1-, 2-, 3-fach, wiederanschliessbar	
Lizenzinhaber	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND	
Hersteller	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND	
Fertigungsstätte	Hager Industrie AG Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke, SWITZERLAND	
Handelsmarke	:hager	
Typ/Modell	WH 10 xx xx xx WH 39 xx xx xx	
Nenndaten	250V~, 16A, L+N+PE, IP20 250V~, 10A, L+N+PE, IP20 CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 CH-Typ 23, Normblatt SEV 5934-1	
Normen	IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006, IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 SEV 1011:09 + A1:12	
Zusätzliche Angaben	---	
EU-Richtlinien und Verordnungen	--- ---	
CH-Verordnungen	SR 734.26	NEV



Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Eurofins bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase wird durch die kontinuierliche Fertigungsüberwachung nach harmonisierten europäischen Verfahren garantiert. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Hersteller im Besitz sämtlicher Produktrechte ist und die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Verordnungen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in folgendem Bericht festgehalten: 16-IK-0193.S01

Dieses Zertifikat wird alle drei Jahre erneuert

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Swiss Certification Body

Martin Plüss
Product Certification

Anhang zum Zertifikat
Eurofins CERTIFEL CoC SEV
Zertifikatsnummer
IK-4174
Einsätze mit schraubenlosen Klemmen

Handelsmarke	Einbauart	Bezeichnung	Verkaufsref.	Art.Nr. Intern			Typ
				Oberteil	Unterteil	Baugruppe	
Hager	EB	Einsatz Steckdose EB 1xT13/23 E	WH 38 57 03 E	01 22 79	01 25 47	05 78 D7	1xT13/23
Hager	UP / AP / AP (BOMI)	Einsatz Steckdose 1xT13/23	WH 10 58 53 x	01 22 66	01 25 47	05 28 D5	1xT13/23
Hager	UP (FLF)	Einsatz FLF Steckdose 1xT13/23	WH 39 58 53 x	01 22 67	01 25 48	05 28 D6	1xT13/23
Hager	UP / AP	Einsatz Steckdose 2xT13/23	WH 10 62 53 x	01 22 62	01 25 43	05 28 C3	2xT13/23 parallel
Hager	UP (FLF) / AP (BOMI)	Einsatz FLF Steckdose 2xT13/23	WH 39 62 53 E	01 22 64	01 25 43	05 28 C9	2xT13/23 parallel
Hager	UP / AP	Einsatz Steckdose 2xT13/23 1xS	WH 10 62 57 x	01 22 63	01 25 44	05 28 C6	2xT13/23 geschaltet
Hager	UP (FLF) / AP (BOMI)	Einsatz FLF Steckdose 2xT13/23 1xS	WH 39 62 57 E	01 22 65	01 25 44	05 28 D4	2xT13/23 geschaltet
Hager	UP / AP	Einsatz Steckdose 3xT13/23	WH 10 64 53 x	01 22 58	01 25 39	05 28 B9	3xT13/23 parallel
Hager	UP (FLF) / AP (BOMI)	Einsatz FLF Steckdose 3xT13/23	WH 39 64 53 E	01 22 60	01 25 39	05 28 D0	3xT13/23 parallel
Hager	UP / AP	Einsatz Steckdose 3xT13/23 1xS	WH 10 64 57 x	01 22 59	01 25 40	05 28 C0	3xT13 geschaltet
Hager	UP (FLF) / AP (BOMI)	Einsatz FLF Steckdose 3xT13/23 1xS	WH 39 64 57 E	01 22 61	01 25 40	05 28 D1	3xT13 geschaltet

"Schlüssel" der Artikelgruppen /-bezeichnungen

Handelsmarke	Einbauart	Bezeichnung Design	Nummer erstes Ziffern paar	Bauart	
				Apparat	Abdeckung
Hager		neutraler Apparat	10 ...	E / F	
Hager	UP	kallysto	20 ...	A / B	H
	EB		22 ...	K / L / T	G
	AP		23 ...	Q	
Hager	UP	kallysto.art	24 ...	Z	
Hager	UP	kallysto.line	25 ...	C	G
Hager	UP	kallysto.trend	26 ...	C	G
Hager	UP	kallysto.pro	27 ...	C	G
Hager	UP / AP	robusto	36 ...	A / C / Q	
Hager	EB	FLF	37 ...	D	Z
Hager	EB	Einbau	38 ...	E	Z
Hager	EB	Spiegelschrank, Einsatz FLF & BOMI	39 ...	E	P
Hager	UP	basico	11 ...	A / B / C / D	G / H
Hager	AP		14 ...	P / Q	
Hager	EB		13 ...	J / K	G

Anhang zum Zertifikat
Eurofins CERTIFEL CoC SEV
Zertifikatsnummer
IK-4174
Typ (zweites Ziffernpaar)

57	Universal Einsatz
58	für Typ 1xT13/23
62	für Typ 2xT13/23
64	für Typ 3xT13/23

Variante (drittes Ziffernpaar)

0x	T13
3x	T13 mit Statusanzeige
5x	T23
8x	T23 mit Statusanzeige

x1	parallel mit KS
x3	parallel ohne KS
x5	1 x geschaltet mit KS
x7	1 x geschaltet ohne KS

Farbe (viertes Ziffernpaar)

00	elektroweiss
01	ultraweiss
02	beige
03	hellgrau
04	anthrazit
05	schwarz
06	orange
07	beige
08	braun

Beispiel Hager Nummer:
Steckdose

WH 25 62 53 00 C	Wiring Helvetica	Erklärung
WH 25 62 53 00 Ckallysto.line UP	Produkt, Land
WH 25 62 53 00 CEinsatz Steckdose Typ 2xT13/23	Design, Bauart
WH 25 62 53 00 CAusführung Front Typ 23 parallel ohne KS.....	Typ
WH 25 62 53 00 Cweiss	Variante
WH 25 62 53 00 C Bauart C	Farbe
		Ausführung Bauart

Bauart

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
P
Q
T
Z

Beschreibung

Einsatz und Front für Kombinationen, ohne Befestigungs-/Abdeckplatte
Apparat ohne Abdeckplatte
Komplettapparat
Fertigapparat
Einsatz ohne Befestigungsplatte, ohne Front
Einsatz mit Befestigungsplatte, ohne Front
Frontset komplett, Abdeckplatte und Front
nur Front/Frontplatte, ohne Abdeckplatte
Kanaleinbau, runder Ausschnitt D47 und D63
Gleich "B" mit Anschlussdose
AP-Gehäuse einteilig (BOMI)
AP-Gehäuse mehrteilig
Einbauapparat aus K mit Kanal Einbaudose
Zubehör