



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 644904B

Délivrée à :
Delivered to:

AB Plast s.r.l. - HAGER GROUP
Via dell'Artigianato, 6 - 25080 Mazzano, Brescia - ITALIE

Site de fabrication :
Factory:

BERKER Polska Sp. z o.o. (1838AP)
ul. Sredzka 19 - 62-035 Kornik - POLOGNE

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

HAGER

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series : WNxxxxx
Références/references: voir annexe/see annex

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~ , 2 pôles avec contact de terre/2 poles with earthing
contact, IP55
voir annexe/see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Certificat d'essai OC/CB test certificate n° BE-43 11/B2 / TR
597091.02

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-08-27

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





REFERENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICATION

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	V
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Tension réseau / <i>Household voltage (V)</i>	230 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP 55
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis (rigide) / <i>screwless (rigid)</i>
Couleur / <i>Colour</i>	Blanc, gris / <i>white, grey</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection augmentée <i>increased protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles en saillie <i>surface -type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>

Code technique <i>Technical code</i>	Code produit <i>Product Code</i>	Spécificité <i>specificity</i>	Couleur <i>colour</i>	Avec boîte <i>with box</i>
w2y1832_00	WNC132B	double vertical / <i>double vertical</i>	blanc / <i>white</i>	X
w2y1831_00	WNC132	double vertical / <i>double vertical</i>	gris / <i>grey</i>	X
w2y1743_00	WNC100	-	gris / <i>grey</i>	X
w2y1732_00	WNA100	-	gris / <i>grey</i>	-
w2y1733_00	WNA100B	-	blanc / <i>white</i>	-
w2y1912_00	WNA104	-	gris / <i>grey</i>	-
w2y1913_00	WNA104B	-	blanc / <i>white</i>	-
w2y1734_00	WNA105	avec détrompage / <i>with tamperproof</i>	gris / <i>grey</i>	-
w2y1735_00	WNA105B	avec détrompage / <i>with tamperproof</i>	blanc / <i>white</i>	-
w2y1753_00	WNC122	double horizontal / <i>double horizontal</i>	gris / <i>grey</i>	X
w2y1754_00	WNC122B	double horizontal / <i>double horizontal</i>	blanc / <i>white</i>	X
w2y1829_00	WNC123	triple horizontal / <i>triple horizontal</i>	gris / <i>grey</i>	X
w2y1830_00	WNC123B	triple horizontal / <i>triple horizontal</i>	blanc / <i>white</i>	X

