

Het aanbod van Hager KNX din-rail actoren bevat schakel-, dim-, rolluik- en jaloezie-actoren. Er zijn ook een aantal gecombineerde schakelactoren beschikbaar,

waarmee naast algemene verbruikers ook jaloezieën en rolluiken te besturen zijn. Schakelactoren zijn bedoeld voor het schakelen en sturen van

aangesloten verbruikers, zoals verlichting, wandcontactdozen, magneetschakelaars en andere algemene verbruikers.

## Schakel-/jaloezieactoren

			DIN-railcomponenten						
Medium			TP (buskabel)						
Configuratiemodus			Easy & System		System				
Functies			schakelen aan/uit, timer, rolluik-/jaloeziebediening, alarm (basis), statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (Easy 8, ETS 64), automatische bediening		<b>Extra functies t.o.v. de Easy &amp; Systemcomponenten (zie links):</b> schakelen: contacttype programmeerbaar, in- en afschakelvertraging, urenteller, rolluik-/jaloezie: alarm (uitgebreid), zonvolgsysteem, logica (2 functieblokken), handbediening uitschakelbaar, componentleds uitschakelbaar, actie bij busuitval, actie na ETS download, zelfdiagnose, blokkeren (2x), presets (2x), parameter herstel				
Maximale schakelstroom			10 A	16 A cap. (200 µF)	4 A	10 A	16 A	16 A cap. (200 µF)	
Rolluik- en jaloeziefuncties			ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee
aansluiting	modulebreedte	aantal uitgangen	Easy & System		System				
steek-klem	4	4		TXA604D	TYA604A	TYA604B	TYA604C	TYA604D	
		6	TXA606B	TXA606D	TYA606A	TYA606B	TYA606C	TYA606D	
	6	6							TYA606E stroommeting <sup>*1</sup>
		8	TXA608B	TXA608D	TYA608A	TYA608B	TYA608C	TYA608D	
		10	TXA610B	TXA610D	TYA610A	TYA610B	TYA610C	TYA610D	
schroef-klem	8	16		TXM616D				TYM616D	
	10	20		TXM620D				TYM620D	

<sup>\*1</sup> Dit component kan op alle uitgangen o.a. stroommeting uitvoeren. Er zijn 8 meetfuncties, meetbereik: 0,02 - 16 A, afwijking < 2 % +/- 10 mA, resolutie: 50 mA

Inbouwmodules laten zich uitstekend in inbouwdozen wegwerken en beschikken over uitgangen

of een combinatie van in- en uitgangen, waarmee geschakeld, gedimd en rolluik en jaloezie-

besturing gerealiseerd kan worden.

### Schakelactoren

				In- en opbouwcomponenten								
				TP (buskabel)				RF (draadloos)				
Medium												
Configuratiemodus				Easy & System		System		Easy & System				
Functies				schakelen aan/uit, timer, rolluik-/ jaloeziebediening, alarm (basis), statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (Easy 8, ETS 64), automatische bediening		Extra functies t.o.v. de TP Easy & Systemcomponenten: schakelen: contacttype programmeerbaar, in- en afschakelvertraging, urenteller, rolluik-/ jaloezie: alarm (uitgebreid), zonvolgsysteem, Logica (2 functieblokken), actie bij busuitval, actie na ETS download, zelfdiagnose, blokkeren, presets (2x), parameter herstel		Schakelen aan/uit, timer, statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (max. 8)				
Maximale schakelstroom				6 A	10 A	6 A	10 A	10 A	16 A	10 A	16 A	
Rolluik- en jaloeziefuncties				ja	nee	ja	nee	nee	nee	nee	nee	
Voor buitengebruik				nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja (IP55)	nee	
				Inbouw		Inbouw		Inbouw		Opbouw		
				44 x 43 x 23 mm		44 x 43 x 23 mm		Ø 53 x 30 mm		150 x 85 x 35	98 x 54 x 77	
aan-sluiting												
aantal ingangen												
aantal uitgangen												
Artikelnr	schroefklem	0	1	TXB601B		TYB601B		TRB201* <sup>1</sup>		TRE201* <sup>1</sup>	TRC270D* <sup>1</sup>	
			2	TXB602F	TYB602F						TRE202* <sup>1</sup>	
		1	1					TRB501* <sup>1</sup>		TRE400* <sup>1</sup>		
		2	2	TXB692F	TYB692F							

\*<sup>1</sup> Voor meer informatie over dit component kijk op onze website [www.hager.nl](http://www.hager.nl) of in de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering 14|15