

Cheminement de câbles

La flexibilité. Absolument partout.

Des solutions
entièrement intégrées
pour les sols, murs
et plafonds.

:hager

La réponse aux défis d'aujourd'hui ?







Acheminer les courants forts et faibles à n'importe quel endroit d'un bâtiment implique de créer et d'installer des cheminements de câbles parfaitement adaptés à l'environnement. Plus nos bâtiments et nos idées évoluent, plus ils doivent être flexibles. C'est la raison pour laquelle Hager propose des solutions intégrées fonctionnant de manière unifiée : des systèmes de distribution au sol, de goulottes murales et de plafonds entièrement compatibles et complémentaires.

Efficaces, esthétiques, modulaires et personnalisables en fonction des besoins d'aujourd'hui et de demain.

Bien plus simple qu'il n'y paraît.

01

Solutions pour les sols

Avec toujours plus d'espaces ouverts et de cloisons en verre, les solutions Hager pour les sols offrent plus de flexibilité en termes de conception, d'aménagement et d'évolutivité des espaces.

02

Solutions pour les murs

Les murs jouent un rôle crucial dans les installations électriques. Nos solutions de goulottes, encastrées ou en saillie, s'intègrent parfaitement à tous les concepts de bâtiment.

03


Solutions pour les plafonds

Laissez la place à plus de possibilités et à une meilleure sécurité. Les solutions pour les plafonds offrent encore plus de flexibilité.

Le bâti immobilier modélisé (BIM) constitue désormais une norme de planification numérique. Hager propose une large sélection d'objets BIM pour vous accompagner dans vos projets.

bimobject®

Sols. La base du système.

A woman with long blonde hair, wearing a dark jacket, is sitting on a large red exercise ball. She is looking towards a man in a dark suit who is standing next to a whiteboard. The man is smiling and looking towards the camera. The office environment is modern, with a white desk, a laptop, a water bottle, and a mug. A large television screen is visible in the background.

Avec toujours plus de façades en verre, d'espaces ouverts, et des environnements en perpétuelle évolution, nos systèmes de cheminement au sol offrent à chaque installation des fondations solides. Ils permettent d'inspirer de nouveaux concepts d'espaces et d'usages dans un laps de temps restreint.

Si cela ressemble aux défis auxquels vous faites face, voici plusieurs solutions concrètes qui pourront vous aider.



Réaliser une installation avec Hager, c'est "oublier les limites". C'est même s'ouvrir à de nouvelles options!

Comme vous le souhaitez.

Pour rendre vos cheminements invisibles, faites-nous simplement part de vos projets!





Des solutions pour les sols.

Des solutions élégantes et discrètes, solides et ergonomiques tout autour de vous ; mais jamais dans le passage, peu importe le design de votre espace.

Revêtement PVC, parquet, moquette, matériaux innovants : le choix vous appartient.



Boîtes de sol VQ/VR/VE : une solution hautement polyvalente et discrète.

Polyvalence : s'adapte à tout type ou épaisseur de revêtements.

Modularité : support d'appareillage amovible et réglable en profondeur.

Sécurité : système de verrouillage par griffes crantées pour une haute résistance à l'arrachement.

Intelligent : couvercle anti-pincement pour la protection des câbles.

Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

Formes et couleurs




IP30



IK08



RoHS



Canivaux de sol affleurants BKB et BKW: une solution discrète en ceinturage ou au plus près des bureaux.

Spécifique : adapté aux sols béton.

Discrète : intégration parfaite au sol.

Évolutive : installation facilement modifiable.

Compatibilié : BKW avec les boîtes de sol, les colonnettes et les nourrices, BKB intègre directement l'appareillage gallery.



IP30



IK10



RoHS



1500/2000 N





UK: une goulotte robuste pour intégration dans une chape béton.

Choix : 6 dimensions disponibles pour n'importe quel projet.

Réseau performant : jusqu'à 3 compartiments pour séparer les courants forts et faibles.

Résistant : acier galvanisé.

Compatibilité : boîtes de sol, colonnettes et nourrices.



IK08



RoHS



1500N



DAP: pré-configurable et fait pour durer.

Discret et robuste: matériau Aluminium disponible en blanc et alu anodisé.

Qualité: embout vissé pour un accès facile à l'appareillage.

Gain de temps: peut être pré-équipée en usine selon les besoins.

Compatibilité: appareillage gallery 45x45.

DBP: une colonnette économique adaptée aux grands projets.

Simplicité: forme carrée, 1 ou 2 faces, alu anodisé.

Gain de temps: mise en œuvre rapide.

Compatibilité: appareillage gallery 45x45.



IP30



IK08



RoHS



IP30



IK08



RoHS





Des solutions pour les sols.

Installez toutes les prises courants forts et faibles dont vous avez besoin, en accord avec le style de votre projet, grâce à nos colonnettes et nourrices.

NRF : nourrice universelle aux possibilités infinies.

Rapidité : modes de fixation multiples (vissée, collée ou par colliers).

Flexibilité : orientation à 360° pour des prises toujours dans le bon sens.

Qualité : boîtier alu anodisé.

Personnalisation : combinaisons multiples pour répondre à tous vos besoins (équipement de 8 à 24 modules, raccordement, câblage ...).

Compatibilité : appareillage gallery 45x45.



IP30




IK08



RoHS

Murs. Branchez et le tour est joué!

Une attention toute particulière aux détails: c'est comme ça que Hager rend vos projets plus faciles, plus pratiques et plus flexibles, en toute circonstance.



La solution classique.

Près du sol ou en allège, le large choix des goulottes d'installation Hager permet de faire face à tous les défis.



Conception simple, mise en œuvre rapide et efficace. Une installation flexible et évolutive, avec des systèmes de cheminement de câbles à la fois classiques et intemporels.

Produits - Goulottes d'installation



Goulottes à enclipsage direct GBD/GBA: 2 matières, 3 couleurs, 1 à 3 compartiments.

Esthétique: en PVC ou aluminium,
3 coloris disponibles (blanc, noir, alu).
Capacité: profondeur jusqu'à 56 mm pour
une facilité de câblage.
Sécurité: goulotte entièrement filmée pour
la protection sur chantier.
Flexibilité: des angles variables de 83 à 140°.
Compatibilité: appareillage gallery 45x45.



IP40



IK07



RoHS



Solutions pour les murs.

Grâce à nos solutions de goulottes d'installation à clipsage direct, n'importe quel mur peut devenir une surface de distribution, pour acheminer les énergies là où vous en avez besoin.



Système BKIS: le summum de l'intégration.

Esthétique: cheminement encastré et discret, 3 couleurs standard (blanc ou noir laqué, zingué).
Polyvalent: s'adapte aux cloisons simples ou doubles (12,5 ou 25 mm), disponible en 1 ou 2 compartiments.
Modularité: Installation facilement évolutive.
Compatibilité: appareillage gallery 45 x 45.



IP40



IK07



Sans halogène



RoHS



Plafonds. Plus de possibilités au-dessus de votre tête.

Les systèmes de distribution de l'énergie sous plafonds offrent un maximum de liberté et de sécurité, en éliminant tout passage de câbles au sol. Facilement connectés à nos solutions de colonnes mobiles, ils acheminent l'énergie et les données exactement à l'endroit où on en a besoin. Que ce soit pour un projet neuf ou une rénovation, optez pour des concepts innovants qui libèrent l'espace et insufflent une nouvelle vie à des bâtiments historiques. Avec Hager, vous aurez de nombreuses raisons de lever la tête plus souvent.



Sécurité et séparation.

Chaque élément dispose d'un compartiment qui lui est réservé. Ce système n'est pas seulement plus sûr, il offre également plus de flexibilité en cas d'évolution ou de nouvelle installation.



Aujourd'hui, tout n'est que mobilité, y compris les installations électriques. Hager vous propose des solutions pour aller de l'avant.



Des solutions pour les plafonds.

Préconfigurées et simples à installer, les colonnes font le lien entre le sol et le plafond. Pour un équipement complet au plus près de l'utilisateur.

DAS: un look moderne pour des bureaux flexibles.

Polyvalence: différentes hauteurs standard pour s'installer dans tous les environnements, et sur demande jusqu'à 6 m.

Discret et robuste: matériau Aluminium disponible en blanc et alu anodisé.

Adaptabilité: peut être pré-équipée en usine selon les besoins.

Gain de temps: mise en œuvre simple et rapide par un système de verin et de mise à niveau brevetés.

Compatibilité: appareillage gallery 45x45.



IP30



IK08



RoHS





Un chemin de câbles design et unique sur le marché.

Choix: 2 dimensions, 2 couleurs blanc et alu anodisé, ou autre sur demande.
Polyvalence: peut intégrer les colonnes mobiles et un système d'éclairage.
Esthétique: s'intègre dans les architectures intérieures affirmées.



DBS: une solution économique pour les grands chantiers.

Polyvalence: 3 hauteurs pour s'adapter à tous les projets.
Simplicité: forme carrée, 1 ou 2 faces, alu anodisé, fixation par verin papillon.
Adaptabilité: équipable à façon.
Compatibilité: appareillage gallery 45x45.



IP30



IK08



RoHS



Installez, souriez.



La réalisation d'un chantier peut être une étape complexe pour les metteurs en œuvre, et la rapidité d'installation est un point clé. Notre spécialité est de rendre la vie des installateurs plus facile.

Des solutions astucieuses.

Nous concevons des produits robustes, pratiques à mettre en œuvre pour un résultat impeccable.

Les colonnes se mettent en place en moins de 2 minutes, par une seule personne.

Après avoir vérifié la verticalité de la colonne, grâce à l'astucieux niveau à bulle intégré, d'un seul geste, vous armez et verrouillez le verin.



Ajustez.

Armez.

Verrouillez.

C'est installé!


Câblage et raccordement aisés.

Les prises gallery spéciales goulottes se raccordent entre elles très facilement grâce à un astucieux accessoire de jonction.



Goulottes ajustées.

Des angles intérieurs et extérieurs variables, et des angles 3D pour une finition impeccable, quelle que soit l'architecture des lieux.





Film de protection.

Jusqu'à la réception du chantier, vos goulottes sont protégées.



gallery, la solution tout-en-un.

Le design élégant de gallery, récompensé par deux prix prestigieux, offre d'innombrables possibilités d'utilisation. 28 finitions sont disponibles pour convenir à toutes les ambiances, dans une richesse de fonctions adaptée aux environnements tertiaires, du sol au plafond.





De multiples combinaisons

En encastré, vous disposez de nombreuses options, jusqu'à 16 modules, pour définir et équiper des postes au plus près des besoins.



Avantages - Intégration



Boîte de sol

Flexible, notre boîte de sol est facilement reconfigurable.

Tout est une question de compatibilité.

Les premières rencontres sont souvent essentielles. La gamme d'appareillages gallery est le partenaire idéal de tous vos projets. Quel que soit le mode de distribution au sol, au mur ou au plafond, gallery s'intègre parfaitement à nos solutions de cheminements de câbles, partout et avec toutes les fonctions spécifiques nécessaires pour un bâtiment tertiaire. L'essayer, c'est l'adopter.

Multiposte




Goulotte




Colonne



Encastré




Nourrice




Des solutions sans aucune limite.

Nous réalisons des solutions personnalisées, uniques, qui concrétisent vos idées et concepts de bâtiments. Nous sommes ravis de collaborer avec vous pour créer ou adapter des systèmes qui puissent pleinement correspondre à vos besoins. Challengez-nous!





Hager en quelques mots: un design équilibré et fiable, des fonctionnalités qui ont du sens et des détails bien pensés.



Personnalisation - Matériaux, coloris, designs




“Nous créons un cadre créatif au sein duquel le designer peut agir librement.”

Erwin van Handenhoven
Directeur Design chez Hager Group



L'expression de la personnalisation.

Une tendance forte ? Ne pas suivre la tendance. Si c'est votre cas, nous vous recommandons notre service de personnalisation pour des couleurs, des finitions et des spécifications techniques individuelles créées en fonction de vos besoins. Soyez uniques.



Définissez vos besoins en colonnes, nourrices et boîtes de sol. Accédez à votre configurateur officea : <https://hager.com/fr/configurateur-officea>



Des coloris précis, des longueurs spécifiques, des formes et des formats spéciaux. Hager propose des possibilités quasi illimitées en matière de solutions personnalisées, et même de matériaux. Faites-nous part de vos besoins et de vos envies.



Pour un avenir meilleur.

Les bâtiments jouent un rôle prépondérant dans le respect des normes environnementales, mais aussi dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique.

Chez Hager, nos idées se transforment en solutions concrètes.

Forum Hager

Le forum Hager offre un espace pour discuter, partager des idées, et bien plus encore. Rendez-vous sur : hagergroup.com/hagerforum



“Le développement durable n'est pas une simple théorie, c'est une réalité, quantifiable par les mesures que nous prenons et les résultats que nous obtenons.”

Denis Munch

Directeur du développement durable



Certifications

Avec les certifications ISO14001 et nos fiches PEP, nous apportons notre soutien aux futurs projets environnementalement et socialement responsables.

Toujours en avance

Le gestionnaire d'énergie agardio.manager fait passer l'efficacité énergétique au niveau supérieur : en offrant une visualisation détaillée des consommations multifluides et de la qualité du réseau électrique d'un bâtiment, agardio.manager vous aide à prendre les décisions appropriées pour une gestion efficace de l'énergie, en accord avec le décret tertiaire.

Avantages - Services et outils

Toujours plus de services pour vous.

Formations pratiques, Planification 3D par BIM, configurations personnalisées, simples et rapides, et assistance locale experte. Nous sommes prêts à vous aider.




explore

Profitez de notre service formation pour maîtriser nos solutions de A à Z.



bimobject®

Pour votre planification 3D, nous mettons à votre disposition une large base de données d'objets BIM.



Configurateur officea

Définissez les produits personnalisés dont vous avez besoin, simplement et rapidement, en quelques clics.

<https://hager.com/fr/configurateur-officea>



Assistance locale

Nous sommes là où vous êtes. Bénéficiez de l'aide de nos experts à tout moment de votre projet. Rendez-vous sur :

help.hager.fr

10 centres de compétences en France

01

**Nord – Pas-de-Calais – Normandie
Champagne – Picardie**

Lille

Synergie Park
10 ter rue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tél. 03 20 61 97 97
cdc.nord@hager.fr

02

**Centre – Pays-de-Loire – Maine
Anjou – Bretagne**

Nantes

Parc Tertiaire du Vieux Moulin
2 rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 52 24 24
regionouest@hager.fr

03

Ile-de-France

Paris

Centre de compétences Hager SAS
20 rue Troyon
75017 PARIS
Tél. 01 44 77 55 44
idf@hager.fr

04

Alsace – Lorraine

Nancy

Parc d'activités - Nancy Brabois
20 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE
Tél. Alsace 03 88 79 37 38
Tél. Lorraine 03 83 44 33 11
lorraine@hager.fr

Siège social

Hager SAS

132 boulevard de l'Europe - B.P. 78
67212 OBERNAI cedex
Tél. 03 88 49 50 50

Océan Indien

La Réunion

46 route de l'Eperon
97460 SAINT GILLES LES HAUTS

Anthony Coz
Tél. 06 92 20 88 02
anthony.coz@hager.com

05

Bourgogne – Franche-Comté

Dijon

Parc Valmy
8a rue Jeanne Barret - Bât. E
21000 DIJON
Tél. 03 80 73 90 20
bourgogne@hager.fr

06

Aquitaine – Charente – Limousin

Bordeaux

Bâtiment 4 - Hall 4
198 avenue Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. 05 56 47 93 43
aquitaine@hager.fr

07

Rhône – Loire – Auvergne – Alpes

Lyon

Parc technologique de Lyon
4 place Berthe Morisot
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 81 20 20
rhone@hager.fr

08

Midi-Pyrénées

Toulouse

ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 71 51 51
sud.ouest@hager.fr

09

Provence – Languedoc – Roussillon

Aix-en-Provence


235 rue Louis de Broglie
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 37 93 89
provence@hager.fr

10

Côte d'Azur

Nice

Buropolis III
1240 route des Dolines - B.P. 58
06560 VALBONNE
Tél. 04 93 65 25 25
cote.azur@hager.fr



Océan Pacifique

Nouvelle-Calédonie

21 rue Paul Kervistin
98800 ANSE VATA - NOUMEA

Gérald Benarros
Tél. 06 87 99 65 31
gerald.benarros@hager.com

Antilles - Guyane - Guadeloupe

Martinique

15 rue des Amandiers
Résidence Perles d'Anses
97229 LES TROIS ILETS
James Nony
Tél. 06 96 90 96 60
james.nony@hager.com



Hager SAS
132 boulevard d'Europe
BP78 : 67212 OBERNAI CEDEX

hager.com/fr



QZD767b_F20