

**ELCOM.ONE**  
**ELCOM.TOUCH**  
Bestellhilfe für  
Komplettanlagen  
August 2023

Mit Preisbeispielen bis 24 Wohneinheiten

**ELCOM.**

**Infrastruktur**

Gehäuse



Systemgeräte



Anzahl WE	UP	AP	Strangversorgung	Transformator	2-fach Verteiler	4-fach Verteiler
1	1 REW111Y	1 REW211Y	1 RED011Y	1 ST320		
2	1 REW111Y	1 REW211Y	1 RED011Y	1 ST320		
3	1 REW111Y	1 REW211Y	1 RED011Y	1 ST320		
4	1 REW111Y	1 REW211Y	1 RED011Y	1 ST320		
5	1 REW112Y	1 REW212Y	1 RED011Y	1 ST320		
6	1 REW112Y	1 REW212Y	1 RED011Y	1 ST320		
7	1 REW113Y	1 REW213Y	1 RED011Y	1 ST320		
8	1 REW113Y	1 REW213Y	1 RED011Y	1 ST320		
9	1 REW114Y	1 REW214Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
10	1 REW114Y	1 REW214Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
11	1 REW115Y	1 REW215Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
12	1 REW115Y	1 REW215Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
13	1 REW126Y	1 REW226Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
14	1 REW126Y	1 REW226Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
15	1 REW126Y	1 REW226Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
16	1 REW126Y	1 REW226Y	1 RED011Y	1 ST320	1 RED612Y	
17	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
18	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
19	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
20	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
21	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
22	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
23	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y
24	1 REW127Y	1 REW227Y	1 RED011Y	1 ST320		1 RED614Y

**Audio-Ausführung**



**Video-Ausführung**



Audio-Ausführung		Komplettpreis* (€)		Video-Ausführung		Komplettpreis* (€)	
Außenstation	Innenstation	UP	AP	Außenstation	Innenstation	UP	AP
1 REQ001Y	1 REK221Y	892,80	911,10	1 REQ501Y	1 REK621Y	2.009,40	2.027,70
1 REQ002Y	2 REK221Y	988,80	1.007,10	1 REQ502Y	2 REK621Y	2.476,50	2.494,80
1 REQ004Y	3 REK221Y	1.122,60	1.140,90	1 REQ504Y	3 REK621Y	2.973,40	2.991,70
1 REQ004Y	4 REK221Y	1.198,10	1.216,40	1 REQ504Y	4 REK621Y	3.424,10	3.442,40
1 REQ006Y	5 REK221Y	1.351,50	1.375,40	1 REQ506Y	5 REK621Y	3.943,80	3.967,70
1 REQ006Y	6 REK221Y	1.427,00	1.450,90	1 REQ506Y	6 REK621Y	4.394,50	4.418,40
1 REQ008Y	7 REK221Y	1.556,80	1.582,60	1 REQ508Y	7 REK621Y	4.915,40	4.941,20
1 REQ008Y	8 REK221Y	1.632,30	1.658,10	1 REQ508Y	8 REK621Y	5.366,10	5.391,90
1 REQ010Y	9 REK221Y	1.824,30	1.852,20	1 REQ510Y	9 REK621Y	5.948,40	5.976,30
1 REQ010Y	10 REK221Y	1.899,80	1.927,70	1 REQ510Y	10 REK621Y	6.399,10	6.427,00
1 REQ012Y	11 REK221Y	2.038,70	2.068,90	1 REQ512Y	11 REK621Y	6.912,00	6.942,20
1 REQ012Y	12 REK221Y	2.114,20	2.144,40	1 REQ512Y	12 REK621Y	7.362,70	7.392,90
1 REQ016Y	13 REK221Y	2.292,50	2.326,30	1 REQ516Y	13 REK621Y	7.910,60	7.944,40
1 REQ016Y	14 REK221Y	2.368,00	2.401,80	1 REQ516Y	14 REK621Y	8.361,30	8.395,10
1 REQ016Y	15 REK221Y	2.443,50	2.477,30	1 REQ516Y	15 REK621Y	8.812,00	8.845,80
1 REQ016Y	16 REK221Y	2.519,00	2.552,80	1 REQ516Y	16 REK621Y	9.262,70	9.296,50
1 REQ020Y	17 REK221Y	2.739,50	2.780,50	1 REQ520Y	17 REK621Y	9.868,00	9.909,00
1 REQ020Y	18 REK221Y	2.815,00	2.856,00	1 REQ520Y	18 REK621Y	10.318,70	10.359,70
1 REQ020Y	19 REK221Y	2.890,50	2.931,50	1 REQ520Y	19 REK621Y	10.769,40	10.810,40
1 REQ020Y	20 REK221Y	2.966,00	3.007,00	1 REQ520Y	20 REK621Y	11.220,10	11.261,10
1 REQ024Y	21 REK221Y	3.147,40	3.188,40	1 REQ524Y	21 REK621Y	11.777,50	11.818,50
1 REQ024Y	22 REK221Y	3.222,90	3.263,90	1 REQ524Y	22 REK621Y	12.228,20	12.269,20
1 REQ024Y	23 REK221Y	3.298,40	3.339,40	1 REQ524Y	23 REK621Y	12.678,90	12.719,90
1 REQ024Y	24 REK221Y	3.373,90	3.414,90	1 REQ524Y	24 REK621Y	13.129,60	13.170,60

\*) Achtung, Orientierungshilfe: Die Preisbeispiele beziehen sich auf eine Mehrstrang-Verdrahtung mit maximal acht Innenstationen pro Zweig und setzen sich zusammen aus Außenstation, Innenstationen in Polarweiß glänzend und Systemgeräten. Bruttopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/2023

# :hager

**Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0  
[hager.de](http://hager.de)

:hager

**B.**  
Berker

**ELCOM.**