

Die 2-in-1-Lösung von Hager

volta.hybrid vereint Stromkreis- und Multimediateilnehmer in einem Gehäuse

Der volta.hybrid ist der erste Installationskleinverteiler, der die Funktionen eines Strom- mit denen eines Multimediateilnehmers vereint. Diese Lösung basiert auf dem bekannten 5-reihigen Kleinverteiler volta und ist in zwölf Ausführungen erhältlich: als AP-, HW- sowie als UP-Variante jeweils mit zwei Verteiler- und drei Multimediateilnehmerreihen beziehungsweise mit drei Verteiler- und zwei MM-Reihen. Alle Ausführungen sind wahlweise mit geschlitzten Stahlblech- oder Kunststofftüren für eine optimale Wärmeabfuhr erhältlich. Letztere verbessern zudem das WLAN-Signal aus dem Gehäuse deutlich.

Darüber hinaus sind auch Ausbaupakete lieferbar, mit denen sich individuelle Aufteilungen umsetzen lassen, wie beispielsweise ein 1-reihiger Stromkreisverteiler mit 4-reihigem MM-Verteiler. Damit bietet sich der volta.hybrid als flexible Lösung für kleine Wohneinheiten an, in denen sich Multimediellösungen aus Platz- und Kostengründen bisher nur schwer realisieren ließen.



Ihre Vorteile:

- geringer Platzbedarf
- optisch ansprechende Lösung: komplette Energie- und Multimediatechnik in einem Gehäuse, hinter einer Tür
- verringerter Montageaufwand gegenüber zwei separaten 3-reihigen Kleinverteilern
- zwölf bedarfsgerechte Standardvarianten
- individuell konfigurierbar durch Ausbaupakete
- flexible Aufteilung von Stromkreis- und MM-Verteilung
- ideal für den Neubau oder die Modernisierung kleiner Wohneinheiten

Technische Daten:

Lösung auf Basis des 5-reihigen Installationskleinverteilers volta:

- lieferbar als AP-, HW- und UP-Ausführung, wahlweise mit zwei Verteiler- und drei MM-Reihen oder drei Verteiler- und zwei MM-Reihen sowie Einzellieferform mit Ausbaupaketen
- mit Kunststoffmontageplatte(n) inklusive Gerätehaltern VZ02MM zur Aufnahme von Multimediakomponenten
- Abschottung mit integrierter Steckdose
- serienmäßig mit einer Steckdose ausgestattet (zweite Steckdose VZ00HD nachrüstbar)
- geschlitzte Türen für optimale Wärmeabfuhr serienmäßig: wahlweise aus Kunststoff zur besseren Übertragung des WLAN-Signals oder aus Stahlblech
- speziell entwickeltes, platzsparendes 6-fach-Patch-Panel in besonders kompakter Bauform als Zubehör verfügbar
- passendes Zubehör: Patch-Panel-Module für gängige Anforderungen (RJ45, KOAX etc.)

Hybridverteiler volta

volta.hybrid

- Baugröße 5-reihig, Ausführung AP, UP und HW
- Mischverteiler aus Stromkreis- und Multimediakleinverteiler
- Je nach Ausführung für zwei bzw. drei Reihen Stromkreisverteilung und drei bzw. zwei Reihen Multimediaanwendung
- Normgerechte Ausführung durch beigefügte Abschottung
- Abschottung mit je 1 x Steckdose und 1 x Blinddeckel (zur Nachrüstung einer 2. Steckdose)

- Multimedia-Gerätehalter VZ02MM enthalten
- Patch-Panel FZ06MMO bei Bedarf nachrüstbar
- Fingersichere PE/N-QuickConnect-Klemmen serienmäßig (wie bei Standard-Stromkreisverteiler)
- Abmessungen nach DIN 43871
- Geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015-2 (Kleinstwohnungen) oder Sonderanwendungen



VA602NWH

volta.hybrid für Aufputzmontage

Eigenschaften:

- VA60xNWH: mit geschlitzter Stahlblechtür
- VA60xWWH: Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (für verbesserten WLAN-Empfang)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.hybrid, AP, 24 PLE, 2 MPL, mit Stahlblechtür	1	H120	369,20 €/St	VA602NWH
volta.hybrid, AP, 24 PLE, 2 MPL, mit Kunststofftür	1	H120	400,50 €/St	VA602WWH
volta.hybrid, AP, 36 PLE, 1 MPL, mit Stahlblechtür	1	H120	391,60 €/St	VA603NWH
volta.hybrid, AP, 36 PLE, 1 MPL, mit Kunststofftür	1	H120	423,00 €/St	VA603WWH



VU602NWH

volta.hybrid für Unterputzmontage

Eigenschaften:

- VU60xNWH: mit geschlitzter Stahlblechtür
- VU60xWWH: Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (für verbesserten WLAN-Empfang)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.hybrid, UP, 24 PLE, 2 MPL, mit Stahlblechtür	1	H121	456,10 €/St	VU602NWH
volta.hybrid, UP, 24 PLE, 2 MPL, mit Kunststofftür	1	H121	495,30 €/St	VU602WWH
volta.hybrid, UP, 36 PLE, 1 MPL, mit Stahlblechtür	1	H121	482,60 €/St	VU603NWH
volta.hybrid, UP, 36 PLE, 1 MPL, mit Kunststofftür	1	H121	522,10 €/St	VU603WWH



VH603NWH

volta.hybrid für Hohlwandmontage

Eigenschaften:

- VH60xNWH: mit geschlitzter Stahlblechtür
- VH60xWWH: Tür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz (für verbesserten WLAN-Empfang)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.hybrid, HW, 24 PLE, 2 MPL, mit Stahlblechtür	1	H122	509,10 €/St	VH602NWH
volta.hybrid, HW, 24 PLE, 2 MPL, mit Kunststofftür	1	H122	547,80 €/St	VH602WWH
volta.hybrid, HW, 36 PLE, 1 MPL, mit Stahlblechtür	1	H122	537,10 €/St	VH603NWH
volta.hybrid, HW, 36 PLE, 1 MPL, mit Kunststofftür	1	H122	575,90 €/St	VH603WWH