

Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti,
autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH



Ne facciamo
di tutti i

colori

e per tutti
gli impianti

:hager  **BOCCHIOTTI**

CTA 3422 LSZH

Low Smoke Zero Halogen

Tubi corrugati pieghevoli, autorinvenenti ed autoestinguenti in polipropilene LSZH, disponibili in sei colori, con e senza tirafilo, destinati a fornire la soluzione ideale in funzione dei differenti tipi d'impianto.

Per te, con te.



+ Sicuro + Resistente + Scorrevole

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente

Caratteristiche tecniche:

LOW SMOKE secondo la norma IEC 61034-2

HALOGEN FREE secondo la norma EN 50642

Classificazione: 3422 32---010

Materiale: a base di Polipropilene autoestinguente

Colore: CTA/CTAF Grigio; CTAN Nero; CTAV Verde; CTAA Azzurro; CTAM Marrone; CTAL Lilla

Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiore a 750 Newton su 5 cm a $+ 23 \pm 2$ °C
deformazione max 10% dopo rinvenimento

Resistenza agli urti: classe 4 2kg da 30cm (6 Joule) a -5 °C

Temperatura minima: classe 2 -5 °C

Temperatura massima: classe 2 +90 °C

Resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 megaohm per 500 V di esercizio per 1 min

Rigidità dielettrica: superiore a 2000 V - 50 Hz per 15 min







Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C secondo norma EN 60695-2-11

Classe autoestinguenza: UL94 V2 (spessore campione di prova 0,8mm)


EN 61386-1: "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 1: prescrizioni generali"
EN 61386-22: "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 22: prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli ed accessori"

Maggiori informazioni su
hager-bocchiotti.com

CTA 3422 LSZH

	Colore	Denominazione	Codice	Ø nominale	Ø esterno mm	Ø interno min. mm	Rotolo da m	Pallet da m
	Grigio	CTA 16	B10175	16	16-0,3	10	100	6400
	Grigio	CTA 20	B10176	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Grigio	CTA 25	B10177	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Grigio	CTA 32	B10178	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Grigio	CTA 40	B10179	40	40-0,4	31,2	25	1100
	Grigio	CTA 50	B10180	50	50-0,5	39,5	25	750
	Nero	CTAN 20	B10100	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Nero	CTAN 25	B10101	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Nero	CTAN 32	B10102	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Verde	CTAV 20	B10160	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Verde	CTAV 25	B10161	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Verde	CTAV 32	B10162	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Azzurro	CTAA 20	B10132	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Azzurro	CTAA 25	B10133	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Azzurro	CTAA 32	B10134	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Marrone	CTAM 20	B10151	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Marrone	CTAM 25	B10152	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Marrone	CTAM 32	B10153	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Lilla	CTAL 20	B10141	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Lilla	CTAL 25	B10142	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Lilla	CTAL 32	B10143	32	32-0,4	23,7	25	1600

Con tirafilo

	Colore	Denominazione	Codice	Ø nominale	Ø esterno mm	Ø interno min. mm	Rotolo da m	Pallet da m
	Grigio	CTAF 16	B10190	16	16-0,3	10	100	6400
	Grigio	CTAF 20	B10195	20	20-0,3	13,5	100	4800
	Grigio	CTAF 25	B10200	25	25-0,4	17,8	50	2800
	Grigio	CTAF 32	B10204	32	32-0,4	23,7	25	1600
	Grigio	CTAF 40	B10205	40	40-0,4	31,2	25	1100
	Grigio	CTAF 50	B10206	50	50-0,5	39,5	25	750

I tubi CTA sono classificati "autorinvenenti" perché, se sottoposti in laboratorio ad un carico di schiacciamento di 750 Newton su 5 cm, possono ridurre il diametro anche fino al 50%. Una volta tolto il carico, il diametro ritorna al valore iniziale con una riduzione inferiore al 10%.

MFL



Manicotto flessibile, autoestinguente.

Classificazione: -321 2264-110

Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente

Colore: trasparente

Grado di protezione: IP64 con tubi corrugati pieghevoli

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850 °C secondo norma EN 60695-2-11

Materiale classificato UL94 V2

- Congiunge due tubi corrugati del medesimo diametro.

Denominazione	Codice	Ø tubo	Pezzi per conf./Imballo
MFL 20	B10655	20	50/800
MFL 25	B10656	25	20/500
MFL 32	B10657	32	20/280

Per saperne di più



Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com



Per te, con te.

