

**cubyko leaf,**  
**mieux sur vos**  
**chantiers plutôt**  
**que dans les**  
**océans**



## **cubyko comme vous l'aimez,** **en plus vertueux**

Fabriqué avec au moins 27 % de plastique collecté près des océans, cubyko leaf signe une étape importante dans l'engagement de Hager pour un développement plus durable.

Partie intégrante de la gamme étanche IP55 cubyko, la version leaf hérite des atouts appréciés des installateurs.

### **BREVET**



#### **Facilité de mise en œuvre**

Grâce à des vis ¼ tour qui permettent d'accélérer la pose.



#### **Confort de câblage**

Grâce à un bel espace de câblage ; permettant même d'accueillir facilement un micromodule.

### **BREVET**



#### **Étanchéité parfaite IP55**

Grâce au système de 5 membranes.



#### **Résistance à toute épreuve IK07**

Grâce à la robustesse de la matière choisie.

## cubyko leaf, 5 références pour couvrir vos besoins



**WNC001EC**  
Va et vient saillie



**WNC040EC**  
Double va et vient saillie



**WNC100EC**  
Prise 2P+T saillie



**WNC002EC**  
Va et vient lumineux saillie



**WNC020EC**  
BP à fermeture saillie



En savoir plus sur cubyko leaf  
[hg.news/fr/247-cubyko-leaf](https://hg.news/fr/247-cubyko-leaf)

## Des accessoires pour compléter vos appareillages cubyko leaf



**WNA694**  
Connecteur de boîte pour  
associer deux appareillages



### Collerette lumineuse

<b>WNA695</b>	Blanc 230 V
<b>WNA696</b>	Blanc 12/24 V
<b>WNA697</b>	Bleu 230 V



## Vers un développement plus responsable

A travers son approche E3, le groupe Hager s'engage à réduire de 50 % ses émissions directes d'ici 2030.

Notamment, par l'évolution de ses solutions pour intégrer des matériaux plus durables comme cubyko leaf.



En savoir plus sur  
l'approche E3  
[hg.news/fr/e3-evrnmnt](https://hg.news/fr/e3-evrnmnt)