

PID:

02701200

CID:

CN.B0006F

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

***Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie PEDRO)***

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

for the following products

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series PEDRO)*

Emesso il | Issued on **2011-11-02**

Aggiornato il | Updated on **2014-10-20**

Sostituisce | Replaces **2014-09-25**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-11-02
Aggiornato il / Updated on 2014-10-20
Sostituisce / Replaces 2014-09-25

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione **Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies**

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.B000KM CD1160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0253834-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	PEDRO
<i>Classificazione / Classification</i>	involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment
<i>Metodo di fissaggio / Method of fixing</i>	a parete/su palo / wall mounting/pole mounting
<i>Materiale dell'involucro / Material of the enclosure</i>	composto / composite
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP66
<i>Temperatura installazione / Installation temperature</i>	- 25 / +40 °C
<i>Condizioni di servizio / Service conditions</i>	normali / normal
<i>Luogo installazione / Intended location</i>	esterno / outdoor
<i>Grado di protezione meccanico IK / IK code</i>	IK10
<i>Carico statico / Static load</i>	vedere Allegato 1 / see Annex 1
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	1000 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K0050Y

<i>Marca / Trade mark</i>	BOCCHIOTTI (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	PEDRO
<i>Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference</i>	VTR 01 CIECO - POLYESTER 01 PP / VTR1 OBLÒ - POLYESTER 01 PH
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	300x265x165 mm
<i>Potenza dissipabile / Power loss</i>	34 W
<i>Descrizione / Description</i>	con piastra di fondo / with back-mounting plate

AR.L006QX

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 02 CIECO - POLYESTER 02 PP / VTR2 OBLÒ - POLYESTER 02 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **36 mod. 425x325x180 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **35 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006QZ

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 02 CIECO - POLYESTER 02 PP / VTR 02 OBLÒ - POLYESTER 02 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **425x325x180 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **61 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.L006R1

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 03 CIECO - POLYESTER 03 PP / VTR 03 OBLÒ - POLYESTER 03 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **54 mod. 500x430x210 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **72 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006R2

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 03 CIECO - POLYESTER 03 PP / VTR 03 OBLÒ - POLYESTER 03 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **500x430x210 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **111 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.L006R3

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 04 CIECO - POLYESTER 04 PP / VTR 04 OBLÒ - POLYESTER 04 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **72 mod. 650x430x210 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **81 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006R4

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 04 CIECO - POLYESTER 04 PP / VTR 04 OBLÒ - POLYESTER 04 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **650x430x210 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **122 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.L006R5

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 05 CIECO - POLYESTER 05 PP / VTR 05 OBLÒ - POLYESTER 05 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **96 mod. 650x540x260 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **93 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006R6

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 05 CIECO - POLYESTER 05 PP / VTR 05 OBLÒ - POLYESTER 05 PH**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **650x540x260 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **132 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.L006R7

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 06 CIECO - POLYESTER 06 PP / VTR 06 OBLÒ - POLYESTER 06 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **140 mod. 800x615x315 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **136 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006R8

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 06 CIECO - POLYESTER 06 PP / VTR 06 OBLÒ - POLYESTER 06 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **800x615x315 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **215 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.L006R9

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 07 CIECO - POLYESTER 07 PP / VTR 07 OBLÒ - POLYESTER 07 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **190 mod. 1060x810x355 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **232 W**
Descrizione | Description **con guide DIN + pannelli sfinestrati / with DIN rails + cover panels with window**

AR.L006RA

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **PEDRO**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **VTR 07 CIECO - POLYESTER 07 PP / VTR 07 OBLÒ - POLYESTER 07 PH**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **1060x810x355 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **342 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Articolo/riferimento a catalogo:

POLYESTER XX PP - VTR XX CIECO = involucri con porta cieca;

POLYESTER XX PH - VTR XX OBLÒ = involucri con porta trasparente.

Sono state eseguite prove supplementari di glow-wire ad una temperatura di 960 °C, sia sull'involucro completo (inclusa la porta trasparente) che sulle controporte.

Article/catalogue reference:

POLYESTER XX PP - VTR XX CIECO = enclosures with blind door;

POLYESTER XX PH - VTR XX OBLÒ = enclosures with transparent door.

Supplementary glow-wire tests at 960 °C temperature has been carried-out on the complete enclosures (included the transparent door) and also on the inner doors.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K000NW

BT0.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.