



LCIE

LICENCE



CONDUITS ET PROFILES

LCIE N° : NF004_1052/M1

Titulaire :
License Holder:

BOCCHIOTTI S.p.A.
Via Dei Valtorta, 45;
20127 MILAN -Italie

Site de fabrication :
Factory:

BOCCHIOTTI SpA
Via Pian Masino, 109
16011 ARENZANO GE - ITALIE

(N° 0669PR)

SILAM PLAST
Zona Industriale San Cataldo Scalo
93100 CALTANISSETTA (CI) - ITALIE

(N° 0722CO)

Produit :
Product:

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables
Conduit systems for cable management - Pliable conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

IBOCO

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

ICA 3321
Sevvo classic, Sevvo Adapt
Diamètres : 16, 20, 25, 32, 40,

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Conduit : code de fabrication 0669PR
Accessoires : code de fabrication 0722CO

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008 + A1:2019
EN 61386-22:2004 + A11:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

NTR n° 31115/IMQ / TR n° MI20-0049668-01
NTR n° 31123/IMQ / TR n° MI20-0053695-01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF004_1052 du/of 02/06/2020 : Modification technique : montage IP44 /technical modification mounting IP44
Ajout de la gamme Sevvo Adapt/addition Sevvo Adapt series
Ajout des accessoires réducteur


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 06/11/2020

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF004_1052/M1

Références et caractéristiques principales/references and main characteristics

	Matière/Material : Polypropylène			Couleur/Colour : Ral7035	
	DIMENSION				
Ø extérieur /outside diameter (mm)	16	20	25	32	40
Ø intérieur mini déclaré (mm) <i>Lower inside diameter</i>	10,7	14,1	18,3	24,3	31,2

	Matière/Material : Polypropylène			Couleur/Colour : Gris RAL7035	
	DIMENSION				
Ø extérieur /outside diameter (mm)	16	20	25	32	40
Manchon/sleeves <i>Marquage/marking : Site n°722 / factory n° 722</i>	B29116	B29120	B29125	B29132	B29140
Réducteurs <i>Marquage/marking : Site n°722 / factory n° 722</i>	/	B29620	B29625	/	/

Type	Systèmes de conduits cintrables Pliable conduit system
Matériau / Material	Non métallique/Non-metallic
Joint / Joint	Sans joints soudés/without soldered joint
Filetage / Threaded entries	Non/No
Désassemblage /Dismounting	Oui/Yes
Résistance à l'écrasement/ Resistance to compression	Moyenne/Average
Résistance aux chocs / Resistance to impact	Moyenne/Average
Température minimum / Lower temperature	-5°C
Température maximum / Upper temperature	+60°C
Résistance à la flexion / Resistance to bending	Cintrable/Pliable
Propriétés électriques / Electrical characteristics	Avec des caractéristiques d'isolation électrique/With electrical insulation characteristics
Pénétration des corps solides / Solid objects ingress	IP4x
Pénétration de l'eau / Water ingress	IPx4
Résistance à la corrosion / Resistance against corrosion	Protection intérieure et extérieure forte/Strong interior and exterior protection
Résistance à la traction / Tensile strength	Non déclaré/Undeclared
Propagation de la flamme / Flame propagation	Non-propagateur de flamme / Flame unpropagation
Résistance à la charge suspendue / Suspended load capacity	Non déclaré/Undeclared

Range		Ø	Market ref.	Color	Designation FR 40	Designation FR 80
sevvo classic	ICA 3321	16	B10016	RAL 7035	ICA 3321 D16 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 16 sans tire-fils gris RAL 7035 Lg 100m
sevvo classic	ICA 3321	20	B10020	RAL 7035	ICA 3321 D20 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 20 sans tire-fils gris RAL 7035 Lg 100m
sevvo classic	ICA 3321	25	B10025	RAL 7035	ICA 3321 D25 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 25 sans tire-fils gris RAL 7035 Lg 100m
sevvo classic	ICA 3321	32	B10032	RAL 7035	ICA 3321 D32 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 32 sans tire-fils gris RAL 7035 Lg 50m
sevvo classic	ICA 3321	40	B10040	RAL 7035	ICA 3321 D40 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 40 sans tire-fils gris RAL 7035 Lg 50m
sevvo adapt	ICA 3321	16	B51016	RAL 7035	ICA 3321 GL D16 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 16 sans tire-fils gris RAL7035 Lg 800m
sevvo adapt	ICA 3321	20	B51020	RAL 7035	ICA 3321 GL D20 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 20 sans tire-fils gris RAL7035 Lg 700m
sevvo adapt	ICA 3321	25	B51025	RAL 7035	ICA 3321 GL D25 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 25 sans tire-fils gris RAL7035 Lg 500m
sevvo adapt	ICA 3321	32	B51032	RAL 7035	ICA 3321 GL D32 STF	Conduit ICA 3321 diamètre 32 sans tire-fils gris RAL7035 Lg340m
accessories	manchon	16	B29116	RAL 7035	MANCHON D16	Manchon pour ICA diamètre 16 mm gris RAL 7035
accessories	manchon	20	B29120	RAL 7035	MANCHON D20	Manchon pour ICA diamètre 20 mm gris RAL 7035
accessories	manchon	25	B29125	RAL 7035	MANCHON D25	Manchon pour ICA diamètre 25 mm gris RAL 7035
accessories	manchon	32	B29132	RAL 7035	MANCHON D32	Manchon pour ICA diamètre 32 mm gris RAL 7035
accessories	manchon	40	B29140	RAL 7035	MANCHON D40	Manchon pour ICA diamètre 40 mm gris RAL 7035
accessories	réducteur 20/16	20	B29620	RAL 7035	Réducteur pour ICA diamètre 20 à 16 mm gris RAL 7035	
accessories	réducteur 25/20	25	B29625	RAL 7035	Réducteur pour ICA diamètre 25 à 20 mm gris RAL 7035	