



Zum Gunterstal-66640 Blieskastel
Tel.: 06842/945-0, Fax 06842/945-4445, E-Mail : svb@hager.de

CE

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|
| A | | | | Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1): |
| B | Projektname: | FP73W6N-R | Ausführungsplan | Außenleiter: Neutralleiter: Steuerspannung 230V AC: Steuerspannung 24V DC: Steuerspannung 24V AC: Fremdspannung: Messung: Sensorleitung: |
| | Kom-Nr./Angebots-Nr.: | | | schwarz hellblau rot dunkelblau braun orange weiss violett |
| | Bezeichnung Ort: | FP73W6N-R | | |
| C | Auftragsnummer: | | Klemmenfabrikat: | |
| | Baujahr: | Ausführungsstand 03.2020 | HAGER | |

Technische Daten der Schaltgerätekombination:

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung / -frequenz: | Un: 400V / 50Hz | Netzform: |
| Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: | InA: 160A | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | Uimp: 6kV | Schutzklasse: 2 schutzisoliert |
| Bemessungsisolationsspannung: | Ui: 400V | Schutzart: IP44 |
| Bemessungsbelastungsfaktor: | RDF: 1 | Schranktiefe: 205mm |
| Bemessungsstoßstromfestigkeit: | Ipk: 25kA | Farbe: RAL9010 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: | Icw: 10kA | Umgebungs-temperatur: 25°C |
| Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung) | Icc: | |
| Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter: | - | |

Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|-----------|------------|------------------------|--|--------------|
| 3 | | | Plan-Nr. | | Projektname: FP73W6N-R | | Index: a |
| 2 | | | Datum | 18.03.2020 | | | = FP73W6N-R |
| 1 | | | Erstellt | | Angebotsnr.: | | + FP73W6N-R |
| Änderung | Änderungsdatum | Geändert | Bestätigt | | | | |
| Massstab: | Ik3: | Ik1: | Netzform: | | Deckblatt | | Blatt: 1 / 1 |





