

PID:
02102000
CID:
CN.I0002N

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

***Tubi pieghevoli
(Codice di identificazione FCX)***

*Pliable conduits
(Identification mark FCX)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2004-04-30**
Aggiornato il / Updated on **2011-09-23**
Sostituisce / Replaces **2010-07-22**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-04-30
Aggiornato il / Updated on 2011-09-23
Sostituisce / Replaces 2010-07-22

Prodotto | Product

Tubi pieghevoli
Pliable conduits

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.D000E9

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2008
EN 61386-22:2004 + A11:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2008
EN 61386-22:2004 + A11:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00317

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	Coestruso Bicoflex
<i>Classificazione base / Base classification</i>	3321
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	non propagante la fiamma / non flame propagating
<i>Materiale / Material</i>	isolante / insulating
<i>Ulteriore classificazione / Further classification</i>	2230-010

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E0021X

<i>Marca / Trade mark</i>	INSET
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	FCX
<i>Grandezza / Size</i>	20,25,32 mm
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	FCX(A);FCX(N);FCX(V);FCX(L)

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore esterno/interno: (A) azzurro/bianco; (N) nero/bianco; (V) verde/bianco; (L) lilla/bianco.
Glow-wire test a 960°C in accordo alla norma EN 60695-2-11:2001-01.

Tubo destinato esclusivamente ad applicazioni sotto-traccia o sotto-pavimento.

Colour outside/inside: (A) azure/white; (N) black/white; (V) green/white; (L) lilac/white.
Glow-wire test at 960°C according to standard EN 60695-2-11:2001-01.

The conduit is intended only for installation in chase or under floor.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E000EN

BTL.021000.DA3C

Diritti modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi / IMQ mod. - pliable conduits
(per diameter) - 0210 - Conduits

3


IMQ S.p.A.