

PID:  
02102000  
CID:  
CN.I0002N

## Certificato di approvazione

### *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA  
VIA VITTOR PISANI 16  
20124 MILANO MI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotto" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.**



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

***Tubi pieghevoli  
( Codice di identificazione FMP-  
ICA, TMP )***

*Pliable conduits  
( Identification mark FMP-ICA, TMP )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to this  
certificate.*

Emesso il / Issued on **2008-11-13**

Aggiornato il / Updated on **2014-06-20**

Sostituisce / Replaces **2011-01-19**

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2008-11-13  
*Aggiornato il / Updated on* 2014-06-20  
*Sostituisce / Replaces* 2011-01-19

## Prodotto | Product

# Tubi pieghevoli Pliable conduits

## Concessionario | Licence Holder

**BOCCHIOTTI SPA**  
**VIA VITTOR PISANI 16**  
**20124 MILANO MI**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

98000053

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme

EN 61386-1:2008  
EN 61386-22:2004 + A11:2010  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

EN 61386-1:2008  
EN 61386-22:2004 + A11:2010  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI14A0213137-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>Corrugato</b>
<i>Classificazione base / Base classification</i>	<b>3321</b>
<i>Tipo di costruzione / Type of construction</i>	<b>corrugato / corrugated</b>
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	<b>non propagante la fiamma / non flame propagating</b>
<i>Materiale / Material</i>	<b>isolante / insulating</b>
<i>Ulteriore classificazione / Further classification</i>	<b>22---010</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000AA

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>HK Tubitech</b>
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	<b>TMP</b>
<i>Grandezza / Size</i>	<b>63 mm</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>TMP Y 63</b>

AR.I00CE1

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>INSET</b>
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	<b>FMP</b>
<i>Grandezza / Size</i>	<b>63 mm</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>FMP Y 63</b>

AR.O002KD

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>INSET</b>
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	<b>ICA</b>

Grandezza | Size **63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **ICA 63**

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Y = Colore: (-) nero, (V) verde, (A) azzurro, (L) lilla, (M) marrone, (B) bianco, (O) viola.

Marca INSET :

Sul tubo è marcato soltanto FMP; sull'etichetta è marcato FMP, FMPV, FMFA, FMPL, FMFM, FMPB.

Codice tubo: FMP, FMPV, FMFA, FMPL, FMFM, FMPB, ICA senza sonda tiracavo; FMP-F, FMPV-F, FMFA-F, FMPL-F, FMFM-F, FMPB-F, ICA-F con sonda tiracavo.

Il tubo ICA è disponibile solo nella colorazione grigio.

Marca HK Tubiteck :

Sul tubo è marcato soltanto TMP, sull'etichetta TMP-; TMPA; TMPO; TMPM; TMPB; TMPV.

Codice tubo: TMP, TMPA, TMPO, TMPM, TMPB, TMPV senza sonda tiracavo; TMP-F, TMPA-F, TMPO-F, TMPM-F, TMPB-F, TMPV-F con sonda tiracavo.

Su richiesta del costruttore è stata eseguita la verifica di Glow-wire test a 850 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Tubo destinato esclusivamente ad applicazioni sotto-traccia o sotto-pavimento.

Y = Colour: (-) black, (V) green, (A) azure, (L) purple, (M) brown, (B) white, (O) violet.

Trade Mark INSET :

On the conduit is marked only FMP; on the conduit label is FMP, FMPV, FMFA, FMPL, FMFM, FMPB.

Conduit code: FMP, FMPV, FMFA, FMPL, FMFM, FMPB, ICA without puller cable; FMP-F, FMPV-F, FMFA-F, FMPL-F, FMFM-F, FMPB-F, ICA-F with puller cable.

The colour of the conduit ICA is only grey.

Trade Mark HK Tubiteck :

On the conduit is marked only TMP, on the conduit label TMP-; TMPA; TMPO; TMPM; TMPB; TMPV.

Code conduit: TMP, TMPA, TMPO, TMPM, TMPB, TMPV without cable-puller; TMP-F, TMPA-F, TMPO-F, TMPM-F, TMPB-F, TMPV-F with cable-puller.

On request by the manufacturer Glow-wire test at 850 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Conduit intended only for installation in chase or under floor.

### Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I001CK	BTO.021000.DA3C	Importo modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	1
SN.I001CK	BTO.021000.DA3G	Importo modelli IMQ diversa marca - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. - different trade mark - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	1



IMQ S.p.A.