

PID:
02701600
CID:
CN.B0006F

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

BOCCHIOTTI SPA
VIA DEI VALTORTA 48
20127 MILANO MI

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie PABLO)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series PABLO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2015-11-24**

Aggiornato il / Updated on **2015-12-01**

Sostituisce / Replaces **2015-11-24**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2015-11-24
Aggiornato il / Updated on 2015-12-01
Sostituisce / Replaces 2015-11-24

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza ***Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments***

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA DEI VALTORTA 48
20127 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005 + A1:2013
EN 60670-24:2013
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005 + A1:2013
EN 60670-24:2013
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15A0468142-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **PABLO**
Tipo di involucro / Type of enclosure **vuoto / empty**
Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**
Metodo di installazione / Method of installation **da incasso / flush-type**
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -15 / + 60 °C**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **1000 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P0080J

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 04 W0**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 04 W0**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 169x180x99 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

fixing accessories to box
Potenza dissipabile | Dissipating power **20 W**
Descrizione | Description **involucro / enclosure**

AR.P0080S

Marca | Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **IP40 INC 06 W0**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **IP40 INC 06 W0**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **6 mod. 205x180x101 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **21 W**
Descrizione | Description **involucro / enclosure**

AR.P0080T

Marca | Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **IP40 INC 08 W0**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **IP40 INC 08 W0**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 261x225x102 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **25 W**
Descrizione | Description **involucro / enclosure**

AR.P0080U

Marca | Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **IP40 INC 08 NE**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **IP40 INC 08 NE**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **8 mod. 261x225x102 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **25 W**
Descrizione | Description **involucro / enclosure**

AR.P0080V

Marca | Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **IP40 INC 12 W0**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **IP40 INC 12 W0**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 333x275x108 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile | Dissipating power **37 W**
Descrizione | Description **involucro / enclosure**

AR.P0080W

Marca | Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **IP40 INC 12 NE**
Articolo/rif. a catalogo | Article/cat. Reference **IP40 INC 12 NE**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **12 mod. 333x275x108 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola | Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**

Potenza dissipabile / Dissipating power **37 W**
Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P0080X

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 18 W0**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 18 W0**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 441x300x114 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **50 W**
Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P0080Y

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 24 W0**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 24 W0**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 345x425x109 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **45 W**
Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P0080Z

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 24 NE**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 24 NE**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 345x425x109 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **45 W**
Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P008P0

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 36 W0**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 36 W0**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod.455x475x114 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **56 W**
Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P008P1

Marca / Trade mark **Bocchiotti (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **IP40 INC 54 W0**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **IP40 INC 54 W0**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod.455x650x135 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box **previste per ricevere viti / intended to receive screws**
Potenza dissipabile / Dissipating power **62 W**

Descrizione / Description **involucro / enclosure**

AR.P008P2

<i>Marca / Trade mark</i>	Bocchiotti (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	IP40 INC 72 W0
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	IP40 INC 72 W0
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	72 mod.455x850x135 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	senza ingressi / without inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	previste per ricevere viti / intended to receive screws
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	80 W
<i>Descrizione / Description</i>	involucro / enclosure

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere forniti con i seguenti accessori:

Coprимoduli art. COPRIMOD 4M W0 - COPRIMOD 6M W0; rialzo guida DIN art. RG; pannello cieco art. PC INC 12 W0 - PC INC 18 W0; separatori art. SEP CEN /12 - SEP CEN/18; affiancamento centralini art. I-KIT; fondo di ricambio SIC 08 - SIC 12 - SIC 24; coperchio di ricambio CEN IP40 INC 08 W0 - CEN IP40 INC 12 W0 - CEN IP40 INC 24 W0; serratura SR40 INC.

Gli involucri risultano conformi al grado IK08 secondo la Norma EN 62262:2002 "Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)".

The enclosures may be provided with the following accessories:

Cover for blank plaits art. COPRIMOD 4M W0 - COPRIMOD 6M W0; adapter for rail DIN art. RG; blind the panel art. PC INC 12 W0 - PC INC 18 W0; separator art. SEP CEN /12 - SEP CEN/18; junction enclosures elements art. I-KIT, replacement fund SIC 08 - SIC 12 - SIC 24; cover replacement CEN IP40 INC 08 W0 - CEN IP40 INC 12 W0 - CEN IP40 INC 24 W0; Lock SR 40 INC.

The enclosures are in conformity with the degree IK08 according to EN 62262:2002 "Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)".

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000VK	BTP.027000.DA1N	Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1
-----------	-----------------	--	---