

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° DE CERTIFICAT / CERTIFICATE N°
N° 3221300017A0
ADMISSION / FIRST APPLICATION

HAGER SECURITY SAS
246, Rue du Pré de l'Horme
38926 CROLLES cedex
FRANCE

DATE DE FIN DE VALIDITE / EXPIRATION DATE
17/05/2019

Lieu(x) de fabrication / For its factory located in : 000073P2


est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF324-H58 (rév. 12) / Is allowed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rev 12) certification standard:

Marque commerciale / Trade Mark :	HAGER
Référence commerciale / Model :	RLD415F
Type de produit / Product type :	Dispositif d'Alarme Sonore et Lumineux à éclats / Audible and Visible Warning Device
Gamme / Product line :	Sepio

Ce certificat atteste / This certificate attests that :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 – H 58,
designated products are in compliance with standards listed following page(s) and complementary applicable specifications as described in the NF324-H58 certification standard,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 – H 58
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics

Niveau de sécurité Security level:	 GRADE 2 +RTC	Alimentation Principale Prime power source:	4 x 1.5V
Liaisons avec le système Links to system:	Radio Wire Free	Autonomie Stand-by time	> 5 Ans /years
Classe d'environnement Environmental class:	IV	Sécurité contre la fraude Tamper security :	Ouverture-Arrachement Opening-Removal
Niveau sonore dB(A) à 1m Sound level (dB(A) at 1m :	103 dB(A) ± 2 dB	Durée de fonctionnement Time duration	180 secondes/seconds
Couleur du flash Flash color	Orange	Fréquence d'éclats/seconde Flash frequency/second	0.5 flash / sec

Synthèse des normes produits appliquées / Summary of applied products standards

NF EN 50131-4 ; RTC 50131-4 ; NF EN 50131-5-3 ; RT 48-266

La liste des composants associés à ce produit figure en annexe à ce certificat. The component list for the above mentioned product can be found in the appendix.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 – H 58. This certificate is only valid with the attached appendix hereafter and subject to control results performed by AFNOR Certification and CNPP Cert. who can take the appropriate sanction according to the general rules of NF mark, the H0 standard-special regulations for A2P mark and the NF324-H58 certification standard.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate.

Date de prise d'effet, le 18/05/2016

Date de prise d'effet, le 18/05/2016

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

Liste des composants répertoriés / List of identified components		
Référence / Reference	Désignation / Designation	N° Composant / Component N°
COFFRETS / CASES		
RLD415F	Dispositif d'avertissement sonore / Audible warning device	322130-07
65520900A – 65522100A	Contact arrachement / Removal switch	322130-05
RXU06	1 batterie Alcaline / 1 Alkaline battery 4 x 1.5V – 15 Ah	322130-08

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.marque-nf.com et www.cnpp.com
The validity of this certificate can be checked on the following websites www.marque-nf.com and www.cnpp.com.