

Gehäuse leer ohne Tür						Tür Stahlblech geschlossen			Tür Kunststoff Multimedia WLAN			Tür Kunststoff transparent					
Auputzmontage Quickset Schutzart: IP30 (31/44) Schutzklasse: II Normen: EN 61439-1/ -3 Tiefe: 160mm						links für Verteiler 3 und 4 Felder breit			rechts mit Dreh- verschluss			Kunststofftür geschlitzt mit Stahlblechrahmen IP31			Kunststofftür mit Stahlblechrahmen		
						links Tür Stahlblech geschlossen ist immer verwendbar			rechts mit Drehverschluss			links Tür Stahlblech geschlossen ist immer verwendbar			rechts Tür Stahlblech geschlossen ist immer verwendbar		
Höhe mm	Breite mm	PLE	Felder	Reihen	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.			
500	300	36	1	3	FWQ31D1	-	FZ001N	-	-	-	-	-	-	FZ105N			
500	550	72	2	3	FWQ32D1	-	FZ002N	-	-	-	-	-	-	FZ107N			
500	800	108	3	3	FWQ33D1	FZ003N	FZ002N	-	-	-	-	FZ140N	-	FZ107N			
500	1050	144	4	3	FWQ34D1	FZ004N	FZ002N	-	-	-	-	FZ004N Tür geschlossen	-	FZ107N			
650	300	48	1	4	FWQ41D1	-	FZ005N	-	-	FZ005NM	-	-	-	FZ108N			
650	550	96	2	4	FWQ42D1	-	FZ006N	-	-	FZ006NM	-	-	-	FZ104N			
650	800	144	3	4	FWQ43D1	FZ007N	FZ006N	FZ007NM	-	FZ006NM	FZ006NM	-	-	FZ104N			
650	1050	192	4	4	FWQ44D1	FZ008N	FZ006N	FZ008N Tür geschlossen	-	FZ006NM	FZ006NM	FZ008N Tür geschlossen	-	FZ104N			
800	300	60	1	5	FWQ51D1	-	FZ009N	-	-	FZ009NM	-	-	-	FZ142N			
800	550	120	2	5	FWQ52D1	-	FZ010N	-	-	FZ010NM	-	-	-	FZ106N			
800	800	180	3	5	FWQ53D1	FZ011N	FZ010N	FZ011NM	-	FZ010NM	FZ010NM	-	-	FZ106N			
800	1050	240	4	5	FWQ54D1	FZ012N	FZ010N	FZ012N Tür geschlossen	-	FZ010NM	FZ010NM	FZ012N Tür geschlossen	-	FZ106N			
950	300	72	1	6	FWQ61D1	-	FZ013N	-	-	FZ013NM	-	-	-	FZ145N			
950	550	144	2	6	FWQ62D1	-	FZ014N	-	-	FZ014NM	-	-	-	FZ110N			
950	800	216	3	6	FWQ63D1	FZ015N	FZ014N	FZ015N Tür geschlossen	-	FZ014NM	FZ014NM	FZ015N Tür geschlossen	-	FZ110N			
950	1050	288	4	6	FWQ64D1	FZ016N	FZ014N	FZ016N Tür geschlossen	-	FZ014NM	FZ014NM	FZ016N Tür geschlossen	-	FZ110N			
1100	300	84	1	7	FWQ71D1	-	FZ021N	-	-	FZ021NM	-	-	-	FZ148N			
1100	550	168	2	7	FWQ72D1	-	FZ022N	-	-	FZ022NM	-	-	-	FZ102N			
1100	800	252	3	7	FWQ73D1	FZ023N	FZ022N	FZ023N Tür geschlossen	-	FZ022NM	FZ022NM	FZ023N Tür geschlossen	-	FZ102N			
1100	1050	336	4	7	FWQ74D1	FZ024N	FZ022N	FZ024N Tür geschlossen	-	FZ022NM	FZ022NM	FZ024N Tür geschlossen	-	FZ102N			

Gehäuse leer ohne Tür						Rangierkanal Set		Energiefeld		Hybridfeld Energie R / Multimedia MP		Multimediafeld		Abschottung			
Auputzmontage Quickset Schutzart: IP30 (44) Schutzklasse: II Normen: EN 61439-1/ -3 Tiefe: 160mm						Halteklammern Abdeckung Endkappen		mit Abdeckung Hutschienen- abstand 125mm QC-Klemmen 1 Feld je Reihe 12 PLE		3R / 4 MP QC-Klemmen		4R / 3 MP QC-Klemmen		mit Kunststoff- montageplatte Gerätebefestigungen: VZ340 und VZ306		senkrecht zur Abtrennung der Felder waagrecht pro Feld ZZ10H	
						Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.	
Höhe mm	Breite mm	PLE	Felder	Reihen	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.			
500	300	36	1	3	FWQ31D1	FZ441N	UW31V	-	-	UM31UK	-	UZ30F2					
500	550	72	2	3	FWQ32D1	FZ442N	UW31V	-	-	UM31UK	-	UZ30F2					
500	800	108	3	3	FWQ33D1	FZ443N	UW31V	-	-	UM31UK	-	UZ30F2					
500	1050	144	4	3	FWQ34D1	FZ444N	UW31V	-	-	UM31UK	-	UZ30F2					
650	300	48	1	4	FWQ41D1	FZ441N	UW41V	-	-	UM41UK	-	UZ40F2					
650	550	96	2	4	FWQ42D1	FZ442N	UW41V	-	-	UM41UK	-	UZ40F2					
650	800	144	3	4	FWQ43D1	FZ443N	UW41V	-	-	UM41UK	-	UZ40F2					
650	1050	192	4	4	FWQ44D1	FZ444N	UW41V	-	-	UM41UK	-	UZ40F2					
800	300	60	1	5	FWQ51D1	FZ441N	UW51V	-	-	UM51UK	-	UZ50F2					
800	550	120	2	5	FWQ52D1	FZ442N	UW51V	-	-	UM51UK	-	UZ50F2					
800	800	180	3	5	FWQ53D1	FZ443N	UW51V	-	-	UM51UK	-	UZ50F2					
800	1050	240	4	5	FWQ54D1	FZ444N	UW51V	-	-	UM51UK	-	UZ50F2					
950	300	72	1	6	FWQ61D1	FZ441N	UW61V	-	-	UM61UK	-	UZ60F2					
950	550	144	2	6	FWQ62D1	FZ442N	UW61V	-	-	UM61UK	-	UZ60F2					
950	800	216	3	6	FWQ63D1	FZ443N	UW61V	-	-	UM61UK	-	UZ60F2					
950	1050	288	4	6	FWQ64D1	FZ444N	UW61V	-	-	UM61UK	-	UZ60F2					
1100	300	84	1	7	FWQ71D1	FZ441N	UW71V	UM71M3	UM71M4	UM71UK	-	UZ70F2					
1100	550	168	2	7	FWQ72D1	FZ442N	UW71V	UM71M3	UM71M4	UM71UK	-	UZ70F2					
1100	800	252	3	7	FWQ73D1	FZ443N	UW71V	UM71M3	UM71M4	UM71UK	-	UZ70F2					
1100	1050	336	4	7	FWQ74D1	FZ444N	UW71V	UM71M3	UM71M4	UM71UK	-	UZ70F2					

Plantasche	Abdeckstreifen weiß	Bezeichnungstreifen	Abschottung waagrecht	Schukosteckdose 3-fach	Abdeckung 3-fach Steckdose	Patchpanel E-Dat	Patchpanel keystone
	12 PLE vorgeprägt	1 SET = 12 Stück	pro Feld			12-fach	12-fach
Best.Nr. FZ794	Best.Nr. S35S	Best.Nr. UZ005	Best.Nr. ZZ10H	Best.Nr. VZ00AS	Best.Nr. UM00S3	Best.Nr. FZ12MMO	Best.Nr. FZ12MK

Kunststoffmontageplatte	Hutschiene	Hutschiene isoliert		Patchpanel E-Dat	Patchpanel Keystone	Kombipanel keystone	Kombipanel E-Dat
175x250mm	1-feldrig	1-feldrig		24-fach	24-fach	keystone 10-fach Schuko 2-fach	E-Dat 10-fach Schuko 2-fach
Best.Nr. UM00M0	Best.Nr. U842B	Best.Nr. UT22C		Best.Nr. UM00K4	Best.Nr. UM00K5	Best.Nr. UM00K8	Best.Nr. UM00K3

Gerätehalter für Router	Gummibänder	Gummibänder	Schukosteckdose 1-fach	Kombipanel Kit leer	Schukosteckdose 1-fach	Blindabdeckung	Abdeckhaube
	für Kunststoffplatte			E-Dat 10-fach Schuko 2-fach Gerätehalter Kabelklammern		für Steckdosen-ausschnitt	für Patchpanel
Best.Nr. VZ02MM	Best.Nr. VZ340	Best.Nr. VZ306	Best.Nr. VZ00APZ	Best.Nr. UM00M3	Best.Nr. VZ00HD	Best.Nr. VZ00HB	Best.Nr. UM00S2

E-Dat Modul RJ45	E-Dat Modul KOAX	E-Dat Modul KOAX	E-Dat Modul KOAX	Multimedia Kit mit Steckdose	Abdeckhaubenset
C6 ISO A, 10 BIG	F-Buchse F-Buchse	IEC Antennen-Buchse	IEC Antennen-Stecker	E-Dat 24-fach leer Schuko 3-fach Gerätehalter Kabelklammern	oben unten
Best.Nr. VZ314RJ	Best.Nr. VZ315FF	Best.Nr. VZ316FB	Best.Nr. VZ317FS	Best.Nr. UM00M4	Best.Nr. UM00S1

E-Dat Modul LWL	E-Dat Modul Blind
LC-Duplex-Buchse OM2	
Best.Nr. VZ318LC	Best.Nr. VZ314BL

