

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: **031/TR/2021**
Wersja: **1.0**
Aktualizacja: **27.03.2021**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: **Tehalit GmbH**
67716 Heltersberg, Seeburgstrasse 37, Niemcy

Przedstawiciel Producenta oświadcza, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, że wyrób (-y):

Nazwa: **tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych**
Typ / model / rodzina wyrobów: **UDA..., UDB..., UDH..., UDM..., UDS..., UK..., UKB..., UKE..., UKK..., UKM..., UKS...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50085-2-2:2009 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodze

PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **T033A** z 26.07.2019,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 27.03.2021

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 031/TR/2021

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych

Numer katalogowy	Opis
UDAR235	tehalit.UK Rama podwyższająca dla UDM dł. 35mm roz.2 aluminiowa
UDAR335	tehalit.UK Rama podwyższająca dla UDM dł. 35mm roz.3 aluminiowa
UDB2050080	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 2 50-80mm stal
UDB2075125	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 2 75-125mm stal
UDB2120170	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 2 120-170mm stal
UDB2165215	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 2 165-215mm stal
UDB2215265	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
UDB3050080	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 50-80mm stal
UDB3075125	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 75-125mm stal
UDB3120170	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 120-170mm stal
UDB3165215	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
UDB3215265	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
UDH2050080	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
UDH2075125	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 75-125mm stal
UDH2120170	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 120-170mm stal
UDH2165215	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 165-215mm stal
UDH2215265	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 2 215-265mm stal
UDH3050080	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 3 50-80mm stal
UDH3075125	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 3 75-125mm stal
UDH3120170	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 3 120-170mm stal
UDH3165215	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 3 165-215mm stal
UDH3215265	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na nóżkach rozmiar 3 215-265mm stal
UDM2000BLD	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 pełna stal ocynkowana
UDM2050GBZ	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 GBZ fi50mm stal ocynkowana
UDM2147E04	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 E04 147x247mm stal ocynkowana
UDM2200E09	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 E09 200x253mm stal ocynkowana
UDM2200Q06	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 Q06 200x200mm stal ocynkowana
UDM2215R06	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 R06 fi215mm stal ocynkowana
UDM2242R2	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 R2 fi242mm stal ocynkowana
UDM2244Q12	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 Q12 244x244mm stal ocynkowana
UDM3000BLD	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 pełna stal ocynkowana
UDM3050GBZ	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 GBZ fi50mm stal ocynkowana
UDM3147E04	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 E04 147x247mm stal ocynkowana
UDM3200E09	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 E09 200x253mm stal ocynkowana
UDM3200Q06	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 Q06 200x200mm stal ocynkowana
UDM3200SLQ06	tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q06



Numer katalogowy	Opis
UDM3215R06	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R06 fi215mm stal ocynkowana
UDM3215SLR06	tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 R06
UDM3242R2	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R2 fi242mm stal ocynkowana
UDM3244Q12	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 Q12 244x244mm stal ocynkowana
UDM3244SLQ12	tehalit.UK Pokrywa montażowa stal wzmocniona roz.3 Q12
UDM3275R10	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R10 fi275mm stal ocynkowana
UDM3294Q08	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 Q08 294x294mm stal ocynkowana
UDM3306R12	tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R12 fi306mm stal ocynkowana
UDM3306SLR12	tehalit.UK Pokrywa montażowa stalowa wzmocniona roz.3 R12
UDS3070120	tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa z blachy stalowej rozmiar 3 70-120mm
UDS32050RE	tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA
UDSLS098	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 073-098mm
UDSLS118	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 093-118mm
UDSLS138	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 113-138mm
UDSLS163	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 138-163mm
UDSLS183	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 158-183mm
UDSLS203	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 178-203mm
UDSLS223	tehalit.UK Wspornik pod ciężar do puszek podłogowych 198-223mm
UK190282	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190x28mm stal
UK190283	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 190X28mm stal
UK190382	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190X38mm stal
UK190383	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 190X38mm stal
UK190482	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 190X48mm stal
UK190483	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 190X48mm stal
UK240282	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 240X28mm stal
UK240283	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 240X28mm stal
UK240382	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 240X38mm stal
UK240383	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 240X38mm stal
UK240482	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 240X48mm stal
UK240483	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 240X48mm stal
UK340282	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 340X28mm stal
UK340283	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 340X28mm stal
UK340382	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 340X38mm stal
UK340383	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 340X38mm stal
UK340482	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 340X48mm stal
UK340483	tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 340X48mm stal
UKB190280	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 190x28mm stal
UKB190380	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 190X38mm stal
UKB190480	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 190X48mm stal
UKB240280	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 240X28mm stal
UKB240380	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 240X38mm stal
UKB240480	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 240X48mm stal



Numer katalogowy	Opis
UKB340280	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 340X28mm stal
UKB340380	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 340X38mm stal
UKB340480	tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 340X48mm stal
UKE190280	tehalit.UK Końcówka 190x28mm stal
UKE190380	tehalit.UK Końcówka 190X38mm stal
UKE190480	tehalit.UK Końcówka 190X48mm stal
UKE240280	tehalit.UK Końcówka 240X28mm stal
UKE240380	tehalit.UK Końcówka 240X38mm stal
UKE240480	tehalit.UK Końcówka 240X48mm stal
UKE340280	tehalit.UK Końcówka 340X28mm stal
UKE340380	tehalit.UK Końcówka 340X38mm stal
UKE340480	tehalit.UK Końcówka 340X48mm stal
UKK190282	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 190x28mm stal
UKK190283	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 190X28mm stal
UKK190382	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 190X38mm stal
UKK190383	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 190X38mm stal
UKK190482	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 190X48mm stal
UKK190483	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 190X48mm stal
UKK240282	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 240X28mm stal
UKK240283	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X28mm stal
UKK240382	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 240X38mm stal
UKK240383	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X38mm stal
UKK240482	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 240X48mm stal
UKK240483	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X48mm stal
UKK340282	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 340X28mm stal
UKK340283	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 340X28mm stal
UKK340382	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 340X38mm stal
UKK340383	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 340X38mm stal
UKK340482	tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 340X48mm stal
UKK340483	tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 340X48mm stal
UKM190280	tehalit.UK Element do dopasowania długości 190x28mm stal
UKM190380	tehalit.UK Element do dopasowania długości 190X38mm stal
UKM190480	tehalit.UK Element do dopasowania długości 190X48mm stal
UKM240280	tehalit.UK Element do dopasowania długości 240X28mm stal
UKM240380	tehalit.UK Element do dopasowania długości 240X38mm stal
UKM240480	tehalit.UK Element do dopasowania długości 240X48mm stal
UKM340280	tehalit.UK Element do dopasowania długości 340X28mm stal
UKM340380	tehalit.UK Element do dopasowania długości 340X38mm stal
UKM340480	tehalit.UK Element do dopasowania długości 340X48mm stal
UKS190280	tehalit.UK Łącznik podstawy 190x28mm stal
UKS190380	tehalit.UK Łącznik podstawy 190X38mm stal
UKS190480	tehalit.UK Łącznik podstawy 190X48mm stal



Numer katalogowy	Opis
UKS240280	tehalit.UK Łącznik podstawy 240X28mm stal
UKS240380	tehalit.UK Łącznik podstawy 240X38mm stal
UKS240480	tehalit.UK Łącznik podstawy 240X48mm stal
UKS340280	tehalit.UK Łącznik podstawy 340X28mm stal
UKS340380	tehalit.UK Łącznik podstawy 340X38mm stal
UKS340480	tehalit.UK Łącznik podstawy 340X48mm stal