

Het aanbod van Hager KNX din-rail actoren bevat schakel-, dim-, rolluik- en jaloezie-actoren. Er

zijn ook een aantal gecombineerde schakelactoren beschikbaar, waarmee naast algemene

verbruikers ook jaloezieën en rolluiken te besturen zijn.

Jaloezie- en rolluikactoren






				DIN-railcomponenten							
				TP (buskabel)							
Medium				Easy & System			System				
Configuratiemodus				Easy & System			System				
Functies				rolluik-/jaloezie-bediening, alarm (basis), statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (Easy 8, ETS 64), automatische bediening			Extra functies t.o.v. de Easy & Systemcomponenten: veiligheidsvergrendeling, zonvolgsysteem, logica (2 functieblokken), alarm (uitgebreid), handbediening uitschakelbaar, componentleds uitschakelbaar, actie bij busuitval, actie na ets download, zelfdiagnose, blokkeren, presets (2x), parameter herstel				
Nominale spanning & stroom				24 V= 6 A		230 V~ 6 A AC1		24 V= 6 A		230 V~ 6 A AC1	
Jaloeziefuncties				ja		ja		nee ja		nee ja	
aan-sluiting		module-breedte	aantal uitgangen								
Artikelnr	steek-klem	4	4	TXA624D	TXA624C	TYA624B	TYA624D	TYA624A	TYA624C		
		6	8		TXA628C				TYA628A	TYA628C	
	schroef-klem	10	12		TXM632C						TYM632C

Inbouwmodules laten zich uitstekend in inbouwdozen wegwerken en beschikken over uitgangen

of een combinatie van in- en uitgangen, waarmee geschakeld, gedimd en rolluik en jaloezie-

besturing gerealiseerd kan worden.

Jaloezie- en rolluikactoren

			In- en opbouwcomponenten					
			TP (buskabel)			RF (draadloos)		
Medium			TP (buskabel)			RF (draadloos)		
Configuratiemodus	Easy & System ES		System S			Easy & System ES		
	Functies rolluik-/ jaloeziebediening, alarm (basis), statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (Easy 8, ETS 64), automatische bediening		Extra functies t.o.v. de TP Easy & Systemcomponenten: alarm (uitgebreid), zonvolgsysteem, logica (2 functieblokken), actie bij busuitval, actie na ETS download, zelfdiagnose, blokkeren, presets (2x), parameter herstel			rolluik-/jaloeziebediening, alarm (basis), statusindicatie, prioriteitssturing, scènes (max. 8)		
Nominale spanning & stroom		230 V~ 6 A AC1	230 V~ 5 A AC1	230 V~ 6 A AC1	230 V~ 5 A AC1			
voor buitengebruik		nee	nee	nee	nee	ja (IP55)		
								
		Inbouw 44 x 43 x 23 mm	Inbouw Ø 53x29 mm 44x43x23 mm		Inbouw Ø 53x30 mm	Opbouw 150x85x35mm		
Artikelnr	aan-sluiting	aantal ingangen	aantal uitgangen					
		0	1	TXB602B*2	TYB621C	TYB602B*2	TRB221A*1	TRE221*1
		2	1	TXB692F*2		TYB692F*2	TRB521*1	

*1 Voor meer informatie over dit component kijk op onze website www.hager.nl of in de catalogus Hager KNX-gebouwautomatisering 14|15

*2 Deze componenten zijn ook toe te passen als schakelactor. Voor schakelspecificaties zie de tabel schakel-/jaloezieactoren in- en opbouwcomponenten op de linkerpagina.