

Djup 218 mm:

- Skyddsklass I \downarrow , IP 54
- Passar IP 43 och IP 54 skåp och golvsocklar
- Höjd 500 mm
- Bredd 2 - 5 fält
- Djup 400 mm och 600 mm
- Färg RAL 9010 (fjällvit)

Inbyggnadssystem för nätspänning:

- 3 AC 50 Hz 230/400 V
 - 3 AC 50 Hz 400/690 V
- Max märkström 630 A

Materialbeskrivning:**Skåpsmantel:**

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Inuti skåpet är sidor och ryggplåt täckta med plastskivor
- Skåpsidoväggar med hålanvisningar i nederkant för samlings-skenor
- Sammanbyggbara invid varandra
- PG36 förpräglade hål i överkant, gavlar för montering invid varandra

Dörr:

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn
- Dörren kan höger eller vänsterhängas
- Tätande gummilist är olje och temperaturbeständig
- Öppningsvinkel 162°
- Från och med bredd 1050 mm dubbeldörr

Dörrlås:

- Trepunkts spanjolettlåsning med vridhantag
- Kan kompletteras eller utbytas mot diverse låsvarianter

Normer och föreskrifter:

- Kapslingsklass IP 54 enligt VDE 0470 (DIN EN 60529)
- Skydd mot direkt beröring: IP 3X med öppen dörr
- Luft och krypavstånd enligt VDE0110, del 1 och 2 / 1.89
- Isoleringsspänning 800 V AC
- Överspänningskategori III/IV
- Nedsmutningskategori 3
- Isoleringsmaterial II

Djup 275 mm:

- För väggskåp IP 54, Skyddsklass I \downarrow ,
- Höjd 500 mm då anslutningssockel används
- Färg RAL 7035 (ljusgrå)

Anslutningssockel FT32E