


Best.nr.

UY21S2N

Omschrijving

Bouwunit : Omschakelaar I - O - II
4p - 80 A

- * kabelaansluiting voedend, afgaand: massief max. 50 mm²
flexibel max. 35 mm²
aandraaimoment 6 Nm
afgaand : min. 16 mm² - VD / VDS 90°C
- * Doorverbindingsrail HZ156R (63-125A) wordt standaard los meegeleverd (boven + onder toepasbaar)
- * PE - aansluiting UZ010 direct monteren tussen draagsteunen bij \perp verdelers.
bij verdelers UZ010, geïsoleerd opstellen t.o.v. montageframe

datum	01 - 03 - 2005	tekeningnummer	UY 21 S2N - 01	<input checked="" type="checkbox"/> nieuw
vervaardigd	Ronnie Rooijendijk	productgroep	V10	<input type="checkbox"/> gewijzigd
gecontroleerd	Arie Crielaard	stuklijstnummer	UY 21 S2N	