



- * kabelaansluiting voedend, afgaand: massief max. 50 mm²
flexibel max. 35 mm²
aandraaimoment 6 Nm
afgaand : min. 25 mm² - VD / VDS 90°C

- * Doorverbindingsrail HZ156R (63-125A) wordt standaard los meegeleverd (boven + onder toepasbaar)

- * PE - aansluiting UZ010 direct monteren tussen draagsteunen bij  verdelers.
bij  verdelers UZ010, geïsoleerd opstellen t.o.v. montageframe

datum	01 - 03 - 2005	tekeningnummer	UY 21 S4N - 01	<input checked="" type="checkbox"/> nieuw
vervaardigd	Ronnie Rooijendijk	productgroep	V10	<input type="checkbox"/> gewijzigd
gecontroleerd	Arie Crielaard	stuklijstnummer	UY 21 S4N	