

PID:

02701400

CID:

CN.B0006F

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

**BOCCHIOTTI SPA
VIA DEI VALTORTA 48
20127 MILANO MI**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie PICO)**

*Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series PICO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2009-04-22**

Aggiornato il / Updated on **2016-01-15**

Sostituisce / Replaces **2009-04-22**

Scade il / Expires on **2017-12-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-04-22
Aggiornato il / Updated on 2016-01-15
Sostituisce / Replaces 2009-04-22
Scade il / Expires on 2017-12-31

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici
Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA DEI VALTORTA 48
20127 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15A0530011-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **PICO**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **sporgente / surface-type**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -25/+60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices **senza fissaggio / without fixing**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **750 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J002ZV

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **65x35**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **IP44 01 GRI - IP44 01 GRI GWT960**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **73x45 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.J002ZW

Marca / Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **80x40**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **IP44 02 GRI - IP44 02 GRI GWT960**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **87x47 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.J002ZX

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **80x80x40**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **IP44 03 GRI - IP44 03 GRI GWT960**

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **87x87x47 mm**

Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere equipaggiati con i seguenti accessori complementari:

- art. TDI 12 = tappo.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite le seguenti prove supplementari:

- prove d'urto in accordo al grado IK07 (2J) della norma EN 62262:2002;
- prove del filo incandescente alla temperatura di 960 °C sugli involucri con riferimento a catalogo IP44 XX GRI GWT960.

The enclosures may be equipped with the following complementary accessories:

- art. TDI12 = cap.

On request by the manufacturer have been carried out the following supplementary tests:

- impact tests according to degree IK07 (2J) of the standard EN 62262:2002;
- glow-wire test to the temperature of 960 °C on enclosures with catalogue reference IP44 XX GRI GWT960.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J000CM

BTQ.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1

IMQ S.p.A.