

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: **048/TR/2022**
Wersja: **1.0**
Aktualizacja: **02.07.2022**

Przedstawiciel Producenta: **Hager Polo Sp. z o.o.**
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: **Tehalit GmbH**
67716 Heltersberg, Seebergstrasse 37, Niemcy

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: **tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC**
Typ / model / rodzina wyrobów: **DN..., DNG...**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50085-2-3:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **T204A** z 25.07.2019,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 02.07.2022

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 048/TR/2022

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. Berker Płytki czołowe do ściemniaczy obrotowych

Numer katalogowy	Opis
DN1000503	tehalit.DNG Klamra do przewodów 100050 czarny
DN1000753	tehalit.DNG Klamra do przewodów 100075 czarny
DN1001003	tehalit.DNG Klamra do przewodów 100100 czarny
DN2002027030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 20020 W=20mm szary
DN3703727030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 37037 W=37mm szary
DN5005027030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 50050 W=50mm szary
DN5007527030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 50075 W=75mm szary
DN5010027030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 50100 W=100mm szary
DN5012527030	tehalit.DNG Pokrywa kanału 50125 W=125mm szary
DN750373	tehalit.DNG Klamra do przewodów 75037 czarny
DNG10005007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 100050, szary
DNG10007507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 100075, szary
DNG10010007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 100100, szary
DNG2002007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 20020, szary
DNG2502507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25025, szary
DNG2503707030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary
DNG3702007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37020, szary
DNG3703707030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37037, szary
DNG5002007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50020, szary
DNG5002507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50025, szary
DNG5003707030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50037, szary
DNG5005007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50050, szary
DNG5007507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50075, szary
DNG5010007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50100, szary
DNG5012507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50125, szary
DNG7502507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75025, szary
DNG7503707030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75037, szary
DNG7505007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75050, szary
DNG7507507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75075, szary
DNG7510007030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75100, szary
DNG7512507030B	tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 75125, szary