

Flexibilität. Einfach überall.

Voll integrierte Lösungen
für Böden, Wände und
Decken.

:hager

Die Antwort auf die Heraus- forderungen von heute?





Wenn es darum geht, ein ganzes Gebäude mit elektrischer Energie zu versorgen, müssen die perfekten Routen für die Installation geschaffen werden. Je mehr sich unsere Gebäude und damit unsere Ideen weiterentwickeln, desto mehr Flexibilität ist erforderlich. Aus diesem Grund bietet Hager Lösungen an, die als integriertes System funktionieren: Bodenverteilung, Wandkanäle und Deckensysteme, die optimal aufeinander abgestimmt sind. Effizient, ästhetisch, modular, an individuelle Bedürfnisse anpassbar, bereit für das Heute – und für alles, was noch kommen kann.



Einfacher als Sie denken.

01

Bodenlösungen

Angesichts des immer stärkeren Trends hin zu offenen Raumkonzepten sowie zu Glaswänden bieten intelligente Bodenlösungen noch mehr Flexibilität bei Planung, Installation und Design.

02

Wandlösungen

Wände spielen bei Elektroinstallationen eine entscheidende Rolle, entweder unsichtbar versenkt oder mit Kanallösungen als Teil des Gesamtkonzepts.

03

Deckenlösungen

Bahn frei für mehr Möglichkeiten und sicheren Boden unter den Füßen. Deckenlösungen verringern die Stolpergefahr und bieten mehr Flexibilität.

Building Information Modeling, die Bauwerksdatenmodellierung, ist zum Standard für die digitale Planung geworden. Hager bietet eine grosse Sammlung von BIM-Objekten für immer mehr Produkte und Teile an.

bimobject®

Böden. Die Grundlage von allem.



Die Energieverteilung unter dem Boden ist ein anspruchsvolles Feld. Und dafür gibt es gute Gründe. Durch die verstärkte Nutzung von Glasfassaden, offenen Raumkonzepten und häufige Raumumgestaltungen bildet sie das solide Fundament für jede Installation. Und sie ist die Grundlage für die schnelle Schaffung inspirierender neuer Raumkonzepte und Nutzungen. Wenn auch Sie sich derartigen Herausforderungen stellen müssen, stellen wir Ihnen hier echte, bodenständige Lösungen vor, mit denen Sie arbeiten können.



«Die Planung einer Installation mit Hager bedeutet, nicht mehr durch Beschränkungen gebunden zu sein. Tatsächlich geht es mehr darum, neue Möglichkeiten zu erkunden!»

Jean Farresse
Elektroberater

Ganz nach Ihren Wünschen.

Jede Beschichtung und jede Konfiguration ist möglich: Sagen Sie uns einfach, was Sie planen!





Lösungen für Böden.

Trocken oder nass gepflegte Böden, Estrich, Holz, Teppich, innovative Materialien: Sie haben die Wahl.



Sauber und unauffällig, mit mechanischer Stabilität und benutzerfreundlichem Design: Unsere Bodenlösungen sind in jeder beliebigen Raumgestaltung immer in der Nähe und doch nicht im Weg.



VQ/VR/VE: Die äusserst vielseitige, unauffällige Lösung.

Vielseitig – für jede Art von Belag wie z. B. Teppich, Fliesen, Stahl, Holz

Modular – zeitsparende, anpassungsfähige Ausstattung

Sicher – sicheres Verschlussystem

Smart – mit quetschsicherer Kabelabdeckung



Materialien



Formen






BKG & BKB: Die perfekt integrierte, unauffällige Lösung.

Unauffällig – nahtloser Einbau im Boden

Entwicklungsfähig – skalierbar und leicht erweiterbar

Modular – für individuelle Planung



UK: Flexible, stabile Kabelführung in 5 Grössen.

Auswahl – 5 Grössen, passend für jedes Projekt

Sicher – 2 Kammern zur Trennung von Elektrizität und Daten

Solide – verzinktes Stahlblech





DES/DEP: Stilvolles Design und schnelle Installation.

Zeitsparend – schnelle und einfache Installation

Hochwertig – mit Einrast- oder herkömmlicher Montage

Ästhetisch – attraktive Farben und Materialien

Flexibel – betriebsbereite Installation garantiert

DAP: Betriebsbereit & langlebig.

Zeitsparend – mit betriebsbereiter Einrichtung

Ästhetisch – attraktive Farben und Materialien

Flexibel – betriebsbereite Installation garantiert





Lösungen für Böden.

Das DAP-System kann individuell konfiguriert werden, um Energie- und Datenanschlüsse einfach und flexibel im Raum zu verteilen.

HC-Box: Kompakt und bewährt

Zeitsparend – Dank dem schlanken Mass ist die HC-Box die optimale Lösung für die Montage in Hohldecken, Hohlböden (z.B. im Büro), Kabeltrassen oder Steigzonen. Das Kunststoffgehäuse benötigt keine spezielle Erdung.

Bewährte Hager Produkte – In der HC-Box werden die bewährten und bekannten Hager Lösungen wie FLF Steckdosen oder 45 x 45-Module für Steckdosen und Keystone-Module für Daten integriert.



Wände. Einstecken und loslegen!

Durch Konzentration auf
jedes Detail gestaltet
Hager Installationsarbeiten
immer und überall
einfach, sauber und
flexibel.



Die klassische Lösung.

Hager bietet massgeschneiderte
Kanalsysteme für nahezu jede
Anforderung in kommerziellen
Gebäuden.



Einfach in der Planung, schnell und effizient bei der Installation, flexibel und entwicklungsfähig in der Anwendung: Eine Elektroinstallation mit Kabelkanalsystemen ist ebenso klassisch und zeitlos wie zukunftssicher. Mit Einrast-Kanallösungen kann jede beliebige Wand zu einer multioptionalen Verteilungsfläche werden, die elektrische Energie überall dorthin bringt, wo sie benötigt wird.

Produkte – Wandlösungen



Die BR-Familie:

Die besonderen Stärken jedes Einzelnen:

- BRN65** Seine Flexibilität
- BR65** Seine Vielseitigkeit
- BRH65** Sein Schutzzinstinkt
- BRS65** Seine Stabilität
- BRA65** Sein Aussehen



Lösungen für Wände.

Energie und Daten sowohl auf klassische als auch auf einfache und schnelle Weise verteilen – die BR-Familie bewältigt jede Herausforderung.



BKIS-System: Elegant integrierte Kanäle.

Vielseitig – 12,5- oder 25-mm-Trennwand mit hoher mechanischer Festigkeit, 1 oder 2 Kammern

Modular – für effiziente, sich weiterentwickelnde Installationen

Ästhetisch – mit unauffälligem Kabelmanagement

Decken. Vor allem mehr Möglichkeiten.

Systeme zur Deckenverteilung gewähren zusätzlichen Raum und mehr Sicherheit am Boden, da weniger Kabel im Weg sind. Sie können einfach mit Säulensystemen verbunden werden, die in Design und Technik höchsten Ansprüchen genügen, und bieten so überall im Raum Zugang zu Strom und Daten. Fangen Sie bei einem neuen Gebäude bei Null an. Führen Sie völlig neue Nutzungskonzepte ein. Oder schaffen Sie Raum bei Renovierungsprojekten, die historischen Bauwerken neues Leben einhauchen: Mit Hager gibt es viele gute Gründe, öfter mal aufzublicken.



Sicher und getrennt.

Bei uns kommt nichts durcheinander. Die getrennten Kammern sind nicht nur sicher, sondern bieten auch mehr Flexibilität bei Änderungen oder bei neuen IT-Installationen.



Heutzutage dreht sich alles um Mobilität – auch bei Elektroinstallationen. Hager bietet Lösungen, die Sie weiter voranbringen.



Lösungen für Decken.

Diese einfach zu installierenden und vorkonfigurierten Säulen verbinden den Raum zwischen Boden und Decke. Für aufgeräumtere und sicherere Arbeitsplätze.


DES: Stilvolles Design und schnelle Installation.

Zeitsparend – schnelle und einfache Installation

Hochwertig – mit Einrast- oder herkömmlicher Montage

Ästhetisch – attraktive Verarbeitung, personalisierbare Farben

Flexibel – betriebsbereite Installation garantiert





Elegant, aufgeräumt und vielseitig: Eine gut durchdachte Deckenlösung, die sich in die bestehende Architektur einfügt und perfekten Zugang zu Strom und Daten bietet, ebenso wie die integrierte Beleuchtung mit DABA von Hager.

DAS: Tolle Optik für flexible Büros.

Zeitsparend – mit betriebsbereiter Einrichtung

Hochwertig – für einfache Installation und Nutzung


Ästhetisch – attraktive, personalisierbare Farben und Materialien

Flexibel – betriebsbereite Installation garantiert



Lösungen ohne Beschrän- kungen.

Individuelle Lösungen, die Kundenideen und Gebäudekonzepte in die Realität umsetzen – selbst wenn es sich um ein Unikat handelt. Mit den richtigen Systemen, Teilen und Varianten genau dort, wo Sie sie brauchen. Geplant und bestellt mit Leichtigkeit, unterstützt und geleitet von BIM, hagercad – und Experten, die immer an Ihrer Seite sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.





**Das bietet Hager:
robustes, zuverlässiges
Design, sinnvolle
Funktionen und
durchdachte Details.**



Gas geben. Durchatmen.



Die Elektroinstallation ist zwar eine komplexe Tätigkeit; es ist jedoch unsere Aufgabe, dies zu vereinfachen. Darüber hinaus streben wir nach individuellen Lösungen, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten für Ihre Projekte eröffnen.



Schnell und einfach.

Mit Hager können Sie sicher sein, dass jedes einzelne Teil zeitgerecht und an seinem vorgesehenen Platz vor Ort verfügbar sein wird. Und wenn eine neue Herausforderung auf Sie zukommt, haben unsere Experten eine Lösung für Sie.



Vorteile – Integration



Bodendose

So flexibel wie nötig:
Unsere Bodendosen sind sehr gut kombinierbar mit den verschiedenen Bodenkanälen und lassen sich mit den FLF Geräten bestücken.

Alles dreht sich um Kompatibilität.

Der perfekte Partner für jedes Projekt:
Verkabelungszubehör für alle Boden-, Wand-
und Deckenlösungen. Alle ergänzen sich per-
fekt und vereinen Funktionalität, Konnektivität
und Design. Jede Installation kann überragend
werden – es ist einfacher denn je.

SL



Das System für die elegante Art von Nachinstallationen. Mit dem Sockelleistensystem bringen Sie Energie oder Daten an jede x-beliebige Stelle.

Bodenanschluss- säule



Ein System zur Versorgung von Workstations vom Boden aus. Verschiedene Formen und Farben ermöglichen eine einfache Anpassung. Alle kallysto-Einheiten lassen sich einfach darin einrasten.

kallysto/FLF



Energie oder Daten? Weiss oder schwarz? Egal, alle Lösungen am Boden, an der Wand oder der Decke sind kompatibel für Schalter und Steckdosenlösungen von kallysto oder FLF.

FLF Steckdosen: Einfach platzsparend.

Die Hager Steckdoseneinsätze mit Steckklemmen wurden im FLF-Bereich komplett überarbeitet, verbessert und um die 2-fach-Steckdose ergänzt. Von der einfachen Typ 13 bis zur dreifachen Typ 23 Steckdose inkl. Statusanzeige werden sie allen Bedürfnissen von Elektroinstallateuren gerecht. Dank der bewährten 45° Drahteinführung und der optimalen Position der Lösetaste sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Drahteinführung 45°
- geeignet für Draht und Litze von Ø 0,75 bis 2,5 mm²
- einfaches Bedienen: Drahtlösetaste ohne Werkzeug
- Abisolierlänge 11 mm
- klare und deutliche Kennzeichnung
- NEU: 2-fach-Steckdose T13 und T23



USB-Ladestationen:

Für Smartphones, Tablets und vieles mehr

Smartphones und Tablets, Digitalkameras und Smartwatches haben eines gemeinsam: Ist der Akku leer, hat der Spass zumindest vorübergehend ein Ende – und die Suche nach einer freien Ladestation beginnt. Die Lösung: USB-Ladesteckdosen, die sich einfach anstelle üblicher Steck-

dosen einsetzen lassen. Am liebsten gleich in jedem Raum. Mit den USB-Ladesteckdosen in den beliebten Designs kallysto und basico setzt Hager ein Zeichen für den modernen Wohn- und Gewerbebau.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- dank Smart IC wird das aufzuladende Gerät erkannt und mit maximaler Geschwindigkeit geladen.
- USB: Typ A Class II
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Ausgangsstrom: 2400 mA
- erhältlich in den Designs kallysto und basico



USB mit Steckdose Typ 13



2 x USB

Umfangreiches Steckdosen-Sortiment lässt keine Wünsche offen.



Swiss made 

Wir haben unsere Steckdoseneinsätze mit Steckklemmen komplett überarbeitet und weiterentwickelt. Von der einfachen Typ 13 bis zur dreifachen Typ 23 Steckdose inkl. Statusanzeige werden sie allen Bedürfnissen von Elektroinstallateuren gerecht. Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation dank der bewährten 45 °-Drahteinführung und der optimalen Position der Lösetaste.



Erwin van Handenhoven, Design Director der Hager Group

«Wir schaffen einen Gestaltungsrahmen, innerhalb dessen sich der Designer frei bewegen kann.»





Die individuelle Lösung

Wenn Sie nicht jedem Trend folgen wollen, empfehlen wir Ihnen Hager Customizing für einzigartige Lösungen mit individuellen, auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Farben, Ausstattungen und technischen Spezifikationen. Seien Sie einzigartig.



Individuelle Farben können mit speziellen Längen, Formen und Formaten kombiniert werden. Hager bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei personalisierten Lösungen und sogar Materialien. Sprechen wir über Ihre Bedürfnisse und Wünsche.



Zeit für mehr Zukunft.

Gebäude spielen eine entscheidende Rolle sowohl bei der Erfüllung von Umweltstandards als auch im Rahmen lokaler Strategien gegen den globalen Klimawandel.

Bei Hager werden aus Ideen praktische Lösungen.

Hager Forum

Lassen Sie uns angeregt miteinander diskutieren: Hager bietet Raum für Ideen, Austausch und mehr. Besuchen Sie: hagergroup.com/hagerforum



«Bei der Hager Group ist nachhaltige Entwicklung weit mehr als blosse Theorie; sie ist Realität, messbar durch die Massnahmen, die wir ergreifen, und die Ergebnisse, die wir erzielen.»

Denis Munch
Head of Sustainable Development



Zertifizierungen

Mit der **ISO14001-Zertifizierung** und der **PEP-Konformität** unterstützen wir nachdrücklich umwelt- und sozialverträgliche Zukunftsprojekte.

Weiterführende Schritte

Das **agardio**-Energiemonitoring ermöglicht ein neues Niveau der Energieeffizienz: Mit einem aktuellen Überblick über den detaillierten und den gesamten Energieverbrauch eines Gebäudes trägt agardio dazu bei, das grosse Potenzial der Energieeinsparung auf praktische Art und Weise zu nutzen.

Mehr Services und Partnerschaften für Sie.

Praktische Schulungen, 3D-Planung mit BIM, schnelle und einfache Konfiguration sowie lokale Helpdesks mit Experten. Wir stehen zu Ihrer Unterstützung bereit.



Schulung

Profitieren Sie von persönlichen Tipps und Tricks von Planungs- und Installationsprofis.



bimobject®

Für Ihre 3D-Planung bieten wir Ihnen eine umfangreiche Datenbank mit BIM-Objekten für Boden-, Wand- und Deckenlösungen.



Lokales Helpdesk

Wir sind immer da, wo Sie sind – Mit Hilfe und Unterstützung durch Experten und in Ihrer Sprache.

Ein breites Angebot Lösungen in den Bereichen Wohnbau, Gewerbe, Zweckbau und Infrastruktur

01

Schalter und
Steckdosen
Katalog
2021/2022

:hager

Schalter und Steckdosen

- Design-Sortiment kallysto
- Echtmaterial-Abdeckplatten
kallysto.art
- Kanaleinbau kallysto-Apparate
- Klassisches Sortiment basico
- Nass-Sortiment robusto
- Einbau-Sortiment FLF
- ekey Zutrittssystem

02

Leitungsführung
tehalit
Katalog
2021/2022

:hager

Leitungsführung tehalit

- Installationskanalsysteme
- Brüstungskanalsysteme
- Rauminstallationssysteme
- Sockelleistensysteme
- Verdrahtungskanalsysteme
- Projektlösungen
- Unterflurkanalsysteme
- Bodenkanalsysteme
- Aufbodenkanalsysteme
- Versorgungs- und Einbaueinheiten
- Geräteträger und Einbaugeräte
- Doppel- und Hohlraumboden

03

Energieverteilung I
Schutz
Steuern, Melden,
Messen
Katalog
2021/2022

:hager

Energieverteilung I Schutz / Steuern, Melden, Messen

- Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's)
- Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Selektive Leitungsschutzschalter (SLS)
- Blitz- und Überspannungsableiter (SPD)
- Motorschutzschalter
- Schalt- und Meldegeräte
- Messgeräte
- Verteilsystem tertio
- Tragschienensystem weber.uniline
- Leistungs- und Lasttrennschalter Serie H
- Lasttrennschalter
- Neutralleitertrenner
- Anschlusstechnik
- Verdrahtungskanalsysteme
- Zählersteckklemme



Die Hager Ready App – Ihr neuer digitaler Assistent

Wir wollen Ihnen bei der Arbeit helfen. Darum haben wir unsere neue App voll und ganz auf Sie zugeschnitten. Sie haben alle Infos, die Sie zum erfolgreichen Arbeiten brauchen, griffbereit. hager.ch/ready

04

Energieverteilung II
Verteiler, Schränke
und Innenausbau-
systeme
[Katalog](#)
2021/2022

:hager

Energieverteilung II Verteiler, Schränke und Innenausbau-systeme

- Verteiler
- weber.mes Anreihstandsschränke
- weber.mes C Anreihstandsschränke
- Wand-/Standsschränke orion.plus
- Edelstahlgehäuse orion.inox
- Brandschutzverteiler
- univers Wand-/Standsschränke
- univers N Innenausbau-system

05

Energieverteilung III
Energiesysteme,
NH/HH-
Sicherungstechnik
[Katalog](#)
2021/2022

:hager

Energieverteilung III Energiesysteme, NH/ HH-Sicherungstechnik

- weber.unimes H
- TemBreak2
- TemPower2
- Universal Sammelschienen System
UST4 und UST5
- weber.vertigroup
- Serie LL
- weber.silas
- weber.multiline
- weber.hse/hsa
- Zählersteckklemme
- Neutralleitertrenner
- NH-Sicherungseinsätze
- HH-Sicherungen

06

**Gebäudesystem-
technik KNX +
Automatisierung +
Türsprechanlagen**
[Katalog](#)
2021/2022

:hager

Gebäudesystemtechnik KNX + Automatisierung + Türsprechanlagen

- KNX quicklink
- KNX easy
- KNX system
- Automatisierung
- Türsprechanlagen 2Draht
- Türsprechanlagen IP



Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmerbrücke
Tel. 041 296 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 03e 925 30 00

Hager AG
Chemin-du-Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 664 37 00

hager.ch