

tehalit.BRN65

# Lichtgewicht kunststof wandgoot

Snelle en eenvoudige installatie

:hager

**BRN65-wandgoot**

# Wandgoot installeren? Zo gepiept

Energie en data daar waar de klant het nodig heeft. Snelle montage door één installateur. Dat is zo gepiept met onze kunststof wandgoot tehalit.BRN65. Door het lichtgewicht materiaal en de snelmontagehulpstukken verloopt installatie efficiënt en eenvoudig. Groeit de behoefte aan data en stroom bij je klant? Dan is deze wandgootinstallatie achteraf eenvoudig aan te passen. Ontdek alle voordelen:

## Bespaar waardevolle installatietijd

Geïntegreerde, uitschuifbare koppelingen. Klikbare montagehulpstukken en inbouwcomponenten. Lichtgewicht kunststof dat makkelijk te verwerken is. Overzichtelijke werkruimte dankzij drie gescheiden compartimenten voor datakabels, 230V-kabels en wandcontactdozen. Zijdeksels die je tijdens je klus in de handige 'parkeerstand' op de goot klikt. Alles aan tehalit.BRN65 is erop gericht om jou zo gemakkelijk en snel mogelijk te laten werken. Je kan zo door naar de volgende klant!

## Maak flexibel gebruik van de ruimte

Lastige hoeken? De verstelbare hoekstukken (+/-5°) zorgen ervoor dat tehalit.BRN65 zich naar elke ruimte vormt. Daarnaast zijn er hulpstukken voor wanneer je van richting moet veranderen in de ruimte en voor aftakkingen. Voor een nette afwerking bestaan er onder meer afdekramen en Ecoline-inbouwschakelmateriaal.

## Breed inzetbaar

Wandgoot tehalit.BRN65 is ideaal voor het aanleggen van datanetwerken en energiepunten in onder meer kantoren, praktijkruimtes, hotels en scholen. De wandgoot heeft de strakke uitstraling van een stalen exemplaar. Bovendien is de installatie beschikbaar in twee kleuren die passen bij elke ruimte: verkeerswit (RAL9016) en grafietzwart (RAL9011).



Lichtgewicht, snel, eenvoudig aanpasbaar

# Maximale flexibiliteit in installatie en gebruik

Wil je aan de slag met tehali.BRN65?

Dan is dit wat je moet weten:

- De robuuste kunststof wandgoot is sterk, maar toch licht van gewicht en daardoor makkelijk te bewerken, te tillen en te bevestigen.
- Geïntegreerde, uitschuifbare koppelingen; ideaal voor eenmansmontage.
- Klikbare Ecoline-inbouwcomponenten met Wago-aansluitsysteem voor snelle installatie. Traditioneel aansluiten is eveneens mogelijk en ook dat is zo eenvoudig mogelijk gemaakt in het systeem.
- Verstelbare hoekstukken (+/-5°) voor een nette afwerking.
- Het driekamersysteem zorgt voor een veilige scheiding van stroom, data en wandcontactdozen. Dankzij de afneembare zijdeksels leg je er snel kabels bij zonder componenten te hoeven demonteren.
- Verkrijgbaar in de afmetingen 130 mm, 170 mm en 210 mm.
- Alle formaten zijn voorzien van een universeel deksel van 80 mm.
- Naadloze aansluiting op berker-designs schakelmateriaal S.1 en Q.3.
- Beschikbaar in verkeerswit (RAL9016) en grafietzwart (RAL9011).






**Ontdek wandgoot.com**

Nog meer gemak? Gebruik dan onze wandgoot-configuratie tool. Daarmee stel je gemakkelijk de gewenste wandgootinstallatie samen en exporteer je je bestellijst met een paar klikken. Ook kun je in deze tool diverse maten en materialen met elkaar vergelijken.



Hager  
Postbus 708  
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84  
info@hager.nl  
hager.com/nl

-  Hager Nederland
-  Hager Nederland
-  Hager TV Nederland



**Meer weten?**  
[hg.news/nl/BRN65](https://hg.news/nl/BRN65)