

PID:  
02102000  
CID:  
CN.I0002N

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**BOCCHIOTTI SPA**  
**VIA DEI VALTORTA 45**  
**20127 MILANO MI**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Tubi pieghevoli**  
**( Codice di identificazione FCX )**

**Pliable conduits**  
**( Identification mark FCX )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2004-04-30**

Aggiornato il | Updated on **2023-05-26**

Sostituisce | Replaces **2018-02-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2004-04-30  
Aggiornato il | Updated on 2023-05-26  
Sostituisce | Replaces 2018-02-09

## Prodotto | Product

# Tubi pieghevoli Pliable conduits

## Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA  
VIA DEI VALTORTA 45  
20127 MILANO MI  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.R00073

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI23-0086975-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	Coestruso Bicoflex
Classificazione base   Base classification	3321
Resistenza alla propagazione della fiamma   Resistance to flame propagation	non propagante la fiamma / non flame propagating
Materiale   Material	isolante / insulating
Ulteriore classificazione   Further classification	22---010-0
Tipo di tubo   Type of conduit	pieghevoli / pliable

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E0021X

Marca   Trade mark	INSET
Codice di identificazione   Identification mark	FCX
Grandezza   Size	20,25,32 mm
Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference	FCX(A);FCX(N);FCX(V);FCX(L)

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore esterno/interno: (A) azzurro/bianco; (N) nero/bianco; (V) verde/bianco; (L) lilla/bianco.

Su richiesta del costruttore è stata eseguita la verifica del Glow-wire test a 960°C in accordo alla norma EN IEC 60695-2-11:2021.

Tubo destinato esclusivamente ad applicazioni sotto-traccia o sotto-pavimento.

Colour outside/inside: (A) azure/white; (N) black/white; (V) green/white; (L) lilac/white.



On request by the manufacturer Glow-wire test at 960°C has been carried out according to standard EN IEC 60695-2-11:2021.

The conduit is intended only for installation in chase or under floor.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E000EN	BTX.021000.DA3C	Importo modelli IMQ - tubi pieghevoli (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi   IMQ mod. - pliable conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	3
-----------	-----------------	--	---