

PID:
02211100
CID:
CN.K0005N

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Indicatori luminosi per
installazione fissa
(Serie PEPITA)**

*Indicator light units for fixed
installation
(Series PEPITA)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2012-06-15**
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-06-15
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Indicatori luminosi per installazione fissa **Indicator light units for fixed installation**

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.L00087

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62094-1:2003 + A11:2003
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62094-1:2003 + A11:2003
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AL00394

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	PEPITA
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di terminali / Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Metodo di montaggio / Method of mounting	da incasso / flush type
Sistema di installazione / Type of installation	tipo B / type B
Tipo di sorgente luminosa / Type of light source	LED
Possibilità di cambiare la sorgente luminosa / Possibility to change the light source	possibile con attrezzo / possible with tool

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M004MH

Marca / Trade mark	BOCCHIOTTI (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	02868
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	02868
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Descrizione / Description	0,2 W - colore corpo nero / body colour black

AR.M004ML

Marca / Trade mark	BOCCHIOTTI (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	02820
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	02820
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Descrizione / Description	0,2 W - colore corpo bianco / body colour white

Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di Approvazione n. CA02.04797.
Le lampade spia articoli 2868 e 2820 sono fornite con gemme intercambiabili di colore bianco, giallo verde e rosso.

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the accessories quoted on the Approval Certificate n. CA02.04797.
The indicator lights units Articles 2868 and 2820 are provided with interchangeable gems white, yellow, green and red.

Componenti | Component List

Series PEPITA

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Connecting leads	2	FLAMAR	-	300V T105	-	01SH00145

Emesso il / Issued on **2012-06-15** Data di aggiornamento / Updated on Sostituisce / Replaces

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000LG BTM.022100.DA19 Diritti modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches for fixed installation

1



IMQ S.p.A.