

PID:
02101000
CID:
CN.I0002M

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

***Tubi rigidi
(Codice di identificazione RFG)***

*Rigid conduits
(Identification mark RFG)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **1997-12-23**

Aggiornato il / Updated on **2014-06-20**

Sostituisce / Replaces **2012-05-18**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-12-23
Aggiornato il / Updated on 2014-06-20
Sostituisce / Replaces 2012-05-18

Prodotto | Product

Tubi rigidi ***Rigid conduits***

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

98000045

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2008
EN 61386-21:2004 + A11:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2008
EN 61386-21:2004 + A11:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0213103-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	RFG
<i>Classificazione base / Base classification</i>	4321
<i>Tipo di tubo / Type of conduit</i>	filettabile / threadable
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	non propagante la fiamma / non flame propagating
<i>Materiale / Material</i>	isolante / insulating
<i>Ulteriore classificazione / Further classification</i>	12---010

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002930.1

<i>Marca / Trade mark</i>	INSET
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	RFG
<i>Grandezza / Size</i>	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	RFG XX

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore: grigio.
XX = codice grandezza
Su richiesta del costruttore è stata eseguita la verifica di Glow-wire test a 850 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Colour: grey
XX = size code
On request by the manufacturer Glow-wire test at 850 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-

2-11:2000/2001.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002930

BTO.021000.DA3I

Importo modelli IMQ - tubi rigidi (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - rigid conduits (per diameter) - 0210 - Conduits

6


IMQ S.p.A.