

## VOCE DI CAPITOLATO

<b>LINEA DI PRODOTTO</b>	
Centralini da incasso	Pablo Style



<b>PROPOSTA DI VALORE</b>
Innovativa linea di centralini da incasso, in 9 dimensioni, da 4 a 72 moduli, con portella bianca o fumé che unisce design e funzionalità elevate. Una proposta facile e veloce da installare che, grazie all'estetica ricercata, si propone come un vero e proprio elemento di arredo. Viti metalliche ad 1/4 di giro, numerosi punti di fissaggio interni e telaio estraibile garantiscono massima versatilità per un lavoro a regola d'arte.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tensione di impiego max	Ue: 440 V
Tensione di isolamento nominale	Ui: 1000 V
Corrente di impiego max	In: 125 A
Corrente di cto cto max	Icc: 10 kA
Classe di isolamento	II
Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529	IP40
Grado di resistenza agli impatti secondo la norma EN 62262	IK08

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>
Involucro da incasso tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -15°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Fondo dotato di pre-fratture per inserimento tubi corrugati singoli o in fasci, con asole per fissaggio tramite fascette fermacavi. Possibilità di accoppiamento in batteria mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Portella cieca bianca o semitrasparente fumé reversibile, con possibilità di apertura fino a filo muro, predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Cornice frontale con possibilità di regolazione fine per la messa in bolla. Telaio interno estraibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell'involucro dotato di asole per fissaggio dei cavi tramite fascette fermacavi. Guide DIN ad interasse e profondità regolabili. Pannelli sfinestrati dotati di sistema di rimozione indipendente mediante attrezzo. Predisposizione per installazione di morsettiere. Disponibilità di etichetta autoadesiva per la certificazione del quadro assieme fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 120 watt. Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 72. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK08

<b>ATTRIBUTI TECNICI</b>	
Temperatura di installazione e utilizzo EN 60670-24	-15 / +60°C
Grado di resistenza al filo incandescente secondo la norma EN 60695-2-11	GWT: 650°C per scatola MUR GWT: 850°C per scatola CAR
Autoestinguenza del materiale secondo la norma UL94	Polistirolo: HB Policarbonato: HB
Proprietà elettriche isolanti	Sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)
Resistenza UV EN 62208	No
Materiale	Cornice del frontale: polistirolo (Halogen Free) Portella: policarbonato (Halogen Free) Scatola per muratura standard: polistirolo (Halogen Free) Scatola per cartongesso: polistirolo GWT 850°C (Halogen Free)
Colore	Frontali e portella PB: bianco RAL 9016 Portella PF: fumé
Tipologia di prodotto	Contenitori isolanti per apparecchiature elettriche
Sito di applicazioni	Installazione all'interno
Metodo di fissaggio	Ad incasso a parete
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 60670-1 EN 60670-24
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ

<b>CODICI PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONI PRODOTTO</b>
B04941	STY INC 04W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04951	STY INC 04W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04942	STY INC 06W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04952	STY INC 06W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04943	STY INC 08W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04953	STY INC 08W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04944	STY INC 12W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04954	STY INC 12W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04945	STY INC 18W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04955	STY INC 18W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04946	STY INC 24W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04956	STY INC 24W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04947	STY INC 36W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04957	STY INC 36W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'

B04948	STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04958	STY INC 54W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04949	STY INC 72W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO
B04959	STY INC 72W0 PF FRONTALE INCASSO FUME'
B04911	STY SIC 04 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04912	STY SIC 06 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04923	STY SIC 08 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04913	STY SIC 08 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04924	STY SIC 12 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04914	STY SIC 12 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04925	STY SIC 18 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04915	STY SIC 18 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04926	STY SIC 24 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04916	STY SIC 24 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04927	STY SIC 36 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04917	STY SIC 36 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04928	STY SIC 54 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04918	STY SIC 54 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04929	STY SIC 72 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO
B04919	STY SIC 72 MUR SCATOLA INC MURATURA
B04994	STY SR INC SERRATURA PORTELLA CEN STYLE
B05186	COPRIMOD 4M W0 COPRIMODULO
B05187	COPRIMOD 6MWO COPRIMODULO
B05171	I-KIT KIT AFFIANC CEN
B05163	RG RIALZO GUIDA