

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Centralini IP65	Pablo IP65



PROPOSTA DI VALORE
Una linea completa e versatile con una gamma di 8 dimensioni da 4 a 72 moduli. Le guide DIN ad interasse e profondità variabile e il telaio estraibile e reversibile agevolano il cablaggio e garantiscono la massima compatibilità con gli apparecchi di comando e di controllo presenti sul mercato. I pannelli estraibili e l'apertura completa della portella fino a filo del muro sono ideali in caso di manutenzione.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tensione di impiego max	Ue: 440 V
Tensione di isolamento nominale	Ui: 1000 V AC - 1500 V DC
Corrente di impiego max	In: 125 A
Corrente di cto cto max	Icc: 10 kA
Classe di isolamento	II
Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529	IP65
Grado di resistenza agli impatti secondo la norma EN 62262	IK09

VOCE DI CAPITOLATO
Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Portella semitrasparente reversibile, con possibilità di apertura oltre i 180 gradi, dotata di chiusura di sicurezza con maniglia e predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Telaio interno estraibile e reversibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell'involucro e attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore). Guide DIN ad interasse e profondità regolabili. Pannelli ciechi e sfinestrati dotati di sistema di rimozione indipendente mediante attrezzo e piombabili. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul fondo dell'involucro. Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite apposito accessorio fornito dal produttore. Disponibilità di etichetta adesiva per la certificazione del quadro assieme fornito dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 91 watt. Numero moduli installabili su guida

DIN: fino a 72. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP65. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK09.

ATTRIBUTI TECNICI	
Temperatura di installazione e utilizzo EN 60670-24	-25 / +60°C
Grado di resistenza al filo incandescente secondo la norma EN 60695-2-11	GWT: 650°C
Autoestinguenza del materiale secondo la norma UL94	HB
Proprietà elettriche isolanti	Sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)
Resistenza UV EN 62208	Resistente
Materiale	Involucro: ABS (Halogen Free) Portella: policarbonato (Halogen Free))
Colore	Involucro: grigio RAL 7035 Portella: fumé
Tipologia di prodotto	Contenitori isolanti per apparecchiature elettriche
Sito di applicazioni	Installazione all'interno e all'esterno
Metodo di fissaggio	A parete
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 60670-1 EN 60670-24 EN 62208
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B06521	IP65 04 GRI CEN PARETE
B06522	IP65 08 GRI CEN PARETE
B06523	IP65 12 GRI CEN PARETE
B06524	IP65 18 GRI CEN PARETE
B06525	IP65 24 GRI CEN PARETE
B06526	IP65 36 GRI CEN PARETE
B06527	IP65 54 GRI CEN PARETE
B06528	IP65 72 GRI CEN PARETE
B05166	AC 65/12 GRI ADATTORE CANALE
B05167	AC 65/18 GRI ADATTORE CANALE
B05162	A-KIT KIT AFFIANC CEN
B05165	COPRIMOD4MGRI COPRIMODULO
B05180	COPRIMOD6MGRI COPRIMODULO
B05176	DINO DINOSAURO CEN
B05168	MRS TN 8 MORSETTIERA 8M TERRA-NEUTRO

B05172	PC 65 12 GRI PANN CIECO 12M
B05173	PC 65 18 GRI PANN CIECO 18M
B05163	RG RIALZO GUIDA
B05160	SEC SEC STAFFE EXCEN
B05174	SEP CEN/12 SEPARATORE CEN
B05175	SEP CEN/18 SEPARATORE CEN
B05161	SR65 SERRATURA PER PORTELLA IP65
B05164	TDI28 TAPPI DOPPIO ISO