

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Cassette di derivazione da incasso	Pico IP40 INC GWT 650°



PROPOSTA DI VALORE
Una soluzione completa per la realizzazione di impianti elettrici sottotraccia con possibilità di creare vari scomparti. La gamma include 10 dimensioni idonee per installazioni da -15° a +60° C.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tensione di impiego max	400 V
Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529	IP40
Temperatura di installazione e utilizzo	-15 / +60°C
Grado di resistenza al filo incandescente secondo la norma EN 60695-2-11	GWT: 650°C
Autoestinguenza del materiale secondo la norma UL94	HB
Resistenza UV EN 62208	No
Materiale	Fondo: polistirolo (Halogen Free) Coperchio: ABS (Halogen Free)

VOCE DI CAPITOLATO
Cassetta di derivazione da incasso tipo Bocchiotti o similare, realizzata in materiale termoplastico, idonea al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -15°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-22. Fondo dotato di nervature ausiliarie per punti di fissaggio e possibilità di compartimentare utilizzando il separatore. Coperchio provvisto di sistema di chiusura con viti metalliche apribile solo con attrezzo. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40.

ATTRIBUTI TECNICI	
Colore	Bianco RAL 9003 (coperchio)
Tipologia di prodotto	Cassette da parete per derivazioni
Sito di applicazioni	Installazione a parete in interno

Metodo di fissaggio	Da incasso a parete
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 60670-1 EN 60670-22
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B04881	CASS 01 INC CASS. INCASSO 92X92X45
B04882	CASS 02 INC CASS. INCASSO 118X96X50
B04883	CASS 03 INC CASS. INCASSO 118X96X70
B04884	CASS 04 INC CASS. INCASSO 152X98X70
B04885	CASS 05 INC CASS. INCASSO 160X130X70
B04886	CASS 06 INC CASS. INCASSO 196X152X70
B04887	CASS 07 INC CASS. INCASSO 294X152X70
B04888	CASS 08 INC CASS. INCASSO 392X152X70
B04889	CASS 09 INC CASS. INCASSO 480X160X70
B04890	CASS 10 INC CASS. INCASSO 516X202X80
B04893	SEP INC 6-10 SEPARATORE CASS INC 6-10