VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Cassette di derivazione stagne da parete con passacavi	Pico IP44 GWT 650°/960°

PROPOSTA DI VALORE
I coperchi a scatto apribili unicamente con l'utilizzo di un attrezzo garantiscono sicurezza e affidabilità negli impianti con grado IP44. Disponibili in 3 dimensioni nelle versioni GWT 650° C e GWT 960° C.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tensione di impiego max	750 V
Classe di isolamento	II
Grado di protezione dell'involucro secondo la norma EN 60529	IP44
Grado di resistenza agli impatti secondo la norma EN 62262	IK07
Temperatura di installazione e utilizzo	-25 / +60°C
Grado di resistenza al filo incandescente secondo la norma EN 60695-2-11	GWT: 650°C cassette Standard GWT: 960°C cassette GWT960
Autoestinguenza del materiale secondo la norma UL94	Cassette Standard: HB Cassette GWT960: V0

VOCE DI CAPITOLATO
Cassetta di derivazione stagna tipo Bocchiotti o similare, realizzata in materiale termoplastico, idonea al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra –25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-22. Involucro idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Fondo dotato di nervature ausiliarie per punti di fissaggio e di passacavi posizionati sui quattro lati. Coperchio provvisto di sistema di chiusura a scatto apribile solo con attrezzo. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP44. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN 62262): IK07

ATTRIBUTI TECNICI	
Resistenza UV EN 62208	Sì
Materiale	Cassette Standard: ABS (Halogen Free) Cassette GWT960: ABS/PC (Halogen Free)
Colore	Grigio RAL 7035

Tipologia di prodotto	Cassette da parete per derivazioni
Sito di applicazioni	Installazione all'interno e all'esterno
Metodo di fissaggio	Sporgente a parete
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 60670-1 EN 60670-22
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B04461	IP44 01 GRI CAS. PAR. DIAM. 65X35
B04462	IP44 02 GRI CAS. PAR. DIAM. 80X40
B04463	IP44 03 GRI CAS. PAR. 80X80X40
B07901	IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35
B07902	IP44 02 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 80X40
B07903	IP44 03 GRI GWT960 CAS. PAR. 80X80X40
B05150	TDI 12 TAPPI DOPPIO ISO