

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Guaina trecciata espandibile per contenimento cavi elettrici	TRACY



PROPOSTA DI VALORE
Soluzione per il contenimento dei cavi, alta protezione contro abrasioni e agenti chimici, semplice e veloce da installare.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tipologia di prodotto	Guaina trecciata espandibile per contenimento cavi elettrici
Applicazioni	Ordinamento e protezione dei cavi
Colori	Nero Grigio
Materiale	PET (Poliestere)
Halogen Free	Si
Resistenza UV	No
Grado di protezione EN 60529	Non applicabile
Diametro del monofilamento	0,25 mm
Resistenza a trazione	4,20 kg/mm ²
Allungamento a rottura	42%
Temperatura di utilizzo	-50/+150°C
Punto di fusione	250 +/-5°C
Assorbimento di acqua	0,08 %

VOCE DI CAPITOLATO
Guaina trecciata tipo Bocchiotti o similare con funzioni portacavi, realizzata in PET non propagante la fiamma, idonea per il contenimento di cavi elettrici. Alta protezione contro abrasioni e agenti chimici, buona resistenza allo sfilacciamento mediante taglio a caldo delle estremità.

ATTRIBUTI TECNICI	
Autoestinguenza del materiale secondo la Norma UL94	V2
Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-2 (Fiamma premiscelata da 1KW)	Non propagante la fiamma
Marcatura	CE

Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
-----------------	--

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B05231	TY5 GUAINA TREC. DN5 PE V2
B05232	TY10 GUAINA TREC. DN10 PE V2
B05233	TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2
B05234	TY30 GUAINA TREC. DN30 PE V2
B05235	TY50 GUAINA TREC.DN50 PE V2
B05242	TY5-G GUAINA TREC.DN5 PE V2 G
B05243	TY10-G GUAINA TRE DN10 PE V2 G
B05244	TY20-G GUAINA TRE DN20 PE V2 G
B05245	TY30-G GUAINA TRE DN30 PE V2 G
B05246	TY50-G GUAINA TRE DN50 PE V2 G