

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Colonne monofacciali in alluminio porta apparecchi	UNA



PROPOSTA DI VALORE	
Elevata funzionalità e versatilità per una gamma che consente di gestire facilmente l'alimentazione delle postazioni di lavoro, da soffitto o da pavimento, in tutti gli ambienti del terziario avanzato. Dall'estetica gradevole e moderna viene offerta in tre differenti colorazioni.	

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tipologia di prodotto	Colonne monofacciali in alluminio porta apparecchi
Applicazioni	Installazione a pavimento, con ancoraggio del tubo telescopico a soffitto
Colori	AN = Alluminio Anodizzato RAL 9006 Lucido AO = Alluminio RAL 9006 Opaco NR = Nero ardesia RAL 7021
Materiale	Alluminio verniciato
Halogen Free	Si
Resistenza UV	Si
Grado di protezione EN 60529	IP40
Grado di protezione tra base pavimento e sistemi sottopavimento secondo la norma 64-8 par. 522.3/522.4	IP52
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	-45°C
Temperatura minima di installazione e utilizzo	-5°C
Temperatura massima di utilizzo	+90°C

VOCE DI CAPITOLATO
<p>Colonna monofacciale tipo Bocchiotti o similare con funzioni porta cavi e porta apparecchi, realizzata in materiale metallico, idonea per installazioni sopra pavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo la norma EN 50085. Colonna dotata di tubo telescopico con regolatore che permette un'altezza massima di 3,7 metri e di separatore integrale fra i due lati. Alimentazione possibile da controsoffitto, da canalizzazioni sopra pavimento o da canalizzazione e guaine sotto pavimento affogato. Corpo colonna corredato di guida interna per alloggiamento di un separatore che assicura la segregazione dei circuiti. Base di fissaggio a pavimento dotata di guarnizione che garantisce il grado di protezione IP52 fra la base ed i sistemi sotto pavimento (secondo la norma CEI 64-8 522.3 e 522.4 commento), munita di pre-fratture sui due lati per consentire l'integrazione con le canalizzazioni sopra pavimento e predisposta per collegarsi con le canalizzazioni sotto pavimento per pavimenti flottanti e/o affogati. Coperchio smontabile solo con l'uso di attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Disponibilità di morsetti per la messa a terra della colonna. Possibilità di alloggiamento di scatole porta apparecchi di tipo universale fino a 6 moduli e di interruttori automatici a 4 moduli ad attacco DIN tramite appositi accessori previsti dal produttore. Grado di protezione assicurato dall'involucro senza equipaggiamento con prese elettriche (secondo la norma EN 60529): IP40. Protezione contro l'accesso alle parti pericolose (escluse prese elettriche): IPXXD. Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 5 Joule.</p>

ATTRIBUTI TECNICI	
Grado di resistenza agli urti EN 50085-1 par. 6.2	5 Joule
Resistenza agli impatti EN 62262	IK08
Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-2 (Fiamma premiscelata da 1KW)	Non propagante la fiamma
Resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11	650°C
Proprietà elettriche isolanti	No Continuità elettrica con impedenza lineare < 0,04 Ω/m
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 50085-1 EN 50085-2-2 EN 50085-2-4
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ
Resistenza Meccanica	smontabilità dei coperchi con attrezzo

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B03170	UNA 2700 AN COLONNA MONOFACCIALE
B03171	UNA 2700 AO COLONNA MONOFACCIALE
B03172	UNA 2700 NR COLONNA MONOFACCIALE
B03176	CORPO UNA 2700 AN CORPO MONOFACC.
B03177	CORPO UNA 2700 AO CORPO MONOFACC.

B03178	CORPO UNA 2700 NR CORPO MONOFACC.
B03173	COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM
B03174	COV 2700 AO COPERCHIO ALLUMINIO 80MM
B03175	COV 2700 NR COPERCHIO ALLUMINIO 80MM
B03182	KIT BASE UNA KIT FISS. PAVIMENTO
B03183	KIT TELE UNA KIT FISS. SOFFITTO
B03187	PIASTRA UNA RACC. COLONNA-METRO' FAST
B03179	TELE UNA 2700 AN TELESCOPICO L.2700
B03180	TELE UNA 2700 AO TELESCOPICO L.2700
B03181	TELE UNA 2700 NR TELESCOPICO L.2700
B03184	TERMINALE UNA TAPPO TERM. MINICOL.
B03079	CMA-4N NR SUPP.INT.AUT.
B04288	TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT.