

## VOCE DI CAPITOLATO

<b>LINEA DI PRODOTTO</b>	
QUADRI UNIVERSALI	Orion plus armadi



<b>PROPOSTA DI VALORE</b>
Robusta struttura in materiale plastico in CLASSE II, adatta per automazione e distribuzione, specifica per applicazioni esterne (anche interne).

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
STRUTTURA IN GPR	Struttura robusta adatta per applicazioni in ambienti gravosi, specifica per esterni.
CLASSE II	Doppio isolamento, non è necessario alcun collegamento a terra per la struttura.
PORTA ESTERNA PIENA O TRASPARENTE	Porta trasparente disponibile per ogni dimensione.
INSTALLAZIONE A PARETE O A PAVIMENTO	Ampia scelta di configurazioni per ogni esigenza.
ARMADIO SINGOLO O IN DOPPIO SCOMPARTIMENTO	Automazione e distribuzione possibili in un unico contenitore.
CHIUSURA CON SERRATURA E MANIGLIA CON CHIAVE	Porta esterna con serratura a chiave per impedire l'accesso a personale non autorizzato.
PIASTRA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO O POLIESTERE	Possibilità di installare piastra di fondo isolata.
CONTROPORTA IN ACCIAIO O IN POLIESTERE	Possibilità di installare controporta interna.
SENZA PORTA ESTERNA IP30 O IP20	2 diverse profondità per kit modulari.
VITI A 1/4 DI GIRO PER I PANNELLI FRONTALI	Chiusura rapida dei pannelli frontali con cacciavite.
PIASTRA DI MONTAGGIO INTERNA FISSATA SUL FONDO O SU GUIDE LATERALI	3 diverse profondità per piastra di montaggio interna.

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>
<p>Installazione a parete in poliestere, struttura a pavimento (anche doppio), classe di isolamento II, IP65, IK10 (porta a vetro IK08), idoneo per la realizzazione di quadri elettrici secondo CEI EN 62208. Questa carpenteria è adatta sia per l'installazione interna che per l'ambiente esterno, in condizioni ambientali aggressive e con elevate sollecitazioni meccaniche, resistente alla temperatura e resistente all'olio. Disponibili 9 diverse dimensioni (sia a parete che a pavimento) da 550x600x300 mm a 1150x1100x300 mm, 15 dimensioni di armadi a doppio compartimento (a pavimento). Serratura a 3 punti e maniglia rotativa, con inserto quadro da 8 mm, intercambiabile con inserto a doppia mappa da 3 mm o inserto quadrato da 8 mm, possibile sostituzione con serratura a chiave COD. EK333. Cerniera porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata o isolata per l'installazione di dispositivi, per applicazione con accessibilità frontale. Disponibili kit per interruttori scatolati fino a 250A. Due posizioni di montaggio kit modulari altezza 200 mm o 150 mm. Doppia porta per larghezza 1100 mm.</p>

<b>ATTRIBUTI TECNICI</b>	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 62208
CORRENTE NOMINALE	Fino a 250 A
TENUTA AL CORTOCIRCUITO	Fino a 25 kA
MATERIALE	Poliestere
CLASSE DI PROTEZIONE	Isolamento classe II
GRADO IP (CON PORTA)	IP65
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK10 (IK08 porta trasparente)
COLORE	RAL 7035

<b>CODICI PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONI PRODOTTO</b>
FL300BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 550X600X300
FL301BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X600X300
FL302BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X600X300
FL305BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 550X850X300
FL306BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X850X300
FL307BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X850X300
FL310BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 550X1100X300
FL311BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 850X1100X300
FL312BA	ORION PLUS POL PAR SINGOLO 1150X1100X300
FL320BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X600X300
FL321BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X600X300
FL322BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X600X300
FL325BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X850X300
FL326BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X850X300
FL327BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X850X300
FL330BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 600X1100X300
FL331BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X1100X300
FL332BA	ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X1100X300
FL340BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1150X600X300
FL342BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1450X600X300

FL344BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X600X300
FL346BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X600X300
FL348BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X600X300
FL350BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1150X850X300
FL352BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1450X850X300
FL354BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X850X300
FL356BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X850X300
FL358BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X850X300
FL360BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1150X1100X300
FL362BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1450X1100X300
FL364BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X1100X300
FL366BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 1750X1100X300
FL368BA	ORION PLUS POL PAV DOPPIO 2050X1100X300
FL380B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H450
FL381B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H750
FL382B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L500 H1050
FL385B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H450
FL386B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H750
FL387B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H1050
FL390B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H450
FL391B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H750
FL392B	PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H1050
FL400B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L500 H450
FL401B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L500 H750
FL402B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L500 H1050
FL405B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H450
FL406B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H750
FL407B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H1050
FL410B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L1000 H450
FL411B	PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L1000 H750
FL412B	PORTA TRASP ORION PLUS POL L1000 H1050
FL672E	GUIDE SCORRIMENTO ORION PLUS POL
FZ801	CONFEZIONE 100 BUSSOLE FILETTATE IN OTTONE
FL863Z	STAFFE FISSAGGIO ORION PLUS POL
FL407A	PANN INT METAL ORION PLUS H500 L300
FL501E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H750
FL502E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H1050
FL510E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H450
FL511E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H750
FL512E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H1050

FL520E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H450
FL521E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H750
FL522E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H1050
FL530E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H450
FL531E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H750
FL532E	PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H1050
FL424A	PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L300
FL541E	PANN INT RESIN ORION PLUS POL L250 H750
FL542E	PAN INT RESIN ORION PLUS POL L250 H1050
FL550E	PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H450
FL551E	PANN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H750
FL552E	PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H1050
FL560E	PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H450
FL561E	PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H750
FL562E	PAN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H1050
FL570E	PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H450
FL571E	PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750
FL572E	PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H1050
FL450A	SQUADR FISSAGGI PANN INT ORION PLUS
FL580E	CONTROPORT MET ORION PLUS POL L250 H450
FL581E	CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L250 H750
FL582E	CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L250 H1050
FL590E	CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L500 H450
FL591E	CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L500 H750
FL592E	CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L500 H1050
FL600E	CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L750 H450
FL601E	CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L750 H750
FL602E	CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L750 H1050
FL460A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS POL H450
FL466A	MONT. FUNZ C ORION PLUS H800 L600
FL434A	MONTANTI FUNZ C ORION PLUS POL H1050
FL374A	KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800
FL381AH	KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L800
FL369A	KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L800
FL705E	PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L800
FL710E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS POL L500
FL715E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L800
FL725E	PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800
FL735E	PAN CIEC RES H300 C ORION PLUS L800
FL610E	PANN INT REG H150 C ORION PLUS POL L500

FL317A	PANN INT REG H150 C ORION PLUS L800
FL620E	PANN INT REG H200 C ORION PLUS POL L500
FL327A	PANN INT REG H200 C ORION PLUS L800
FL630E	PANN INT REG H300 C ORION PLUS POL L500
FL337A	PANN INT REG H300 C ORION PLUS L800
FL640E	PANN INT REG H400 C ORION PLUS POL L500
FL347A	PANN INT REG H400 C ORION PLUS L800
FL500E	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS POL L500
FL503A	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS L800
JE003	Portaetichette adesivo 24m DIN s.quadro
UZ25V2	Set 20 cintur guidaf 1600 mmq s.quadro
UZ25V1	Set 20 cintur guidaf 2200 mmq s.quadro
UZ01V1	Set 20 supp fissagg cint guidaf s.quadro
UT50C	COPERCHIO PER GUIDAFILI QUADRO MON
FL872Z	40 VITI PIOMBABILI PER PANNELLI ORION PLUS
KJ01D	Ripartitore a barr mod 4Px160A s.quadro
KJ01AN	Ripartitore mod mobile 2x125A s.quadro
KJ01BN	Ripartitore mod mobile 4x80A s.quadro
KJ01CN	Ripartitore mod mobile 4x125A s.quadro
KJ02D	Blocchi distribuz. 125A s.quadro
KJ02C	Blocchi distribuz. 160A s.quadro
KJ02A	Blocchi distribuz. 250A s.quadro
KJ02B	Blocchi distribuz. 400A s.quadro
FL74Z	Inserto triangol Orion.Plus-q.evo, 8mm
FL75Z	Ins doppia aletta Orion.Plus-q.evo 3 mm
FL76Z	Ins serratura Orion.Plus-q.evo 8x8 mm
FL98Z	Coppia inserti chiave Orion.Plus-q.evo
VZ416	VECTOR COPRIFORO A BANDA 18M RAL 7035