

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
QUADRI UNIVERSALI	Orion plus lamiera



PROPOSTA DI VALORE
Carpenteria monoblocco in acciaio per distribuzione e automazione

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
PIASTRA SUPERIORE E INFERIORE FISSATA CON VITI SPECIALI	Piastre inferiori e superiori asportabili per facilitare l'ingresso cavi.
STAFFE PER FISSAGGIO A MURO E ZOCCOLI	Delle 9 dimensioni è possibile scegliere se installazione a parete o a pavimento.
PORTE ESTERNE CIECHE O TRASPARENTI	Possibilità di scelta tra porta piena o trasparente per tutte le dimensioni.
IK10	Struttura molto resistente anche con la porta in vetro.
CONTINUITÀ TRA STRUTTURA E PORTA ESTERNA	Continuità di messa a terra tra struttura e porta esterna.
LA STRUTTURA È REVERSIBILE	Qualora non fosse possibile invertire il senso della porta, la cassa si può girare di 180°.
SOVRAPPONIBILE CON KIT DI AFFIANCAMENTO	Possibilità di sovrapporre più cassette per diversi impieghi.
CHIUSURA CON SERRATURA E MANIGLIA CON CHIAVE	Porta esterna con serratura a chiave per impedire l'accesso.
PIASTRA DI FONDO IN ACCIAIO O IN POLIESTERE	Possibilità di installare piastra di fondo isolata.
MONTANTI O TELAIO PER MONTAGGIO GUIDE DIN	Per risparmiare tempo e per comodità è possibile usare il telaio monoblocco per installazione su guida DIN.
SENZA PORTA ESTERNA IP30 o IP20	2 diverse profondità per kit modulari.
VITI A 1/4 DI GIRO PER PANNELLI FRONTALI	chiusura rapida dei pannelli frontali con cacciavite.
PIASTRA DI MONTAGGIO INTERNA FISSATA SUL FONDO O SU GUIDE LATERALI	3 diverse profondità per piastra di montaggio interna.

VOCE DI CAPITOLATO
<p>Carpenteria monoblocco in metallo, classe di isolamento I, IP65, IK10, adatta per la realizzazione di quadri secondo EN 61439-1/-3 e per il montaggio di automazione.</p> <p>Disponibili 21 diverse dimensioni, da 300x250x160 mm a 1250x800x300mm montaggio a parete o pavimento.</p> <p>La serratura standard è triangolare da 8 mm, intercambiabile con inserto doppia mappa da 3 mm o inserto quadro da 8 mm, possibilità di sostituzione con maniglia con chiave COD. 427.</p> <p>Cerniera porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata o isolata per l'installazione di dispositivi, per applicazione con</p> <p>accessibilità frontale. Disponibili poi kit per interruttori scatolati fino a 250A.</p> <p>Kit modulari altezza 200 mm o 150 mm.</p>

ATTRIBUTI TECNICI	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 62208
CORRENTE NOMINALE	Fino a 250 A
TENUTA AL CORTOCIRCUITO	Fino a 35 kA
MATERIALE	Metallo
CLASSE DI PROTEZIONE	Isolamento classe I
GRADO DI PROTEZIONE IP (CON PORTA)	IP65
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK10
COLORE	RAL 7035

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
FL102A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 300X250X160
FL104A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 350X300X160
FL105A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 350X300X200
FL109A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X300X160
FL110A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X300X200
FL111A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X160
FL112A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X200
FL117A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X200
FL118A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X400X250
FL119A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X500X200
FL120A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 650X500X250
FL121A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X500X200
FL122A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X500X250
FL123A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X600X250
FL124A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X600X300
FL125A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X600X250
FL126A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X600X300
FL127A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X800X250
FL128A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X800X300
FL129A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 1250X600X250
FL130A	ORION PLUS LAM PORTA CIECA 1250X800X300

FL152A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 300X250X160
FL154A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X160
FL155A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X200
FL159A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X300X160
FL160A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X300X200
FL161A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X400X160
FL162A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X400X200
FL167A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X400X200
FL168A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X400X250
FL169A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X500X200
FL170A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 650X500X250
FL171A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500X200
FL172A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500X250
FL173A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X600X250
FL174A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X600X300
FL175A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X600X250
FL176A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X600X300
FL177A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X800X250
FL178A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X800X300
FL179A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X600X250
FL180A	ORION PLUS LAM PORTA TRASP 1250X800X300
FL957A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L500 P200
FL958A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L500 P250
FL959A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P250
FL960A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L600 P300
FL961A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250
FL962A	ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P300
FL93Z	COPPIA INSERTI TRIANGOL ORION PLUS LAM
FL95Z	COPPIA INS DOPPIA ALETTA ORION PLUS LAM
FL80Z	COPPIA INSERTI QUADRI 8X8 ORION PLUS LAM
FL96Z	MANIGLIA+CHIAVE ORION PLUS RAL7046
FL85Z	Squadrette acc. fiss. parete, Orion.Plus
FL402A	PANN INT METAL ORION PLUS H300 L250
FL404A	PANN INT METAL ORION PLUS H350 L300
FL407A	PANN INT METAL ORION PLUS H500 L300
FL408A	PANN INT METAL ORION PLUS H500 L400
FL412A	PANN INT METAL ORION PLUS H650 L400
FL413A	PANN INT METAL ORION PLUS H650 L500
FL414A	PANN INT METAL ORION PLUS H800 L500
FL415A	PANN INT METAL ORION PLUS H800 L600

FL416A	PANN INT METAL ORION PLUS H950 L600
FL417A	PANN INT METAL ORION PLUS H950 L800
FL418A	PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L600
FL419A	PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L800
FL422A	PANN INT RESIN ORION PLUS H300 L250
FL423A	PANN INT RESIN ORION PLUS H350 L300
FL424A	PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L300
FL425A	PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L400
FL426A	PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400
FL427A	PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L500
FL428A	PANN INT RESIN ORION PLUS H800 L500
FL429A	PANN INT RESIN ORION PLUS H800 L600
FL430A	PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L600
FL431A	PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800
FL450A	SQUADR FISSAGGI PANN INT ORION PLUS
FL434A	MONTANTI FUNZ C ORION PLUS POL H1050
FL459A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS POL H350
FL460A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS POL H450
FL461A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS LAM H350
FL462A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H500
FL463A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H650
FL465A	MONT. FUNZ C ORION PLUS H800 L500
FL466A	MONT. FUNZ C ORION PLUS H800 L600
FL467A	MONT. FUNZIONAL C ORION PLUS H950
FL468A	MONTANTI FUNZ C ORION PLUS H1250
FL500A	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS L400
FL501A	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS L500
FL502A	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS L600
FL503A	KIT GUID DIN MORS C ORION PLUS L800
FL541A	CONTROPORT MET ORION PLUS H250 L200
FL542A	CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L250
FL543A	CONTROPORT MET ORION PLUS H300 L300
FL544A	CONTROPORT MET ORION PLUS H350 L300
FL545A	CONTROPORT MET ORION PLUS H400 L300
FL546A	CONTROPORT MET ORION PLUS H400 L400
FL547A	CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L300
FL548A	CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L400
FL549A	CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L500
FL550A	CONTROPORT MET ORION PLUS H600 L400
FL551A	CONTROPORT MET ORION PLUS H650 L400

FL552A	CONTROPORT MET ORION PLUS H650 L500
FL553A	CONTROPORT MET ORION PLUS H600 L600
FL554A	CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L500
FL555A	CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L600
FL556A	CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600
FL557A	CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L800
FL558A	CONTROPRT MET ORION PLUS H1250 L600
FL559A	CONTROPRT MET ORION PLUS H1250 L800
FL643A	CONTROPORT RES ORION PLUS H350 L300
FL644A	CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L300
FL645A	CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L400
FL646A	CONTROPORT RES ORION PLUS H650 L400
FL647A	CONTROPORT RES ORION PLUS H650 L500
FL649A	CONTROPORT RES ORION PLUS H800 L600
FL670A	KIT SOVRAPPOSIZIONE ORION PLUS
FL371A	KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L400
FL372A	KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L500
FL373A	KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L600
FL374A	KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800
FL380AH	KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L600
FL381AH	KIT ORION PLUS X250 OR MT/DIFF H200 L800
FL361A	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L300
FL362A	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L400
FL363A	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L500
FL763E	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS POL L500
FL364A	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L600
FL365A	KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800
FL366A	KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L400
FL367A	KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L500
FL368A	KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L600
FL369A	KIT APP MOD H200 C ORION PLUS L800
FL702E	PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L400
FL703E	PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L500
FL704E	PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L600
FL705E	PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L800
FL711E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L300
FL712E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L400
FL713E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L500
FL714E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L600
FL715E	PAN CIEC RES H150 C ORION PLUS L800

FL722E	PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L400
FL723E	PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L500
FL724E	PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L600
FL725E	PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800
FL733E	PAN CIEC RES H300 C ORION PLUS L500
FL734E	PAN CIEC RES H300 C ORION PLUS L600
FL735E	PAN CIEC RES H300 C ORION PLUS L800
FL311A	PANN INT H150 C ORION PLUS L300
FL312A	PANN INT H150 C ORION PLUS L400
FL313A	PANN INT H150 C ORION PLUS L500
FL322A	PANN INT H200 C ORION PLUS L400
FL323A	PANN INT H200 C ORION PLUS L500
FL324A	PANN INT PARZ REG H200 C ORION PLUS L400
FL325A	PANN INT REG H200 C ORION PLUS L500
FL326A	PANN INT REG H200 C ORION PLUS L600
FL327A	PANN INT REG H200 C ORION PLUS L800
FL333A	PANN INT H300 C ORION PLUS L500
FL335A	PANN INT REG H300 C ORION PLUS L500
FL336A	PANN INT REG H300 C ORION PLUS L600
FL337A	PANN INT REG H300 C ORION PLUS L800
FL343A	PANN INT H400 C ORION PLUS L500
FL345A	PANN INT REG H400 C ORION PLUS L500
FL346A	PANN INT REG H400 C ORION PLUS L600
FL347A	PANN INT REG H400 C ORION PLUS L800
UZ25V2	Set 20 cintur guidaf 1600 mmq s.quadro
UZ25V1	Set 20 cintur guidaf 2200 mmq s.quadro
UZ01V1	Set 20 supp fissagg cint guidaf s.quadro
UT50C	COPERCHIO PER GUIDAFILI QUADRO MON
FL979A	TEL FUNZ S 24M ORION PLUS LAM H350 L300
FL981A	TEL FUNZ S 36M ORION PLUS H500 L300
FL982A	TEL FUNZ S 54M ORION PLUS H500 L400
FL983A	TEL FUNZ S 72M ORION PLUS H650 L400
FL984A	TEL FUNZ S 96M ORION PLUS H650 L500
FL985A	TEL FUNZ S 140M ORION PLUS H800 L600
FL872Z	40 VITI PIOMBABILI PER PANNELLI ORION PLUS
KJ01D	Ripartitore a barr mod 4Px160A s.quadro
KJ01AN	Ripartitore mod mobile 2x125A s.quadro
KJ01BN	Ripartitore mod mobile 4x80A s.quadro
KJ01CN	Ripartitore mod mobile 4x125A s.quadro
KJ02D	Blocchi distribuz. 125A s.quadro

KJ02C	Blocchi distribuz. 160A s.quadro
KJ02A	Blocchi distribuz. 250A s.quadro
KJ02B	Blocchi distribuz. 400A s.quadro
VZ416	VECTOR COPRIFORO A BANDA 18M RAL 7035
JE003	Portaetichette adesivo 24m DIN s.quadro