

## VOCE DI CAPITOLATO

<b>LINEA DI PRODOTTO</b>	
QUADRI DI AUTOMAZIONE	Orion tech



<b>PROPOSTA DI VALORE</b>
Struttura monoblocco in acciaio ideale per automazione.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
PIASTRA SUPERIORE E INFERIORE FISSATA CON VITI SPECIALI	Piastrine inferiori e superiori asportabili per facilitare l'ingresso cavi.
IK10	Struttura molto resistente anche con la porta in vetro.
CONTINUITÀ TRA STRUTTURA E PORTA ESTERNA	Continuità di messa a terra tra struttura e porta esterna.
LA STRUTTURA È REVERSIBILE	Qualora non fosse possibile invertire il senso della porta, la cassa si può girare di 180°.
STRUTTURA CON PIASTRA DI FONDO	Piastra di fondo già montata, pronta all'uso.

<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>
Struttura monoblocco in acciaio, classe di isolamento I, grado di protezione IP65, IK10, adatto in campo automazione. La serratura è un inserto a doppia mappa. Cerniera porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata per l'installazione di dispositivi sul fondo della cassa. È possibile scegliere tra 19 diverse dimensioni, montaggio a parete o pavimento.

<b>ATTRIBUTI TECNICI</b>	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 62208
MATERIALE	Metallo
CLASSE DI PROTEZIONE	Isolamento classe I
GRADO IP (CON PORTA)	IP65
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK10
COLORE	RAL 7035
TENSIONE NOMINALE	690 V

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
FL701L	ORION.TECH PORTA CIECA H250 L200 P160
FL702L	ORION.TECH PORTA CIECA H300 L250 P160
FL703L	orion.tech porta cieca H300 L300 P160
FL706L	ORION.TECH PORTA CIECA H400 L300 P160
FL707L	ORION.TECH PORTA CIECA H400 L300 P200
FL708L	orion.tech porta cieca H400 L400 P200
FL712L	orion.tech porta cieca H500 L500 P200
FL713L	ORION.TECH PORTA CIECA H500 L400 P200
FL714L	ORION.TECH PORTA CIECA H600 L400 P200
FL715L	ORION.TECH PORTA CIECA H600 L400 P250
FL716L	orion.tech porta cieca H600 L600 P250
FL721L	ORION.TECH PORTA CIECA H700 L500 P250
FL723L	orion.tech porta cieca H800 L600 P250
FL725L	orion.tech porta cieca H950 L600 P250
FL726L	orion.tech porta cieca H950 L600 P300
FL728L	orion.tech porta cieca H950 L800 P300
FL729L	ORION.TECH PORTA CIECA H800 L600 P300
FL730L	orion.tech porta cieca H1250 L800 P300
FL731L	orion.tech porta cieca H1250 L800 P400
FL85Z	Squadrette acc. fiss. parete, Orion.Plus