

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
QUADRI DI DISTRIBUZIONE	vegaD



PROPOSTA DI VALORE
I quadri di distribuzione vegaD IP41 consentono l'installazione di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160 A in tutti gli ambienti del civile e del terziario.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
CORRENTE NOMINALE FINO A 160 A	Garanzia di utilizzo in impianti di piccolo terziario e commerciale.
MODULARITA' 24 MODULI E FINO A 7 FILE DI MODULARI	La soluzione ideale per capienza e spazio destinata all'utilizzo in ambienti residenziali e piccolo terziario anche con componente domotica.
SPAZIO TRA LE GUIDE DIN 150 mm	Lo spazio ottimale per la gestione cavi sia in fase di prima realizzazione che di interventi successivi.
GUIDE DIN MODIFICABILI IN PROFONDITA'	La flessibilità e le differenti configurazioni interne in grado di rispondere alle differenti necessità.
SISTEMI DI GESTIONE CAVI	Possibilità d'installare canali in plastica per il contenimento dei cavi senza l'utilizzo di utensili grazie ai supporti cavi verticali ad innesto rapido.
FORNITO PRE-EQUIPAGGIATO O VUOTO	Libertà di scelta tra configurazioni con telaio e pannelli sfinestrati compresi o personalizzabili in funzione delle specifiche necessità.
PORTE FORNITE SEPARATAMENTE	Disponibili in 3 versioni (cieca, trasparente o a specchio) sono fornite separatamente per garantire un maggiore livello di libertà e personalizzazione.

VOCE DI CAPITOLATO
I quadri di distribuzione vegaD IP41 consentono l'installazione di apparecchi modulari e interruttori scatolati fino a 160A in tutti gli ambienti residenziali e del piccolo terziario commerciale. La gamma comprende quadri da parete e da incasso da completare con porta cieca, trasparente o a specchio da 48 a 168 mod DIN, e da 2 a 7 file modulari, colore RAL 9010, doppio isolamento CL II. La gamma di quadri vegaD è disponibile nella versione equipaggiata completa di telaio e pannelli modulari e nella versione da equipaggiare da completare con kit per apparecchi modulari o kit per interruttore scatolato x160 o P160 da 160 A. Vantaggi principali sono l'esecuzione premontata, lo smontaggio rapido di porta, pannelli e cornice realizzato con cerniere a clips e viti ¼ di giro, la massima flessibilità di installazione e di entrata cavi realizzata con piastre passacavi e cornice asportabili, la totale accessibilità per il cablaggio ottenuta mediante telaio modulare asportabile. L'impiego è adatto per correnti di cortocircuito fino a 10 kA.

ATTRIBUTI TECNICI	
NORMA DI RIFERIMENTO	CEI EN 61439-1/-3 CEI EN 62208
CORRENTE NOMINALE	Fino a 160 A
TENUTA AL CORTOCIRCUITO	Fino a 10 kA
MATERIALE	Plastica \ Metallo
CLASSE DI PROTEZIONE	Isolamento classe II
GRADO IP (CON PORTA)	IP41 (a parete) e IP40 (incassato)
GRADO DI PROTEZIONE IK	IK07
COLORE	Bianco RAL 9010
NUMERO MODULI PER GUIDA DIN	24
NUMERO GUIDE DIN	Da 2 a 7

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
FD00A1	VEGAD 10 PORTAETICHETTE 24MOD
FD00A3	SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD PARETE LN-GN
FD00A4	SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD INCASSO GN
FD00A5	SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD INCASSO LN
FD00B1	VEGAD 10 SUPPORTI CAVI PER QUADRI PARETE
FD00B2	VEGAD 10 SUPPORTI CAVI PER QUADRI INCASSO
FD00F1	VEGAD KIT ACCOPP ORIZZ -VERT QUADRI PARETE
FD00F2	VEGAD KIT FISSAGGIO QUADRI PARETE
FD00F3	VEGAD STAFFA PER AMARRAGGIO CAVI 24MOD
FD00P1	VEGAD PIASTRA ENTRATA CAVI TESTATE-RICAMBIO
FD00P4	VEGAD KIT ENTRATA CAVI FIANCO QUADRI PARETE
FD00Q1	VEGAD SUPPORTO MORSETTIERE QUICKCONNECT
FD00S0	VEGAD SERRATURA PER PORTE-RICAMBIO
FD00S1	VEGAD SERRATURA A CHIAVE CIFRATURA 1242E
FD00T1	VEGAD 4 CANALINE ORIZZONTALI L30 H80 24MOD
FD01A1	VEGAD KIT APPARECCHI MODULARI H150 24 MOD
FD01A2	VEGAD KIT MORSETTIERA REGOLABILE H150 24MOD
FD01K1	VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 ORIZZ H150
FD02C2	VEGAD KIT PIASTRA DI FONDO REGOLABILE H300
FD02K1	VEGAD KIT INTERR SCATOLATO X160 VERT H300
FD22LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H450 48MOD
FD22PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 48MOD
FD22SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 48MOD
FD22TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 48MOD
FD32GN	VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H600 72MOD
FD32LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H600 72MOD
FD32PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 72MOD
FD32SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 72MOD

FD32TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 72MOD
FD42GN	VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD
FD42LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H750 96MOD
FD42PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 96MOD
FD42SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 96MOD
FD42TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 96MOD
FD52GN	VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H900 120MOD
FD52LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H900 120MOD
FD52PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 120MOD
FD52SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 120MOD
FD52TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 120MOD
FD62GN	VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1050 144MOD
FD62LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1050 144MOD
FD62PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 144MOD
FD62SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 144MOD
FD62TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 144MOD
FD72GN	VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MOD
FD72LN	VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168MOD
FD72PN	VEGAD PORTA CIECA PER QUADRI 168MOD
FD72SN	VEGAD PORTA SPECCHIO PER QUADRI 168MOD
FD72TN	VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 168MOD
FU22LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H537 48MOD
FU32GN	VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H600 72MOD
FU32LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H687 72MOD
FU42GN	VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H750 96MOD
FU42LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD
FU52GN	VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H900 120MOD
FU52LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H987 120MOD
FU62GN	VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1050 144MOD
FU62LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1137 144MOD
FU72GN	VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1200 168MOD
FU72LN	VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 168MOD
ZZ42BS	Kit con 4 viti di fissaggio per VegaD