

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI	Tipo AC e AC S



PROPOSTA DI VALORE
Gli interruttori differenziali di tipo AC sono adatti a rilevare correnti differenziali alternate sinusoidali in tutti gli ambienti del civile e del terziario.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
MARCATURA IMQ	Prodotto marchiato IMQ (istituto marchio di qualità).
PROTEZIONE DIFFERENZIALE DA 10mA A 500mA	Protezione di persone e animali da correnti differenziali potenzialmente pericolose
SENSIBILITA' 10 mA e 30mA	Assicura protezione addizionale dai contatti indiretti e diretti.
SENSIBILITA' 300 mA	Garantisce protezione delle persone da eventuali inneschi di incendio e contatti indiretti, oltre a prevenire danni a oggetti o strutture in caso di incendio.
VERSIONE SELETTIVA	Assicura la corretta discriminazione tra i vari dispositivi differenziali senza causare interventi indesiderati dei dispositivi.
PULSANTE DI TEST	Possibilità di verificare il funzionamento dell'interruttore.
INDICAZIONE POSIZIONE CONTATTI*	Per sapere sempre la posizione dei contatti (rosso: chiuso, verde: aperto).
INDICATORE DI GUASTO*	Visibile indicatore di guasto per una tempestiva manutenzione.
POSSIBILITA' DI BLOCCO	Tutti i differenziali hanno la possibilità di essere bloccati in posizione di ON o OFF tramite l'accessorio MZN175
PORTA ETICHETTA*	Per indicare il circuito che viene protetto dall'interruttore
COPERTURA GIALLA MORSETTI*	Per una facile indicazione della connessione inferiore o superiore
POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE BOBINA DI MINIMA TENSIONE	Chiude l'interruttore differenziale quando la tensione scende sotto l'85% della tensione nominale (Un)

*A seconda delle versioni

<p>VOCE DI CAPITOLATO</p> <p><i>L'interruttore differenziale (RCCB) è comunemente usato in caso di guasto a terra tra fase/neutro e terra. Questi dispositivi assicurano la protezione di contatti indiretti e diretti per persone e animali. Forniscono inoltre protezione addizionale contro il rischio d'incendio causato da dispersioni di corrente attraverso i materiali presenti nell'edificio.</i></p> <p><i>Gli ausiliari e accessori di montaggio sono in linea con quanto offerto per i magnetotermici differenziali (MCB).</i></p>

ATTRIBUTI TECNICI	
SENSIBILITA'	Fino a 500 mA
TIPO DI CORRENTE DIFFERENZIALE	AC
POTERE DI CORTO CIRCUITO NOMINALE	6 kA
CORRENTE NOMINALE	Fino a 125A
TENSIONE NOMINALE	230 o 415 V AC
FREQUENZA NOMINALE	50 o 60 Hz
NUMERO DI POLI	2 o 4
CONNESSIONE	A vite
SEZIONE MORSETTI IN INGRESSO E USCITA	25 mm ² conduttore rigido, 16 mm ² conduttore flessibile (fino a 63 A), conduttore rigido 50 mm ² , conduttore flessibile 35 mm ² (fino a 125 A)
NORMATIVA	CEI EN 61008-1

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
CCC216H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 10 mA 16A 2M
CDC225H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30 mA 25A 2M
CDC240H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30 mA 40A 2M
CDC263H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30 mA 63A 2M
CDC425H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 30 mA 25A 4M
CDC440H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 30 mA 40A 4M
CDC463H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 30 MA 63A 4M
CDC580H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30MA 80A AC 2M
CDC584H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 30MA 100A AC 2M
CDC680H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE ACC 4P 30MA 80A AC 4M
CDC684H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 30MA 100A AC 4M
CDC724H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2P 30 MA 25A 2M
CDC725H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 4P 30 MA 25A 4M
CDC740H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2P 30 MA 40A 4M
CDC742H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 4P 30 MA 40A 4M
CFC225H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300 MA 25A 2M
CFC240H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300 MA 40A 2M
CFC263H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300 MA 63A 2M

CFC425H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300 MA 25A 4M
CFC440H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300 MA 40A 4M
CFC463H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300 MA 63A 4M
CFC580H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300MA 80A AC 2M
CFC584H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300MA 100A AC 2M
CFC680H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300MA 80A AC 4M
CFC684H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300MA 100A AC 4M
CFC690	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 3P+N 300MA 125A AC 4M
CGC225H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 500 MA 25A 2M
CGC240H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 500 MA 40A 2M
CGC263H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 500 MA 63A 2M
CGC425H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 500MA 25A 4M
CGC440H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 500MA 40A 4M
CGC463H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 500MA 63A 4M
CGC680H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 500MA 80A AC 4M
CGC684H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 500MA 100A AC 4M
CPC440H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE S ACCESSORIABILE 4P 300MA 40A 4M
CPC463H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE S ACCESSORIABILE 4P 300MA 63A 4M
CPC580H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300MA 80A AC SEL 2M
CPC584H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 300MA 100A AC SEL 2M
CPC680H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300MA 80A AC SEL 4M
CPC684H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4P 300MA 100A AC SEL 4M
CRC580H	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 2P 500MA 80A AC SEL 2M
CZ001	CONTATTO AUSILIARIO E SEGNALAZIONE GUASTO PER INT. DIFFERENZIALE
KB163N	BARR. CABLAGGIO 1P BLU 13M
KB163P	BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M
KB190C	BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M
KB263A	BARR. CABLAGGIO 2P 12M
KB263C	BARR. A PUNTALE 2P 63A 24M
KB363A	BARR. CABLAGGIO 3P 12M
KB363C	BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M
KB463A	BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M
KB463C	BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M
KDN263B	BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT
KDN363B	BARR. A FORCELLA 3P 63A 1 MT
KF81A	MORS.CONNESS. ISOL. 25MM2
KF82A	MORS.CONNESS. ISOL. 2X16MM2
KF83C	MORS. ISOL.A PUNTALE 25MM2

KF84A	MORS. ISOL.A FORCELLA 25MM2
KZ021	10 CHIUS. LATERALI X KB163N - KB163P
KZ022	10 CHIUS. LATERALI X KB263C
KZ023A	10 CHIUS. LATERALI X KB363C
KZ024	10 CHIUS. LATERALI X KB463C
KZN023	1 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B
KZN024	1 CHIUS. LATERALI X KDN463B
MZ201	CONT. AUX 1NA+1NC 6A 230V 1-2M
MZ202	CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-2M
MZ203	BOB. LANCIO CORR. 230-415V CA 1M
MZ204	BOB. LANCIO CORR. 24-48V CA 1M
MZ205	BOB. MINIMA TENSIONE 48V CC 1M
MZ206	BOB. MINIMA TENSIONE 230V CA 1M
MZ212	BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M
MZN120	CALOTTE COPRIMORSETTI PER INT. MODULARI 1M
MZN130	CALOTTE COPRIMORSETTI PER INT. MODULAR 1.5M
MZN175	MOSTRINA DI BLOCCO