

VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI	



PROPOSTA DI VALORE
Gli interruttori magnetotermici sono dispositivi compatti e molto versatili per quanto riguarda il campo applicativo. La gamma garantisce protezione sia per apparecchiature con correnti molto basse, che apparecchiature di dimensioni e potenze maggiori.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
MARCATURA IMQ (No per serie NRN, NSN, MMN)	Prodotto marchiato IMQ (istituto marchio di qualità).
Doppia marcatura prodotto (CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2)	Doppio potere d'interruzione per le serie MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, HMF, HMB, HMC, HMD
Dispositivo in "miniatura"	Prodotto compatto
Accessoriabile	
Porta etichetta	Per inserire l'etichetta indicante il circuito protetto dall'interruttore

VOCE DI CAPITOLATO
Un interruttore magnetotermico (MT) è un dispositivo elettrico automatico usato per proteggere i circuiti in bassa tensione da eventuali danni causati da eccessi di corrente, causati da sovraccarichi o corto circuiti. L'interruttore magnetotermico assicura protezione in case, uffici e qualsiasi altro tipo di edificio o applicazione.

ATTRIBUTI TECNICI	
CURVE D'INTERVENTO	B-C-D
POTERE DI CORTO CIRCUITO NOMINALE	Fino a 10 kA (CEI-EN 60898-1) e fino a 50 kA (CEI EN 60947-2)
CORRENTE NOMINALE	Fino a 63A
TENSIONE NOMINALE	230-240 o 400-415 V AC

FREQUENZA NOMINALE	50 o 60 Hz
NUMERO DI POLI	Da 1 a 4
CONNESSIONE	A vite o quick connect
SEZIONE MORSETTI IN INGRESSO E USCITA	1-25 mm ² per conduttore flessibile, 1-35 mm ² per conduttore rigido

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
HMB180	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A 15KA B 1.5M
HMB190	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 100A 15KA B 1.5M
HMB199	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A 15KA B 1.5M
HMB280	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 80A 15KA B 3M
HMB290	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 100A 15KA B 3M
HMB299	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A 15KA B 3M
HMB380	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A 15KA B 4.5M
HMB390	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A 15KA B 4.5M
HMB399	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 125A 15KA B 4.5M
HMB480	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 80A 15KA B 6M
HMB490	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A 15KA B 6M
HMB499	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 125A 15KA B 6M
HMC180	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A 15KA C 1.5M
HMC190	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 100A 15KA C 1.5M
HMC199	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A 15KA C 1.5M
HMC280	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 80A 15KA C 3M
HMC290	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 100A 15KA C 3M
HMC299	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A 15KA C 3M
HMC380	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A 15KA C 4.5M
HMC390	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A 15KA C 4.5M
HMC399	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 125A 15KA C 4.5M
HMC480	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 80A 15KA C 6M
HMC490	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A 15KA C 6M
HMC499	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 125A 15KA C 6M
HMD180	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A 15KA D 1.5M
HMD190	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 100A 15KA D 1.5M
HMD199	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A 15KA D 1.5M
HMD280	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 80A 15KA D 3M
HMD290	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 100A 15KA D 3M
HMD299	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A 15KA D 3M
HMD380	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A 15KA D 4.5M
HMD390	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A 15KA D 4.5M
HMD399	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 125A 15KA D 4.5M

HMD480	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 80A 15KA D 6M
HMD490	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A 15KA D 6M
HMD499	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 125A 15KA D 6M
HMF180	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 80A10 KA C 1.5M
HMF190	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 100A10 KA C 1.5M
HMF199	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 125A10 KA C 1.5M
HMF280	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 80A10 KA C 3M
HMF290	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 100A10 KA C 3M
HMF299	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3M
HMF380	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 80A10 KA C 4.5M
HMF390	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 100A10 KA C 4.5M
HMF399	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 125A10 KA C 4.5M
HMF480	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 80A10 KA C 6M
HMF490	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 100A10 KA C 6M
HMF499	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 125A10 KA C 6M
HMX110	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 10A 1P C 1.5M
HMX116	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 16A 1P C 1.5M
HMX120	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 20A 1P C 1.5M
HMX125	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 25A 1P C 1.5M
HMX132	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 32A 1P C 1.5M
HMX140	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 40A 1P C 1.5M
HMX150	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 50A 1P C 1.5M
HMX163	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 63A 1P C 1.5M
HMX210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 10A 2P C 3M
HMX216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 16A 2P C 3M
HMX220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 20A 2P C 3M
HMX225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 25A 2P C 3M
HMX232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 32A 2P C 3M
HMX240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 40A 2P C 3M
HMX250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 50A 2P C 3M
HMX263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 63A 2P C 3M
HMX310	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 10A 3P C 4.5M
HMX316	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 16A 3P C 4.5M
HMX320	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 20A 3P C 4.5M
HMX325	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 25A 3P C 4.5M
HMX332	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 32A 3P C 4.5M
HMX340	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 40A 3P C 4.5M
HMX350	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 50A 3P C 4.5M
HMX363	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 63A 3P C 4.5M
HMX410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 10A 4P C 6M

HMX416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 16A 4P C 6M
HMX420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 20A 4P C 6M
HMX425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 25A 4P C 6M
HMX432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 32A 4P C 6M
HMX440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 40A 4P C 6M
HMX450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 50A 4P C 6M
HMX463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 63A 4P C 6M
MBA206	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 6 KA B 2M
MBA210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 6 KA B 2M
MBA216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 6 KA B 2M
MBA220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 6 KA B 2M
MBA225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 6 KA B 2M
MBA232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 6 KA B 2M
MBA240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 6 KA B 2M
MBA250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 6 KA B 2M
MBA263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 6 KA B 2M
MBA410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 6 KA B 4M
MBA416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 6 KA B 4M
MBA420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 6 KA B 4M
MBA425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 6 KA B 4M
MBA432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 6 KA B 4M
MBA440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 6 KA B 4M
MBA450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 6 KA B 4M
MBA463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 6 KA B 4M
MCA102	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A 6 KA C 1M
MCA104	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A 6 KA C 1M
MCA106	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 6 KA C 1M
MCA110	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 6 KA C 1M
MCA116	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 6 KA C 1M
MCA120	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 6 KA C 1M
MCA125	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 6 KA C 1M
MCA132	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 6 KA C 1M
MCA201	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 1A 6 KA C 2M
MCA202	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 2A 6 KA C 2M
MCA203	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 3A 6 KA C 2M
MCA204	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 4A 6 KA C 2M
MCA206	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 6 KA C 2M
MCA210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 6 KA C 2M
MCA216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 6 KA C 2M
MCA220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 6 KA C 2M

MCA225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 6 KA C 2M
MCA232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 6 KA C 2M
MCA240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 6 KA C 2M
MCA250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 6 KA C 2M
MCA263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 6 KA C 2M
MCA304	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 4A 6 KA C 3M
MCA306	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 6 KA C 3M
MCA310	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 6 KA C 3M
MCA316	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 6 KA C 3M
MCA320	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 6 KA C 3M
MCA325	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 6 KA C 3M
MCA332	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 6 KA C 3M
MCA340	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 6 KA C 3M
MCA350	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 6 KA C 3M
MCA363	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 6 KA C 3M
MCA400	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 0.5A 6 KA C 4M
MCA401	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 1A 6 KA C 4M
MCA402	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 2A 6 KA C 4M
MCA404	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 4A 6 KA C 4M
MCA406	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 6 KA C 4M
MCA410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 6 KA C 4M
MCA416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 6 KA C 4M
MCA420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 6 KA C 4M
MCA425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 6 KA C 4M
MCA432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 6 KA C 4M
MCA440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 6 KA C 4M
MCA450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 6 KA C 4M
MCA463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 6 KA C 4M
MCA506	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 6 KA C 2M
MCA510	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 6 KA C 2M
MCA516	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 6 KA C 2M
MCA520	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 6 KA C 2M
MCA525	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 6 KA C 2M
MCA532	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 6 KA C 2M
MCA540	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 40A 6 KA C 2M
MCA550	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 50A 6 KA C 2M
MCA563	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 63A 6 KA C 2M
MHN506A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 4.5KA B 1M
MHN510A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 4.5KA B 1M
MHN516A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 4.5KA B 1M

MHN520A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 4.5KA B 1M
MHN525A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 4.5KA B 1M
MHN532A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 4.5KA B 1M
MJN502A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 2A 4.5KA C 1M
MJN506A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 4.5KA C 1M
MJN510A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 4.5KA C 1M
MJN516A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 4.5KA C 1M
MJN520A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 4.5KA C 1M
MJN525A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 4.5KA C 1M
MJN532A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 4.5KA C 1M
MKN506A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 6KA B 1M
MKN510A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 6KA B 1M
MKN516A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 6KA B 1M
MKN520A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 6KA B 1M
MKN525A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 6KA B 1M
MKN532A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 6KA B 1M
MLN502A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 2A 6 KA C 1M
MLN506A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 6 KA C 1M
MLN510A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 6 KA C 1M
MLN516A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 6 KA C 1M
MLN520A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 6 KA C 1M
MLN525A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 6 KA C 1M
MLN532A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 6 KA C 1M
MMN206	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 25KA 6.3A 2M
MMN210	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 25KA 10A 2M
MMN216	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 16A 2M
MMN220	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 20A 2M
MMN225	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 25A 2M
MMN306	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 25KA 6.3A 3M
MMN310	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 25KA 10A 3M
MMN316	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 16A 3M
MMN320	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 20A 3M
MMN325	INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 25A 3M
MYN106	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 4.5KA C 1M
MYN110	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 4.5KA C 1M
MYN116	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 4.5KA C 1M
MYN120	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 4.5KA C 1M
MYN125	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 4.5KA C 1M
MYN132	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 4.5KA C 1M
MYN140	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 4.5KA C 1M

MYN150	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 4.5KA C 1M
MYN163	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 4.5KA C 1M
MYN206	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 4.5KA C 2M
MYN210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 4.5KA C 2M
MYN216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 4.5KA C 2M
MYN220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 4.5KA C 2M
MYN225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 4.5KA C 2M
MYN232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 4.5KA C 2M
MYN240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 4.5KA C 2M
MYN250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 4.5KA C 2M
MYN263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 4.5KA C 2M
MYN306	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 4.5KA C 3M
MYN310	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 4.5KA C 3M
MYN316	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 4.5KA C 3M
MYN320	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 4.5KA C 3M
MYN325	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 4.5KA C 3M
MYN332	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 4.5KA C 3M
MYN340	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 4.5KA C 3M
MYN350	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 4.5KA C 3M
MYN363	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 4.5KA C 3M
MYN406	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 4.5KA C 4M
MYN410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 4.5KA C 4M
MYN416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 4.5KA C 4M
MYN420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 4.5KA C 4M
MYN425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 4.5KA C 4M
MYN432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 4.5KA C 4M
MYN440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 4.5KA C 4M
MYN450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 4.5KA C 4M
MYN463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 4.5KA C 4M
MYN506	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 6A 4.5KA C 2M
MYN510	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 10A 4.5KA C 2M
MYN516	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 16A 4.5KA C 2M
MYN520	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 20A 4.5KA C 2M
MYN525	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 25A 4.5KA C 2M
MYN532	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 32A 4.5KA C 2M
MYN540	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P+N 40A 4.5KA C 2M
NBN106A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 10KA B 1M
NBN110A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 10KA B 1M
NBN116A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 10KA B 1M
NBN120A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 10KA B 1M

NBN125A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 10KA B 1M
NBN132A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 10KA B 1M
NBN140A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 10KA B 1M
NBN150A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 10KA B 1M
NBN163A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 10KA B 1M
NBN206A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 10KA B 2M
NBN210A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 10KA B 2M
NBN216A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 10KA B 2M
NBN220A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 10KA B 2M
NBN225A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 10KA B 2M
NBN232A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 10KA B 2M
NBN240A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 10KA B 2M
NBN250A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 10KA B 2M
NBN263A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 10KA B 2M
NBN306A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 10KA B 3M
NBN310A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 10KA B 3M
NBN316A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 10KA B 3M
NBN320A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 10KA B 3M
NBN325A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 10KA B 3M
NBN332A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 10KA B 3M
NBN340A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 10KA B 3M
NBN350A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 10KA B 3M
NBN363A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 10KA B 3M
NBN406A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 10KA B 4M
NBN410A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 10KA B 4M
NBN416A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 10KA B 4M
NBN420A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 10KA B 4M
NBN425A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 10KA B 4M
NBN432A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 10KA B 4M
NBN440A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 10KA B 4M
NBN450A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 10KA B 4M
NBN463A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 10KA B 4M
NCN100A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 0.5A 10KA C 1M
NCN101A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 1A 10KA C 1M
NCN102A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A 10KA C 1M
NCN103A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 3A 10KA C 1M
NCN104A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A 10KA C 1M
NCN106A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 10KA C 1M
NCN110A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 10KA C 1M
NCN116A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 10KA C 1M

NCN120A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 10KA C 1M
NCN125A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 10KA C 1M
NCN132A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 10KA C 1M
NCN140A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 10KA C 1M
NCN150A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 10KA C 1M
NCN163A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 10KA C 1M
NCN200A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 0.5A 10KA C 2M
NCN201A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 1A 10KA C 2M
NCN202A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 2A 10KA C 2M
NCN203A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 3A 10KA C 2M
NCN204A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 4A 10KA C 2M
NCN206A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 10KA C 2M
NCN210A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 10KA C 2M
NCN216A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 10KA C 2M
NCN220A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 10KA C 2M
NCN225A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 10KA C 2M
NCN232A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 10KA C 2M
NCN240A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 10KA C 2M
NCN250A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 10KA C 2M
NCN263A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 10KA C 2M
NCN300A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 0.5A 10 KA C 3M
NCN301A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 1A 10 KA C 3M
NCN302A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 2A 10 KA C 3M
NCN303A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 3A 10 KA C 3M
NCN304A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 4A 10 KA C 3M
NCN306A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 10 KA C 3M
NCN310A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 10 KA C 3M
NCN316A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 10 KA C 3M
NCN320A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 10 KA C 3M
NCN325A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 10 KA C 3M
NCN332A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 10 KA C 3M
NCN340A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 10 KA C 3M
NCN350A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 10 KA C 3M
NCN363A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 10 KA C 3M
NCN400A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 0.5A 10 KA C 4M
NCN401A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 1A 10 KA C 4M
NCN402A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 2A 10 KA C 4M
NCN403A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 3A 10 KA C 4M
NCN404A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 4A 10 KA C 4M
NCN406A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 10 KA C 4M

NCN410A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 10 KA C 4M
NCN416A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 10 KA C 4M
NCN420A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 10 KA C 4M
NCN425A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 10 KA C 4M
NCN432A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 10 KA C 4M
NCN440A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 10 KA C 4M
NCN450A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 10 KA C 4M
NCN463A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 10 KA C 4M
NDN100A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 0.5A 10KA D 1M
NDN101A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 1A 10KA D 1M
NDN102A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 2A 10KA D 1M
NDN103A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 3A 10KA D 1M
NDN104A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 4A 10KA D 1M
NDN106A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 10KA D 1M
NDN110A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 10KA D 1M
NDN116A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 10KA D 1M
NDN120A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 10KA D 1M
NDN125A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 10KA D 1M
NDN132A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 10KA D 1M
NDN140A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 10KA D 1M
NDN150A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 10KA D 1M
NDN163A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 10KA D 1M
NDN200A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 0.5A 10KA D 2M
NDN201A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 1A 10KA D 2M
NDN202A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 2A 10KA D 2M
NDN203A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 3A 10KA D 2M
NDN204A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 4A 10KA D 2M
NDN206A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 10KA D 2M
NDN210A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 10KA D 2M
NDN216A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 10KA D 2M
NDN220A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 10KA D 2M
NDN225A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 10KA D 2M
NDN232A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 10KA D 2M
NDN240A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 10KA D 2M
NDN250A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 10KA D 2M
NDN263A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 10KA D 2M
NDN300A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 0.5A 10KA D 3M
NDN301A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 1A 10KA D 3M
NDN302A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 2A 10KA D 3M
NDN303A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 3A 10KA D 3M

NDN304A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 4A 10KA D 3M
NDN306A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 10KA D 3M
NDN310A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 10KA D 3M
NDN316A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 10KA D 3M
NDN320A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 10KA D 3M
NDN325A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 10KA D 3M
NDN332A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 10KA D 3M
NDN340A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 10KA D 3M
NDN350A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 10KA D 3M
NDN363A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 10KA D 3M
NDN400A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 0.5A 10KA D 4M
NDN401A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 1A 10KA D 4M
NDN402A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 2A 10KA D 4M
NDN403A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 3A 10KA D 4M
NDN404A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 4A 10KA D 4M
NDN406A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 10KA D 4M
NDN410A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 10KA D 4M
NDN416A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 10KA D 4M
NDN420A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 10KA D 4M
NDN425A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 10KA D 4M
NDN432A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 10KA D 4M
NDN440A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 10KA D 4M
NDN450A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 10KA D 4M
NDN463A	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 10KA D 4M
NRN106	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA C 1
NRN110	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA C 1
NRN116	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA C 1
NRN120	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 25KA C 1
NRN125	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 25KA C 1
NRN132	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 20KA C 1
NRN140	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 20KA C 1
NRN150	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 15KA C 1
NRN163	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA C 1
NRN206	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA C 2
NRN210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 25KA C 2
NRN216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA C 2
NRN220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 25KA C 2
NRN225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 25KA C 2
NRN232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 20KA C 2
NRN240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA C 2

NRN250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA C 2
NRN263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 15KA C 2
NRN306	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 25KA C 3
NRN310	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 25KA C 3
NRN316	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 25KA C 3
NRN320	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 25KA C 3
NRN325	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA C 3
NRN332	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 20KA C 3
NRN340	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA C 3
NRN350	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA C 3
NRN363	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA C 3
NRN406	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 25KA C 4
NRN410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 25KA C 4
NRN416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 25KA C 4
NRN420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA C 4
NRN425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 25KA C 4
NRN432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA C 4
NRN440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA C 4
NRN450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 15KA C 4
NRN463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA C 4
NSN106	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 6A 25KA D 1
NSN110	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 10A 25KA D 1
NSN116	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 16A 25KA D 1
NSN120	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 20A 25KA D 1
NSN125	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 25A 25KA D 1
NSN132	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 32A 20KA D 1
NSN140	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 40A 20KA D 1
NSN150	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 50A 15KA D 1
NSN163	INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA D 1
NSN206	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 6A 25KA D 2
NSN210	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 10A 25KA D 2
NSN216	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA D 2
NSN220	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 20A 25KA D 2
NSN225	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 25KA D 2
NSN232	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 32A 20KA D 2
NSN240	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA D 2
NSN250	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 50A 15KA D 2
NSN263	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 15KA D 2
NSN306	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 25KA D 3
NSN310	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 25KA D 3

NSN316	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 16A 25KA D 3
NSN320	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 20A 25KA D 3
NSN325	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3
NSN332	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 32A 20KA D 3
NSN340	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 40A 20KA D 3
NSN350	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA D 3
NSN363	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3
NSN406	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 6A 25KA D 4
NSN410	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 10A 25KA D 4
NSN416	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 25KA D 4
NSN420	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA D 4
NSN425	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 25A 25KA D 4
NSN432	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA D 4
NSN440	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA D 4
NSN450	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 15KA D 4
NSN463	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 63A 15KA D 4
KB163N	BARR. CABLAGGIO 1P BLU 13M
KB163P	BARR. CABLAGGIO 1P MARRONE 13M
KB190C	BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M
KB263A	BARR. CABLAGGIO 2P 12M
KB263C	BARR. A PUNTALE 2P 63A 24M
KB363A	BARR. CABLAGGIO 3P 12M
KB363C	BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M
KB463A	BARR. CABLAGGIO 3P + N 12M
KB463C	BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M
KDN263B	BARR. A FORCELLA 2P 63A 1 MT
KDN363B	BARR. A FORCELLA 3P 63A 1 MT
KF81A	MORS.CONNESS. ISOL. 25MM2
KF82A	MORS.CONNESS. ISOL. 2X16MM2
KF83C	MORS. ISOL.A PUNTALE 25MM2
KF84A	MORS. ISOL.A FORCELLA 25MM2
KZ021	10 CHIUS. LATERALI X KB163N - KB163P
KZ022	10 CHIUS. LATERALI X KB263C
KZ023A	10 CHIUS. LATERALI X KB363C
KZ024	10 CHIUS. LATERALI X KB463C
KZN023	1 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B
KZN024	1 CHIUS. LATERALI X KDN463B
MZ201	CONT. AUX 1NA+1NC 6A 230V 1-2M
MZ202	CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-2M
MZ203	BOB. LANCIO CORR. 230-415V CA 1M
MZ204	BOB. LANCIO CORR. 24-48V CA 1M

MZ205	BOB. MINIMA TENSIONE 48V CC 1M
MZ206	BOB. MINIMA TENSIONE 230V CA 1M
MZ212	BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M
MZN120	CALOTTE COPRIMORSETTI PER INT. MODULARI 1M
MZN130	CALOTTE COPRIMORSETTI PER INT. MODULAR 1.5M
MZN175	MOSTRINA DI BLOCCO