


Interrupteur différentiel sectionneur 16 - 63 A Aardlekschakelaar 16 - 63 A



ATTENTION: à installer uniquement par un personnel qualifié.


ATTENTIE: alleen te installeren door bevoegde personen.

Disjoncteur de branchement 63 A.
Installatieautomaat 63 A.
(statt aansluitautomaat 63 A).



Interrupteur différentiel.
Aardlekschakelaar.

14 mm max.




16 mm²




25 mm²

Indicateur de position de contacts.
Signalering van de contact-stand.



TEST et visualisation défaut différentiel: lors de l'action sur le bouton test, l'interrupteur différentiel doit déclencher.

TEST + Aardfout-identificatie na uitschakelen: bij het drukken op de testknop, moet de aardlekschakelaar uitschakelen.



Coordination interrupteur différentiel/ protection en amont (voir catalogue général).



Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si, après expertise, notre service contrôle qualité ne détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.



Protection contre la poussière

Nous recommandons de protéger votre installation électrique contre la poussière si des travaux sont effectués à proximité et que votre tableau n'est pas IP5x.



Waarborg

24 maanden op materiaal- of fabricagegebreken, vanaf de fabricagedatum. Bij gebreken moet het product, via de leverancier, vrij van kosten worden geretourneerd. De garantie is enkel van toepassing indien de procedure van retournering in acht is genomen en indien na onderzoek geen gebrek is vastgesteld veroorzaakt door het verkeerd in werking stellen, het niet gebruiken volgens de voorschriften en/of het wijzigen van het product. Wij verzoeken u een schriftelijke opgave van de klacht bij retournering bij te sluiten.



Beveiliging tegen stof

Wanneer werken worden uitgevoerd in de nabijheid van de elektrische installatie, gelieve deze te beschermen tegen stof indien de behuizing niet IP5X is.





(FR) Pour les tests de vérification du temps de déclenchement d'une installation électrique, Hager certifie que les interrupteurs différentiels de la marque Hager conformes aux normes EN 61008-2-1 et EN 61009-2-1, se déclenchent dès lors qu'ils sont soumis à un courant de 5* $I_{\Delta n}$ selon les temps décrits dans le tableau 41.1 de la norme DIN VDE 0100-410 datant d'octobre 2018.

(NL) Voor verificatietesten van de uitschakeltijd van een elektrische installatie, verklaart Hager dat de differentieelschakelaars van het merk Hager die voldoen aan de EN 61008-2-1 en EN 61009-2-1 normen, uitschakelen zodra ze worden onderworpen aan een stroom van 5* $I_{\Delta n}$ volgens de tijden beschreven in tabel 41.1 van de DIN VDE 0100-410 norm van oktober 2018.

Raccordement électrique en Ph/N ou triphasé sans neutre.
Aansluitschema voor fase + nul/3 fasen zonder nul-aansluiting.



CxxxxE



~~30 mA~~ 400V



30 mA 230V = OK

CxxxxG





~~30 mA~~ Forbidden for 30 mA


Raccordement 1.
Aansluiting 1.




Raccordement 2.
Aansluiting 2.



Repérage des circuits.
Front product label.



Cache-bornes plombables.
Verzegelbare klemmen.



Accessoires: contact auxiliaire/signal défaut, déclencheur et kit de verrouillage, voir catalogue général.

Toebehoren: hulpschakelaar/signaalcontact, uitschakelspeolen en vergrendeling, zie Algemene Catalogus Hager.