

Laddboxar från Hager

witty

Stilrena, smarta och
lättinstallerade



:hager

Urvalsguide witty-familjen

Välj den laddbox som bäst passar ditt projekt. Du kan också se produkterna digitalt på: hager.com/se



● = som standard ● = tillval — = ej tillgänglig

	witty one	witty plus	witty pro	witty park 2
Effekt 3-fas	11 kw	22 kw	22 kw	2 x 22 kw
Uttag: T2S/fast kabel	●/●	●/●	●/●	●/—
Bluetooth/WI-FI/ETHERNET/4G	●/●/●/—	●/●/●/●	●/●/●/●	—/●/●/●
Åtkomsthantering	● (RFID-kort)	● (RFID-kort)	● (RFID-kort)	● (RFID-kort)
Anslutning av laddboxoperatör (via OCPP)	●	●	●	●
MID-mätning	● (ext.)	●	●	●
Laddning med solceller	●	●	● (via LLM)	● (via LLM)
1-fas/3-fas-växling för laddning med solceller	—	●	—	—
Dynamisk lastbalansering (P1, energimätare)	●	●	●	● (via LLM)
Kompatibel med flow-styrenhet för energihantering	—	●	—	—
Kompatibel med LLM (XEM510, XEM520)	—	—	●	●
Mjukvara för hantering	Hager Charge-appen	Hager Charge-appen eller flow-appen	Hager Charge-webbappen eller LLM-webbappen	Hager Charge-webbappen eller LLM-webbappen
Ref.nr / E-nr med fast kabel	XVR111C / 27 009 99	XVL122C / 27 011 44	XVL122CLM / 27 011 45	—
Ref.nr / E-nr med typ 2-uttag	XVR111S / 27 009 98	XVL122S / 27 011 43	XVL122SLM / 27 011 46	XVP222S/2701316 (Väggmonterad) XVG222S/2701317 (Markmonterad)

witty one + tillbehör



27 009 98

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 009 98	XVR111S	Laddbox, witty one, 11 kW, T2S
27 009 99	XVR111C	Laddbox, witty one, 11 kW, T2 6,5 m
27 010 78	XVA205	Lastbalansering, witty, trådlös
27 010 68	XVA245	Kommunikationskort + RS485
27 010 72	XVA630	Energimätare för witty, 3-fas
27 011 36	TRPS220	Gateway, P1-port/RS485, Modbus

witty plus + tillbehör



27 011 43

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 011 43	XVL122S	Laddbox, witty plus, 22 kW, T2S
27 011 44	XVL122C	Laddbox, witty plus, 22 kW, 6,5 m
27 004 26	XEM470	Energihanteringsenhet flow
27 011 36	TRPS220	Gateway, P1-port/RS485, Modbus
27 010 72	XVA630	Energimätare för witty, 3-fas

witty pro + tillbehör



27 011 45

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 011 45	XVL122CLM	Laddbox, witty pro, 22 kW, 6,5 m, LLM
27 011 46	XVL122SLM	Laddbox, witty pro, 22 kW, T2S, LLM
27 004 20	XEM510	LLM, för 10 laddboxar, ej för CPO
27 004 21	XEM520	LLM, för 40 laddboxar, förberedd för CPO

witty park 2 + tillbehör



XVP222S

E-nr	Ref.nr	Benämning
27 013 16	XVP222S	Laddbox, park 2, 2 x 22kW, väggmonterad
27 013 17	XVG222S	Laddbox, park 2, 2 x 22 kW, markmonterad
27 004 20	XEM510	LLM, för 10 laddboxar, ej för CPO
27 004 21	XEM520	LLM, för 40 laddboxar, förberedd för CPO

Gemensamma tillbehör witty one, plus och pro



27 010 64

E-nr.	Ref.nr	Benämning
27 010 69	XVA130	Pelare för 1 witty-laddbox
27 010 70	XVA135	Pelare för 2 witty-laddboxar
27 010 71	XVA137	Förlängningspelare till witty
27 001 96	XEVA140	Markförankring till pelare (ingjutning)
27 001 93	XEVA116	Jordningsset för pelare/stolpe
27 010 63	XVS130	Frontkåpa för laddbox med T2S-uttag, vit
27 010 64	XVS131	Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel, vit
27 013 13	XVA400	RFID-tag, 3-pack
27 013 14	XVA410	RFID-kort, 3-pack
27 013 15	XVA420	RFID-kort, 10-pack

Normprodukter som säkrar laddboxar



21 636 72

E-nr.	Ref.nr	Benämning
21 636 72	ADM466C	PSA, 4-polig, 16 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 73	ADM470C	PSA, 4-polig, 20 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 77	ADM482C	PSA, 4-polig, 32 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
21 636 80	ADM490C	PSA, 4-polig, 40 A, C-kar, 30 mA, typ A, 6 KA
52 715 67	SPA930	ÖSS, T1 + 2, TNC-nät, kontakt, 12,5 kA
52 715 72	SPA931	ÖSS, T1 + 2, TNS-nät, kontakt, 12,5 kA
52 716 51	SPB215	ÖSS T2, 2-polig, 40kA TNC + kontakt
52 715 84	SPB413	ÖSS T2, 4-polig, 40kA TNS indikering
52 715 87	SPB415	ÖSS T2, 4-polig, 40kA TNS ind. + kontakt

Med reservation för tekniska ändringar



Appen för både installatör och användare

För enkel driftsättning och konfiguration av laddboxarna witty one och witty plus

Belönad med guld i iF Design Awards 2025



App och styrenhet för soloptimering

Optimerar hantering av användare samt laddning från sol- och nätel